



DATENBLATT		Artikel Nr.:
LAPP KABEL KOAXIAL 75 Ohm TWIN 2 X SAT trennbar		3034030

Aufbau:

Innenleiter:	Cu-blank	2 x 0,75mm D
Dielektrikum:	Zell-PE	2 x 3,4mm D
Außenleiter:	Alufolie, verz.Cu-Geflecht	
Außenmantel:	PVC, weiss	ca. 11 x 5,5mm D

Elektrische Eigenschaften bei +20 °C

Gleichstromwiderstand: Innenleiter max. Ohm/km 40
Außenleiter max. Ohm/km 25

Wellenwiderstand Impedanz 75 Ohm $\pm$ 3

Wellendämpfung bei:

100 MHz	nom. dB/100m	7,4
300 MHz	nom. dB/100m	15,0
450 MHz	nom. dB/100m	19,2
862 MHz	nom. dB/100m	26,0
1000 MHz	nom. dB/100m	28,9
1350 MHz	nom. dB/100m	35,0
1750 MHz	nom. dB/100m	40,4
2050 MHz	nom. dB/100m	45,1
2250 MHz	nom. dB/100m	50,1
2500 MHz	nom. dB/100m	52,2

Schirmungsmass (dB) $\geq$ 75

Mechanische Eigenschaften

Kabelgewicht: ca. kg/km 70
Mindestbiegeradius: mm 50

Stephan Gerber Abt. CS/CP	Sonderleitung Tel.: 0711 / 7838-6980 Fax: 0711 / 7838-1060	Seite 1 von 1 12.07.2005
------------------------------	--	-----------------------------