

2,3 cm + rechteckige Miniaturlautsprecher / 0.9" + Rectangular Miniature Speakers


Art. No. 2823 – 8 Ω **K 23 PC**

2,3 cm (0.9") Kleinlautsprecher zur Montage auf Leiterplatten.


Anwendungsmöglichkeiten: Signalausgabe in Maschinen oder Geräten

2.3 cm (0.9") miniature speaker for printed circuit board assembly.

Typical applications: Signal output in machines or devices



K 23 PC
22.12.2009



Art. No. 2941 – 8 Ω **K 20.40**

Rechteckiger Miniaturlautsprecher. Universell einsetzbar in allen Geräten, wo wenig Platz zur Verfügung steht.


Anwendungsmöglichkeiten:

- Sprach- und Signalausgabe in Geräten und Anlagen im Innen- und Außenbereich



Rectangular miniature speaker. Thanks to its compact dimensions, suitable for signal output in machines and other equipment where space is at a premium.

Typical applications:

- Voice and signal output in machines and other equipment both indoors and outdoors



K 20.40
29.08.2006



		K 23 PC	K 20.40
Nenn-/Musikbelastbarkeit	Rated/maximum power	0,2 W / 0,5 W	1 W / 2 W
Impedanz	Impedance	8 Ω	8 Ω
Übertragungsbereich (-10 dB)	Frequency response (-10 dB)	900-16000 Hz	300-20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel	Mean sound pressure level	73 dB (1 W/1 m)	76 dB (1 W/1 m)
Grenzauslenkung x _{max}	Excursion limit x _{max}	-	± 0,5 mm
Resonanzfrequenz	Resonance frequency	1740 Hz	600 Hz
Obere Polplattenhöhe	Height of front pole-plate	-	-
Schwingspulendurchmesser	Voice coil diameter	8 mm	12 mm $\varnothing$
Wickelhöhe	Height of winding	1,5 mm	1 mm
Schallwandöffnung	Cutout diameter	-	38 x 18 mm
Gewicht netto	Net weight	0,003 kg	0,007 kg