



SPEEDEC®
4-polig

Isolierkörper Code 1 (Stift)
EMV - Schirmung
Anschlussbereich bis 2,5mm²
Schutzleitergehäuseanbindung gem. VDE 0627

Technische Daten

Polzahl	4
Leistung	4 (3+PE)
Temperaturbereich	-20 °C bis 130 °C
Kabelklemmbereich	Ø 6,0 mm bis Ø 9,5 mm
Schutztart	gesteckt IP 66/67

Elektrische Daten

* Bemessungsstrom	max. 20 A
Bemessungsspannung	63 V (AC/DC)
Bemessungsstoßspannung (L-L)	6000 V

Steckzyklen	500
-------------	-----

Werte nach VDE 0110/EN 61984, Abschnitt 6.19.2.2

Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Aufstellhöhe	2000 m

Werkstoffe

Gehäuse	Zinkdruckguss / vernickelt
Isolierkörper	PBT, UL 94 / V0
Dichtungen	FKM
Kontakte	Messing / vergoldet
Klemmring	Messing / vernickelt

Kontakte

Best.-Nr.:	61.167.11
Bezeichnung	Kontaktstift ø1,5 mm
Anschlussart/-bereich	crimp/ 0,35 - 2,50 mm ²
Durchgangswiderstand	< 5 mOhm

Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

digitale Crimpzange	Best.-Nr.: C0.235.00
analoge Crimpzange	Best.-Nr.: C0.201.00


B KU A 894 MR 09 85 056A 000



Polbild
Ansicht steckseitig



Kontaktstift ø1,5 mm
crimp/ 0,35 - 2,50 mm²
Best.-Nr.: 61.167.11



Copyright by INTERCONTEC Produkt GmbH, Germany
Alle Rechte im Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten. Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadensersatz.

Alle Angaben dienen nur zur Information. Vor Verwendung der angegebenen Informationen und Daten muss sich der Anwender über Aktualität und Gültigkeit dieser Ausfertigung rückversichern.
Technische Änderung vorbehalten.

INTERCONTEC Produkt GmbH
Bernrieder Str. 15, 94559 Niederwinkling
Tel.: 09962/ 2002-0, Fax: 09962/ 2002-70
E-Mail: info@intercontec.biz
Web: http://www.intercontec.biz