

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und
Mittellung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Alle Rechte vorbehalten nach DIN34

1	2	3	4																										
A																													
B	5 10																												
C																													
D	M 1:1																												
E																													
[mm]		Roh- / Ausgangsteil	Zul. Abw. ISO 2768-mK ISO 8015	Oberflächen ISO 1302	Werkstoff Neoprene schwarz - neoprene black STUV Mat.-Nr. --- Abmessung 0 g cm³																								
				Datum	Name	Benennung	Maßstab																						
				Bearb.	5.06.07	t.mai	5:1																						
				Gepr.			Format																						
				Norm			A4H																						
				Steinbach & Vollmann GmbH + Co. KG 42579 Heiligenhaus www.stuv.de		Zeichnungsnummer	Blatt																						
						08700200	01																						
							von 1 Bl.																						
Zust.	Änderung		Datum	Name	Urspr.: 087002000000	Ers. f.:	Ers. d.:																						
ISO 2768 mK	Längenmaße				Winkelmaße				Fasen / Rundungsradien				Geradheit u. Ebenheit				Rechtwinkligk.				Symmetrie				Lauf				
	0,5 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	120 bis 400	400 bis 1000	bis 10	10 bis 50	50 bis 120	120 bis 400	über 400	0,5 bis 3	3 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	bis 10	10 bis 30	30 bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	100 bis 1000	bis 100	100 bis 300	100 bis 1000	bis 100	100 bis 300	100 bis 1000	
XII mittel / K	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'	± 0,2	± 0,5	± 1	± 2	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,8	0,2		