

PRX+2100


ULTRAMINIATUR-SMD-REEDSENSOR

Elektrische Daten

KONTAKTFORM (ASA)		A
KONTAKTMATERIAL		Durel
SCHALTLEISTUNG max.	W / VA	0,25
SCHALTSTROM max.	A	0,01
DAUERSTROM max.	A	0,01
SCHALTSPANNUNG max.	VDC	30
SPANNUNGSFESTIGKEIT min.	VDC	150
ÜBERGANGSWIDERSTAND (Neuwert) max.	mΩ	500
ISOLATIONSWIDERSTAND min.	Ω	10 ⁹
SCHALTZEIT (inkl. Prellen) max.	ms	0,18
ABFALLZEIT max.	ms	0,05
ARBEITSTEMPERATUR	°C	-40 bis +125

Abmessungen

in mm



Bestellinformation

PRX+2100	x	x
TYPE	✓ 185007 1 = 5-10 AW ✕ ✓ 185080 2 = 10-20 AW ✕ ✓ 185003 3 = 20-25 AW ✕	W = 40er Tablett (Standard) G = blistergegurtet

AW-Werte beziehen sich auf den Reedschalter **vor** dem Konfektionieren.