


SERIEN 600H UND 600NH


HEBELSCHALTER - HOHE STROMSTÄRKE

Gesamtübersicht

GRUND-
AUSFÜHRG



OPTIONEN



BESTELLHINWEISE

Maßangaben : Alle Maße in Millimeter und Zoll (Zoll in Klammern)



ACHTUNG : Nicht alle im Bestellschlüssel möglichen Kombinationen sind lieferbar. Die möglichen Kombinationen sind den nachfolgenden Seiten zu entnehmen.

Sicherheitsabdeckungen zum Schutz gegen eine zufällige Betätigung des Hebels sind bei Serie 600H lieferbar. Siehe Gruppe M.



Dichtkappen zum Schutz gegen Staub und Wasser sind bei Serie 600H lieferbar. Siehe Gruppe N.



Montagezubehör : Folgende Teile werden standardmäßig mitgeliefert :

- Serie 600H : 1 Sechskantmutter U166 und 1 Rändelmutter U411
 - Serie 600NH : 1 Sechskantmutter U166 und 1 Rändelmutter U522
- Standard- und Sonderzubehör finden Sie in Gruppe N.



Verpackungseinheit : 25 Schalter.

SERIEN 600H UND 600NH

HEBELSCHALTER - HOHE STROMSTÄRKE

Vorteile und technische Daten

❑ Konstruktion

Um die mechanische Festigkeit der Anschlüsse zu erhöhen und um zusätzliche Wärmeentwicklungen an den Übergangsstellen zu vermeiden, werden Kontakt und Anschluß aus einem Stück hergestellt.

Die Silberkontakte sind auf die Kontaktträger elektrisch aufgeschweißt.

❑ Schaltleistung

Mit diesen Schalterserien werden Motoren bis 1 KW geschaltet sowie Stromstärken bis 15A 250V~ oder 10A 400V~ im Dauerbetrieb bei hoher Schalthäufigkeit.

ELEKTRISCHE DATEN

- Max. Schaltleistung : siehe Tabelle unten
- Stromspitze : 30A max. während 1/2 Sinus, 250V~
- Übergangswiderstand : 10 mΩ max. bei 1A 2V-
- Isolationswiderstand : 1.000 MΩ min. bei 500V-
- Spannungsfestigkeit :
2.000 Veff. 50 Hz min. zwischen Anschlüssen
2.500 Veff. 50 Hz min. zwischen Anschlüssen und Masse
- Elektrische Lebensdauer mit Nennstrom: 10.000 Zyklen



Für Stromspitzen bis zu 150A, siehe 600SH und 600SNH, Gruppe G.

TYPEN	SCHALT-FOLGEN	ZUGELASSENE WERTE			- ZUR INFORMATION- Max. Schaltleistung mit Widerstandsnennlast		
		600H - 600NH	Nur 600NH				
		UL/CSA	VDE	SEMKO (nur NH/2)	Schaltfolgen	Werte	Elek. Lebensdauer
Ein- und zweipolig	ON - OFF (1)	15A 1/2 HP 125/250V~	10(4)A 400V~	10(4)A 380V~	ON - OFF ON - ON	15A 250V~ 10A 24V-	10.000 Zyklen
	ON - ON (6)	15A 1/2 HP 125/250V~	10(4)A 400V~	-			
	Weitere (4-7-8-9)	10A 1/2 HP 125/250V~	-	-	ON OFF ON	15A 250V~	6.000 Zyklen
Dreipolig	ON - OFF (1) & ON - ON (6)	15A 1/2 HP 125/250V~	-	-	Weitere	15A 125V~ 12A 250V~ 5A 25V-	10.000 Zyklen
	Weitere (4-7-8-9)	10A 1/2 HP 125/250V~					

MATERIALIEN

- Gehäuse : Polyester UL94-V0
- Hebel :
- 600H : Messing, vernickelt
- 600NH : Polyamid schwarz
- Buchse : Messing, vernickelt
- Kontakte : Silber/Nickel
Legierung

ALLGEMEINE DATEN

- Anzugsdrehmoment : 1,50 Nm max.
- Frontplattenstärke : 4,5 mm (.177) max. zwischen 2 Muttern
- Arbeitstemperatur : -20°C bis +55°C

SERIEN 600H UND 600NH

HEBELSCHALTER - HOHE STROMSTÄRKE

Technische Daten - Stellungen und Schaltverbindungen

ZULASSUNGEN



EN 61058-1 EN 61058-1




Nur 600NH/2

Zugelassene Typen : siehe vorige Seite.

Markierung : die zugelassenen Typen sind automatisch markiert.

FRONTPLATTENAUSCHNITT



MONTAGE EMPFEHLUNGEN

Anschlüsse

- Steckanschlüsse /2 oder /3 : für Flachsteckhülse 6,3 x 0,8 mm.
- Schraubanschlüsse :
für Drähte mit 1,5 mm² oder 2,5 mm² Querschnitt,
oder für abisolierte und verzinnzte Kabel,
oder für Kabel mit gecrimpten Enden
nach EN 50027 (DIN 46228)


Erdungsscheibe

Erforderlich, wenn die Trägerplatte nicht metallisch oder geerdet ist. Ebenso bei Verwendung von Plastikmuttern. Sonderzubehör, siehe Gruppe N.


STELLUNGEN UND SCHALTVERBINDUNGEN - SCHALTFOLGE 4 (3 STELLUNGEN)

FÜR SERIEN 600 - 600H - 600NH - 3600NF UND 2600 (siehe Serie für lieferbare Typen)


SCHALTFOLGE 4



SCHALTFOLGE 4-1R (eine Taststellung)



SCHALTFOLGE 4-2R (zwei Taststellungen)




• gemeinsamer Anschluss

° Raststellung

▲ Taststellung

Durch Verbindung der Anschlüsse 2 und 6 bekommt man einen 3-Stufen-Schalter.

Diese Schaltfolgen sind in zweipoligen Gehäusen verfügbar.




SERIE 600H


HEBELSCHALTER - HOHE STROMSTÄRKE - METALLHEBEL

Lötösen/Steckanschlüsse - Schraubanschlüsse

GRUND-
AUSFÜHRUNG



- 2 und 3 Rast- oder Taststellungen
- Lötösen/Steckanschlüsse 6,35 x 0,8 (.250 x .031) oder Schraubanschlüsse + Plättchen
- Ein-, zwei- und dreipolig
- Normierte Steckanschlüsse : auf Anfrage.



GRUND-
AUSFÜHRUNG




Einpolig



		III 2-1	II -	I 2-3
Lötösen	Schraubanschl.			
631H/2	631H	ON	-	OFF
635H/2	635H	MOM	-	ON
636H/2	636H	ON	-	ON
637H/2	637H	MOM	OFF	MOM
638H/2	638H	ON	OFF	MOM
639H/2	639H	ON	OFF	ON

→ Nut




Zweipolig



		III 2-1 5-4	II -	I 2-3 5-6
Lötösen	Schraubanschl.			
641H/2	641H	ON	-	OFF
644H/2	644H*	ON	ON	ON
644H/2-1R	644H-1R*	ON	ON	MOM
644H/2-2R	644H-2R*	MOM	ON	MOM
645H/2	645H	MOM	-	ON
646H/2	646H	ON	-	ON
647H/2	647H	MOM	OFF	MOM
648H/2	648H	ON	OFF	MOM
649H/2	649H	ON	OFF	ON

→ Nut




* Schaltfolge 4 : 1-polig in 2-poligem Gehäuse : siehe Technische Daten.

Dreipolig



		III 2-1 5-4 8-7	II -	I 2-3 5-6 8-9
Lötösen	Schraubanschl.			
651H/2	651H	ON	-	OFF
655H/2	655H	MOM	-	ON
656H/2	656H	ON	-	ON
657H/2	657H	MOM	OFF	MOM
658H/2	658H	ON	OFF	MOM
659H/2	659H	ON	OFF	ON

→ Nut




SERIE 600H

HEBELSCHALTER - HOHE STROMSTÄRKE - METALLHEBEL

OPTIONEN



OPTIONEN



Die gewünschten Optionen in das markierte Feld eintragen (in der angegebenen Reihenfolge).

T Tropenfestes Diallyl Phthalat Gehäuse (-40°C bis +85°C).



L 16 mm (.629) lange Gewindebuchse.

LUXE Hebel und Abdeckmutter U117, verchromt.


TK LUXE Schalter durch O-Ring und Scheibe im vorderen Bereich gegen Wasser und Staub geschützt. Die Frontplatte ist damit bis 1 bar Druck abgedichtet und bleibt auch bei Betätigung des Schalters dicht.
+ Optionen T und LUXE.

G Hebel und Buchse schwarz mattiert - Tropenfeste Ausführung (Option T) inbegriffen.

GK Schalter durch O-Ring und Scheibe im vorderen Bereich geschützt (wie Option TK LUXE)
+ Option G





① O-Ring
② Dichtungsscheibe



0.38


G038 Option G + fluoreszierender Punkt auf der Hebelspitze.
Leuchtet bei ultravioletterem Licht.

HEBEL MIT VERRIEGELUNG




-1V

1 verriegelte Stellung



-2V

2 verriegelte Stellungen



-3V

3 verriegelte Stellungen

→ Nut

SERIE 6-600H

HEBELSCHALTER - METALLHEBEL

GRUND-
AUSFHRG


TECHNISCHE DATEN

- Max. Schaltleistung mit Widerstandsnennlast : 6A 250V~ und 125V~
- Übergangswiderstand : 10mΩ max. bei 1A 2V- (Anfangswert)
- Isolationswiderstand : 1.000 MΩ min. bei 500V-
- Spannungsfestigkeit : 2.500 Veff. 50 Hz min. zwischen Anschlüssen
- 2.500 Veff. 50 Hz zwischen Anschlüssen und Masse
- Elektrische Lebensdauer mit Nennstrom : 10.000 Zyklen
- Anzugsdrehmoment : 1,50 Nm max.
- Frontplattenstärke : 4,5 mm (.177) max. zwischen 2 Muttern
- Arbeitstemperatur : -20°C bis +55°C
- Mitgeliefertes Zubehör : 1 Sechskantmutter U166 und 1 Rändelmutter U411


MATERIALIEN

- Gehäuse : Melamin/Polyester
- Hebel : Messing, vernickelt
- Buchse : Messing, vernickelt
- Kontakte : Kupfer, versilbert

6-600H/2




6-600H





Einpolig

→ Nut



	III	II	I
	2-1		2-3
Lötlösen			
6-631H/2	6-631H	ON	- OFF
6-636H/2	6-636H	ON	- ON
6-639H/2	6-639H	ON	OFF ON

Schraubanschl.





Zweipolig

→ Nut



	III	II	I
	2-1		2-3
	5-4		5-6
Lötlösen			
6-641H/2	6-641H	ON	- OFF
6-646H/2	6-646H	ON	- ON
6-649H/2	6-649H	ON	OFF ON

Schraubanschl.





Dreipolig

→ Nut



	III	II	I
	2-1		2-3
	5-4		5-6
	8-7		8-9
Lötlösen			
6-651H/2	6-651H	ON	- OFF
6-656H/2	6-656H	ON	- ON
6-659H/2	6-659H	ON	OFF ON

Schraubanschl.




SERIE 600NH

HEBELSCHALTER - HOHE STROMSTÄRKE - ISOLIERTER HEBEL


Lötösen/Steckanschlüsse - Schraubanschlüsse

GRUND-
AUSFHRG




- 2 und 3 Rast- oder Taststellungen
- Lötösen/Steckanschlüsse 6,35 x 0,8 (.250 x .031) oder Schraubanschl. + Plättchen
- Ein-, zwei und dreipolig
- Normierte Steckanschlüsse : auf Anfrage.

600NH/2



600NH





Einpolig




	III	II	I
	2-1		2-3
Lötösen			
631NH/2	631NH	ON -	OFF
635NH/2	635NH	MOM -	ON
636NH/2	636NH	ON -	ON
637NH/2	637NH	MOM OFF	MOM
638NH/2	638NH	ON OFF	MOM
639NH/2	639NH	ON OFF	ON
Schraubanschl.			

→ Nut





Zweipolig



	III	II	I
	2-1		2-3
	5-4		5-6
Lötösen			
641NH/2	641NH	ON -	OFF
644NH/2	644NH	ON ON	ON
644NH/2-1R	644NH-1R*	ON ON	MOM
644NH/2-2R	644NH-2R*	MOM ON	MOM
645NH/2	645NH	MOM -	ON
646NH/2	646NH	ON -	ON
647NH/2	647NH	MOM OFF	MOM
648NH/2	648NH	ON OFF	MOM
649NH/2	649NH	ON OFF	ON
Schraubanschl.			

→ Nut





* Schaltfolge 4 : 1-polig in 2-poligem Gehäuse. Siehe Technische Daten.

Dreipolig



	III	II	I
	2-1		2-3
	5-4		5-6
	8-7		8-9
Lötösen			
651NH/2	651NH	ON -	OFF
655NH/2	655NH	MOM -	ON
656NH/2	656NH	ON -	ON
657NH/2	657NH	MOM OFF	MOM
658NH/2	658NH	ON OFF	MOM
659NH/2	659NH	ON OFF	ON
Schraubanschl.			

→ Nut



SERIE 6-600NH

HEBELSCHALTER ISOLIERTER HEBEL

GRUND-
AUSFHRG


TECHNISCHE DATEN

- Max. Schaltleistung mit Widerstandsnennlast : 6A 250V~ und 125V~
- Übergangswiderstand : 10mΩ max. bei 1A 2V-
- Isolationswiderstand : 1.000 MΩ min. bei 500V-
- Spannungsfestigkeit : 2.500 Veff. 50 Hz min. zwischen Anschlüssen
- 2.500 Veff. 50 Hz zwischen Anschlüssen und Masse
- Elektrische Lebensdauer mit Nennstrom : 10.000 Zyklen
- Anzugsdrehmoment : 1,50 Nm max.
- Frontplattenstärke : 4,5 mm (.177) max. zwischen 2 Muttern
- Arbeitstemperatur : -20°C bis +55°C
- Mitgeliefertes Zubehör : 1 Sechskantmutter U166 und 1 Rändelmutter U411


MATERIALIEN

- Gehäuse : Melamin/Polyester
- Hebel : Polyamid, schwarz
- Buchse : Messing, vernickelt
- Kontakte : Kupfer, versilbert

6-600NH/2



6-600NH





Einpolig




	III	II	I
	2-1		2-3
Lösen	Schraubanschl.		
6-631NH/2	6-631NH	ON	- OFF
6-636NH/2	6-636NH	ON	- ON
6-639NH/2	6-639NH	ON	OFF ON

→ Nut





Zweipolig



	III	II	I
	2-1		2-3
	5-4		5-6
Lösen	Schraubanschl.		
6-641NH/2	6-641NH	ON	- OFF
6-646NH/2	6-646NH	ON	- ON
6-649NH/2	6-649NH	ON	OFF ON

→ Nut



Dreipolig



	III	II	I
	2-1		2-3
	5-4		5-6
	8-7		8-9
Lösen	Schraubanschl.		
6-651NH/2	6-651NH	ON	- OFF
6-656NH/2	6-656NH	ON	- ON
6-659NH/2	6-659NH	ON	OFF ON

→ Nut

