




Einzeladern, Schaltdrähte, Schaltlitzen

Single cores, Hook-up wires (stranded, solid)

Yv
Yv verseilt PVC-Schaltdraht

Verwendung
Schaltdrähte oder auch Rangierdrähte, werden überwiegend in der Kommunikationstechnik und in Fernmeldeanlagen eingesetzt.

Aufbau		
Leiter: Cu-Draht, vz. Isolation: PVC gem. VDE 0207		
Technische Eigenschaften		
Isolationswiderstand: min. 200 MOhm x km bei 20 °C		
Betriebsspannung:	0,5 – 0,6 mm	0,8 – 1,4 mm
	max. 500 V	max. 900 V
Prüfspannung:	1200 V	2500 V
Temperaturbereich: ruhend: –30 °C bis +70 °C bewegt: –5 °C bis +70 °C		
Aufmachung		
Ringe à 100 m (Spulen als Sonderaufmachung)		
Farben		
Ab Lager: blau, braun, gelb, grün, grau, rot, schwarz, weiß (weitere Farben sowie 2-farbige Ausführungen auf Anfrage)		

Yv
Yv twisted Hook-up wire, PVC

Application Communication technology, telecommunication installations.		
Construction		
Conductor: tinned copper wire Insulation: PVC acc. to VDE 0207		
Technical characteristics		
Insulation resistance: min. 200 MOhm x km at 20 °C		
Operating voltage:	0,5 – 0,6 mm	0,8 – 1,4 mm
	max. 500 V	max. 900 V
Testing voltage:	1200 V	2500 V
Temperature range: static: –30 °C to +70 °C dynamic: –5 °C to +70 °C		
Packaging		
Rings at 100 m (Spools for special packaging)		
Colours		
Available from stock: blue, brown, yellow, green, grey, red, black, white (further colours as well as 2-coloured versions are available on request)		

Yv				
Bestell-Nr. Order-No.	Abmessung dimension	A-Ø O.D.	Gewicht weight	Cu.-Gewicht co.-weight
	(mm)	(ca. mm)	(kg/km)	(kg/km)
0701050	0,5	0,9	3	2,0
0701060	0,6	1,1	4	3,0
0701080	0,8	1,4	7	5,0
0701100	1,0	1,8	10	7,5

Yv verseilt | Yv twisted

1702050	2 x 0,5	1,9	5	4,0
1702060	2 x 0,6	2,5	10	6,0
1702080	2 x 0,8	2,9	14	10,0