



EMV-Dichtungen

EMC seals

Joints CEM



- bestehend aus einem 0,8 mm dicken, elektrisch leitenden Silikongummirahmen
- wird stirnseitig zwischen Gehäuseprofil und Deckplatten verschraubt
- zusätzlich ist die Schutzart IP 54 erreichbar
- das Abschirmen bzw. Abdichten der Gehäusehälften in der Längsnut kann zusätzlich durch EMV-Silikon-Schlauch, **Art. Nr. LSS 10** erfolgen
- zur Erreichung der EMV-Abschirmung sind die Kombinationsgehäuse mit elektrisch leitenden Oberflächen zu bestellen:
TP = chromfrei transparent passiviert
Auf Wunsch: Außenseite zusätzlich lackiert
- consisting of 0,8 mm thick conductive rubber silicone
- placed between housing profile and covers
- satisfy proof specifications IP54
- in order to seal the joint between the housing halves, an EMC sealing string, **Art. No. LSS 10**, can be used
- in order to completely insulate the housings an electrically conductive finish should be ordered:
TP = chrome-free transparent passivated
On request: Additional painting of the exterior surfaces
- composés d'un cadre de caoutchouc silicone conducteur épais de 0,8 mm
- à visser entre le profil du boîtier et les couvercles
- permet en outre une protection IP 54
- un blindage ou une étanchéité supplémentaire des moitiés du boîtier dans la rainure longitudinale peut être réalisé au moyen de cordons d'étanchéité CEM (**Art. n° LSS 10**)
- pour assurer le blindage CEM, veuillez commander les boîtiers combinés dont les plaques sont munies d'une surface conductrice:
TP = passivé transparent sans chrome
Sur demande: Faces extérieures laquées en plus

Technische Daten:

Material: Elektrisch leitendes Silikongummi,
0,8 mm dick
Temperaturbereich: -55 °C ... 200 °C

Technical data:

Material: conductive rubber silicone,
0,8 mm thick
temperature range: -55 °C – 200 °C

Caractéristiques techniques:

Matière: caoutchouc silicone conducteur,
0,8 mm d'épaisseur.
Gamme de température: -55 °C - 200 °C

Art. Nr. Art.No. Art. n°	Passend für Kombinationsgehäuse Suitable for combination case Boîtier combiné convenant					Maß H Dimension H [mm]	Verpackungseinheit Packing unit Conditionnement
EDKO 033	KOH1/KOH1					33	6 Stck./Pcs.
EDKO 038	KOH1/KOH2	KOL2/KOH1	KOE2/KOH1	KOW2/KOH1		38	
EDKO 044	KOH2/KOH2	KOL2/KOH2	KOE2/KOH2	KOW2/KOH2		44	
EDKO 057 T	KOT2/KOH4A					57	
EDKO 049	KOH1/KOH4A					49	
EDKO 054	KOH2/KOH4A	KOL2/KOH4A	KOE2/KOH4A	KOW2/KOH4A		54	4 Stck./Pcs.
EDKO 059	KOH1/KOH6					59	
EDKO 064	KOH2/KOH6	KOL2/KOH6	KOE2/KOH6	KOW2/KOH6		64	
EDKO 079	KOH1/KOH10					79	
EDKO 084	KOH10/KOH2	KOH6/KOH6	KOL2/KOH10	KOW2/KOH10		84	
EDKO 105	KOH2/KOH14	KOL2/KOH14	KOE2/KOH14	KOE14/KOH2	KOW2/KOH14	105	2 Stck./Pcs.
	KOH 10/KOH 6						
EDKO 100	KOH1/KOH14					100	
EDKO 125	KOH14/KOH6	KOH10/KOH10	KOH14/KOH6			125	
EDKO 145	KOH14/KOH10	KOH14/KOH10				145	
EDKO 165	KOH14/KOH14	KOH14/KOH14				165	

EMV-Silikonschlauch

Kern Ø = 0,5 mm
Außen Ø = 1,4 mm
Art. Nr. LSS 10...
(bitte gewünschte
Meterzahl angeben)

EMC silicone hose

Core Ø = 0,5 mm
Outside Ø = 1,4 mm
Art. No. LSS 10...
(please specify desired
length in m)

Tuyau en silicone CEM

Ø du noyau = 0,5 mm
Ø extérieur = 1,4 mm
Art. n° LSS 10...
(veuillez spécifier la longueur
desirée en m)

EMV/IP-Dichtungen
EMC/IP seals
Joints CEM/IP
**EMV-Dichtungen
für Eurotainer**
**EMC seals
for Eurotainer**
**Joints CEM
pour Eurotainer**

Art. Nr. art. no. art. n°	passend für Eurotainer suitable for Eurotainer approprié pour Eurotainer	Verpackungseinheit packing unit conditionnement
EDKO 033	ET 01 01 ...	6 Stck./pcs.
EDKO 038	ET 02 01 ...	
EDKO 044	ET 02 02 ...	
EDKO 049	ET 04 01 ...	4 Stck./pcs..
EDKO 054	ET 04 02 ...	
EDKO 059	ET 06 01 ...	
EDKO 064	ET 06 02 ...	
EDKO 079	ET 10 01 ...	
EDKO 084	ET 10 02 ...	
EDKO 100	ET 14 01 ...	2 Stck./pcs..
EDKO 105	ET 14 02 ...	
EDKO 125	ET 14 06 ...	
EDKO 145	ET 14 10 ...	
EDKO 165	ET 14 14 ...	

In Verbindung mit den Dichtungen EDKO und IDKO für Rail sind längere Griffprofile erforderlich. Bitte bei der Bestellung angeben.

Combined with the seals EDKO and IDKO for Rail longer handling profiles are required. Please indicate with order.

Combinés avec les joints EDKO et IDKO pour Rail les profilés d'agrippement doivent être plus longues. Veuillez indiquer avec la commande.

**EMV-Dichtungen
für Rail**
**EMC seals
for Rail**
**Joints CEM
pour Rail**

Art. Nr. art. no. art. n°	passend für Rail suitable for Rail approprié pour Rail	Eigenschaft feature propriété	Verpackungseinheit packing unit conditionnement
EDKO 044	RL 05 ...	EMV/IP 54	6 Stck./pcs.
EDKO 105	RL 17 ...	EMV/IP 54	2 Stck./pcs.

**IP-Dichtungen
für Rail**
**IP seals
for Rail**
**Joints IP
pour Rail**

Art. Nr. art. no. art. n°	passend für Rail suitable for Rail approprié pour Rail	Eigenschaft feature propriété	Verpackungseinheit packing unit conditionnement
IDKO 044	RL 05 ...	IP 65	6 Stck./pcs.
IDKO 105	RL 17 ...	IP 65	2 Stck./pcs.

**EMV-Dichtungen
für Tubusgehäuse**
**EMC seals
for tube cases**
**Joints CEM
pour boîtiers à tunnel**

Art. Nr. art. no. art. n°	passend für TUG suitable for TUG approprié pour TUG	Verpackungseinheit packing unit conditionnement
EDKO 033	TUG 03 ...	6 Stck./pcs.
EDKO 044	TUG 05 ...	6 Stck./pcs.
EDKO 064	TUG 09 ...	4 Stck./pcs.
EDKO 105	TUG 17 ...	2 Stck./pcs.