










Lochbild board drillings



Bohrlochdurchmesser: $\varnothing 0,7\pm 0,02$ mm
Lochdurchmesser (mit Oberfläche): $\varnothing 0,6\pm 0,05$ mm
drill hole dia.: $\varnothing 0,7\pm 0,02$ mm
through hole dia. (after plating): $\varnothing 0,6\pm 0,05$ mm



17 33 095 4101	—	min.0,76µm (30µin) Au über/over min.1,27µm (50µin) Ni
17 33 095 2101	2	Au über/over Ni
17 33 095 1101	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances IEC 61076-4-101		
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 2:1 5:1	har-bus HM Federleiste, Typ AB-19, 95 pol. <i>har-bus HM female connector, type AB-19, 95 pol.</i>				
			Detail.	01.06.01	Hm						
			Insp.	01.06.01	Ko						
			Stand.								
34650	04.02.08	Hage.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG				TB 17 33 095 x101			Blatt/ page /	
27619			D-32339 ESPELKAMP								
Mod.	Dat.	Name				Sub.					