

Flachsteckhülsen mit Isolation

Clips femelles plats avec isolation

Flat receptacles with insulation

6,3 mm

Werkstoff:

MS sn = Messing verzinkt

Temperaturbeständigkeit:

PVC -10°C bis +75°C

PA -55°C bis +105°C

Strombelastbarkeit:

0.5 - 1.0 mm² / 10 A max.

1.5 - 2.5 mm² / 15 A max.

4.0 - 6.0 mm² / 25 A max.

Matière:

MS sn = laiton étamé

Résistant à une température de:

PVC -10°C à +75°C

PA -55°C à +105°C

Intensité admissible:

0.5 - 1.0 mm² / 10 A max.

1.5 - 2.5 mm² / 15 A max.

4.0 - 6.0 mm² / 25 A max.

Material:

MS sn = tin-plated brass

Temperature range:

PVC -10°C up to +75°C

PA -55°C up to +105°C

Current carrying capacity:

0.5 - 1.0 mm² / 10 A max.

1.5 - 2.5 mm² / 15 A max.



4.0 - 6.0 mm² / 25 A max.

Bestellbeispiel:

Exemple de commande:

Example of order:

3903



UL-No. E235796

Werkstoff Isolation Isolation en Insulation	mm ² (AWG)	für Steckungen pour languettes for tabs	Artikel-Nr. / Numéro d'article / Part-No.		L mm	A mm	øD mm	Stand- Packg	Werkzeuge Outils Tools
			Farben Couleurs Colours	Form A DIN 46245	Form B				
PVC	0.5-1 (22-18)	6.3 x 0.8		3903	3903S	21	10.5	1.7	500
	1.5-2.5 (16-14)	6.3 x 0.8		3906	3906S	21	10.5	2.3	500
	4-6 (12-10)	6.3 x 0.8		3907	3907S	23.5	13	3.4	200
PVC PA (Nylon)	0.5-1 (22-18)	6.3 x 0.8		3944	3944S	21.5	-	1.7	500
	1.5-2.5 (16-14)	6.3 x 0.8		3945	3945S	22	-	2.3	500
	4-6 (12-10)	6.3 x 0.8		3947	3947S	24	-	3.4	200
	0.5-1 (22-18)	6.3 x 0.8		3963	3963S	21	-	1.7	500
	1.5-2.5 (16-14)	6.3 x 0.8		3966	3966S	22	-	2.3	500
	4-6 (12-10)	6.3 x 0.8		3967	3967S	24	-	3.4	200
PA (Nylon)	0.5-1 (22-18)	6.3 x 0.8			3937S	15	16	1.7	500
	1.5-2.5 (16-14)	6.3 x 0.8			3939S	15	17	2.3	500