

DATENBLATT – Data sheet



MECHANISCHE DATEN Mechanical data

- **GEHÄUSE:** Ventilstecker BF A 18mm, transparent
Housing: valve connector form A 18mm, transparent
- **SCHRAUBE:** Zentralschraube verzinkt M3x33,5
Screw: central-fixing screw zined M3x33,5
- **KONTAKTE:** CuZn, Cu/Sn-beschichtet
Contacts: CuZn, Cu/Sn-plated
- **ANSCHLUSSART:** selbstanschließbar max. 3x1,5 mm²
Cable connection: self connectable max. 3x1,5 mm²
- **BEFESTIGUNG:** aufsteckbar, verschraubt
Fixing: pluggable, screw locking
- **SCHUTZGRAD:** IP65 im gesteckten und verschraubten Zustand
Protection: IP65 in plugged and screwed condition
- **UMG.TEMP.BER.:** -25°C...+60°C
Ambient temperature: -25°C...+60°C
- **ANZEIGE:** LED gelb
Display: LED yellow


ELEKTRISCHE DATEN Electrical data

- **ANSCHLUSSSPG.:** 24 V AC/DC
nominal voltage: 24 V AC/DC
- **BETRIEBSSTROM:** max. 1,5 A
max. current: max. 1,5 A

TECHNISCHE SKIZZE / Technical sketch



STROMLAUFPLAN / Schematic diagram



BAUTEILE / FERTIGUNGSHINWEISE Piece parts / Manufacturing notices

- **metrische Kabelverschraubung M20x1,5**
metric cablescrew locking M20x1,5
- **Kabeldurchmesser 8-10 mm**
cable jacket-Ø 8-10 mm
- **Der Kabelausgang läßt sich durch Drehen des Gehäuses um jeweils 90° versetzen.**
contact insert turnable in 90° steps.
- **Leiterquerschnitt Klemmkontakt max. 1,5 mm²**
possible conductor cross section: max. 1,5 mm²
- **Erforderliches Anzugsmoment für**
Specified breakaway torque for
 - Druckschraube / pressure screw** 1,8 ± 0,2 Nm
 - Zentralschraube / center screw** 0,4 ± 0,1 Nm
 - Kontaktschraube / contact screw** 0,2 ± 0,1 Nm.

				Datum/ Date	Name	Datenblatt/ Data sheet		
				Freigeg. Released	23.7.10	SRI	Stromlaufplan/ Schematic diagram	
				Gepr. Approved	23.7.10	Schu	Art. No.: 7000-29015-0000000	
							Ventilstecker BF A 18 mm selbstanschließbar	Blatt 1 von 1
Idx.	Änderung/ Update	Datum/ Date	Nam.				valve connector form A 18mm self connectable	Sheet
a	Erstausgabe	8.3.10	Ma	23.07.2010 7000-29015db.doc				