



# DEUTSCH

BRANCHE CONNECTEURS AEROMILITAIRES



***983 series*** *EN 2997, ESC10, BACC63 Specifications*

|                                       |              |                                    |              |
|---------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| <u>Introduction</u>                   | <u>2</u>     | <u>Présentation</u>                | <u>3</u>     |
| <u>Synoptic</u>                       | <u>4</u>     | <u>Synoptique</u>                  | <u>4</u>     |
| <u>Technical characteristics</u>      | <u>5</u>     | <u>Caractéristiques techniques</u> | <u>6</u>     |
| <u>Part numbering system</u>          | <u>7</u>     | <u>Système de référence</u>        | <u>7</u>     |
| <u>Key orientation</u>                | <u>8</u>     | <u>Détrompage angulaire</u>        | <u>8</u>     |
| <u>Arrangements</u>                   | <u>8-9</u>   | <u>Arrangements</u>                | <u>8-9</u>   |
| <u>Receptacles</u>                    | <u>10</u>    | <u>Embases</u>                     | <u>10</u>    |
| <u>Plugs</u>                          | <u>11</u>    | <u>Fiches</u>                      | <u>11</u>    |
| <u>Hermetic receptacles</u>           | <u>12-13</u> | <u>Embases hermétiques</u>         | <u>12-13</u> |
| <u>Mating and unmating dimensions</u> | <u>14-15</u> | <u>Accouplements</u>               | <u>14-15</u> |
| <u>Accessories</u>                    | <u>16</u>    | <u>Accessoires</u>                 | <u>16</u>    |
| <u>Protective covers</u>              | <u>17</u>    | <u>Bouchons de protection</u>      | <u>17</u>    |
| <u>Contacts and tools</u>             | <u>18-21</u> | <u>Contacts et outillages</u>      | <u>18-21</u> |

Overall dimensions and characteristics are given for indication guidance only.  
DEUTSCH reserves the right to modify them for production improvement reasons (Proprietary products only).

Les côtes d'encombrements ainsi que les caractéristiques ne sont données qu'à titre indicatif. DEUTSCH se réserve le droit de les modifier dans le souci d'améliorer ses fabrications (produits propriétaires seulement).

Electrical connectors designed for :

- Engines and boosters
- Harsh environment area

Electrical connector threaded coupling with self locking (all connectors).

Those connector series are in accordance with the standards EN 2997, MIL-DTL-83723 Series III, NF-L 54143 and SAE/AS 39029, EN 3155 and ESC30 for electrical contacts. As per specifications SBAC ESC10 and Boeing BACC63.

The following improvements have been brought to the standard MIL-DTL-83723 :


- Shell to shell metal bottoming (Plug and receptacle mated).
- Anti rotation system on 360° by tightening.
- Self locking system all plug.
- Reduced elastomer barriers to use new and old generations of wires.

All Deutsch 983 electrical connectors series are intermatable and interchangeable with connectors in accordance with MIL-DTL-83723 series III, NF-L 54143 and the Deutsch connectors 83730 series.

A large accessories range completes the 983 connector series :

- Backnut.
- Straight cable clamp.
- Elbowed cable clamp
- Potting cup.

For any informations please consult us.



- 1 Connector's rear part fitted with a teeth anti-rotation system (360°) assuming an effective tightening and clamping of accessories / EMI shielding improvement
- 2 Self locking control
- 3 Shell to shell metal bottoming
- 4 RFI grounding fingers for electrical continuity between plug and receptacle
- 5 Individual contact sealing at coupling stage by compression of elastomer conical risers on hard insert
- 6 Interface sealing assumed by H.F. gasket
- 7 Shell/insert assumed by potting
- 8 Sealing on each wire thanks to several sealing barriers

Connecteur électrique conçu pour utilisation :

- Sur les moteurs et propulseurs
- Dans les zones à environnement sévères.

Connecteur électrique à verrouillage à vis par bague filetée, auto-freinée, à sens prépondérant au verrouillage.  
(Tous modèles).

Cette série de connecteurs est issue des normes EN 2997, MIL-DTL-83723 Série III, NF-L 54143 et des normes SAE/AS 39029 , EN 3155 et ESC30 pour les contacts électriques, et répond aux spécifications SBAC ESC10 et Boeing BACC63.

Les améliorations suivantes ont été apportées par rapport à la norme MIL-DTL-83723 :


- Butée mécanique à l'accouplement.
- Denture sur 360° à l'arrière de tous les boîtiers.
- Système auto-freinant à prépondérance sur toutes les fiches.
- Réduction des barrières d'étanchéité pour utilisation des câbles d'ancienne et de nouvelle générations.

Tous les connecteurs DEUTSCH de la Série 983 sont interchangeables et intermariables avec les connecteurs des normes MIL-DTL-83723 série III, NF-L 54143 et avec les connecteurs DEUTSCH Série 83730.


Une large gamme d'accessoires complète la famille de connecteurs 983 :

- Ecrou arrière
- Serre câble droit
- Serre câble coudé
- Raccord potting etc...

Consultez-nous pour de plus amples renseignements.



- 1 Système anti-rotation par denture sur 360° assurant un serrage et un blocage efficaces des accessoires, plus une amélioration de la protection EMI.
- 2 Système d'auto-freinage à sens préférentiel
- 3 Blocage mécanique en fin de verrouillage
- 4 Continuité électrique entre fiche et embase par couronne de masse (RFI)
- 5 Étanchéité individuelle des contacts par compression des cheminées en élastomère sur isolant dur
- 6 Étanchéité entre fiche et embase par joint périphérique
- 7 Étanchéité entre boîtier et isolant par opération de potting silicone
- 8 Étanchéité garantie sur chaque câble grâce à plusieurs barrières d'étanchéité.



| PLUGS AND RECEPTACLES MATING POSSIBILITIES        |                       |                |                              |                              |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|
| POSSIBILITÉS D'ASSOCIATIONS DES FICHES ET EMBASES |                       |                |                              |                              |
| Temperature class / Classe de température         | 175° C                | 200° C         | 200° C                       | 260° C Cyclic / Cyclique     |
| Shells material / Matière boîtiers                | Aluminium             | Aluminium      | Stainless steel / Acier inox | Stainless steel / Acier inox |
| Models / Modèles                                  | Plugs / Fiches        | W / WS or/ou A | R or/ou RS                   | K or/ou S                    |
|                                                   | Receptacles / Embases | WS or/ou A     | RS                           | S or/ou Y                    |
|                                                   |                       |                |                              | SE or/ou KE                  |
|                                                   |                       |                |                              | SE or/ou YE                  |

Mechanical

|                                                                              |          |                                          | Models of connectors |   |    |   |    |   |   |   |    |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|----------------------|---|----|---|----|---|---|---|----|----|----|
|                                                                              |          |                                          | A                    | W | WS | R | RS | K | S | Y | KE | SE | YE |
| Shell                                                                        | Material | Stainless steel                          |                      |   |    |   |    |   |   |   |    |    |    |
|                                                                              |          | Aluminium nickel                         |                      |   |    |   |    |   |   |   |    |    |    |
|                                                                              |          | Aluminium olive drab cadmium             |                      |   |    |   |    |   |   |   |    |    |    |
|                                                                              |          | Aluminium black anodize                  |                      |   |    |   |    |   |   |   |    |    |    |
| Insert                                                                       | Material | Thermo-setting                           |                      |   |    |   |    |   |   |   |    |    |    |
|                                                                              |          | Silicone                                 |                      |   |    |   |    |   |   |   |    |    |    |
|                                                                              |          | Sintered glass                           |                      |   |    |   |    |   |   |   |    |    |    |
| Contacts                                                                     | Type     | Crimp type, removable, gold plating      |                      |   |    |   |    |   |   |   |    |    |    |
|                                                                              |          | Solder type, non removable, gold plating |                      |   |    |   |    |   |   |   |    |    |    |
| Version                                                                      |          | Sealed                                   |                      |   |    |   |    |   |   |   |    |    |    |
|                                                                              |          | Hermetic                                 |                      |   |    |   |    |   |   |   |    |    |    |
| Temperature range                                                            |          | 175° C                                   |                      |   |    |   |    |   |   |   |    |    |    |
|                                                                              |          | 200° C                                   |                      |   |    |   |    |   |   |   |    |    |    |
|                                                                              |          | 260° C cyclique                          |                      |   |    |   |    |   |   |   |    |    |    |
| Fire resistance as per EN2591-318                                            |          |                                          |                      |   |    |   |    |   |   |   |    |    |    |
| Connector with self locking control                                          |          |                                          |                      |   |    |   |    |   |   |   |    |    |    |
| Mechanical endurance                                                         |          | 250 operations                           |                      |   |    |   |    |   |   |   |    |    |    |
|                                                                              |          | 500 operations                           |                      |   |    |   |    |   |   |   |    |    |    |
| Shielding                                                                    |          | RFI sur plug                             |                      |   |    |   |    |   |   |   |    |    |    |
| Corrosion (salt spray) as per EN 2591-307                                    |          | 48 heures                                |                      |   |    |   |    |   |   |   |    |    |    |
|                                                                              |          | 500 hours                                |                      |   |    |   |    |   |   |   |    |    |    |
| Vibrations as per EN 2591 test 403, method B<br>(10 to 2000 Hz along 2 axes) |          |                                          |                      |   |    |   |    |   |   |   |    |    |    |
| Shocks as per EN2591-402                                                     |          | 300g/3ms                                 |                      |   |    |   |    |   |   |   |    |    |    |
| Sealed                                                                       |          | 16.10-6 m3/h / 100 kPa                   |                      |   |    |   |    |   |   |   |    |    |    |

Electrical

|                                                             |                           |                                         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| Insulation resistance                                       |                           | > to 5000 MΩ at 260° C and 65% R.H      |
| Dielectric withstanding voltage                             | At sea level              | 1500 Vrms 50 Hz mated connectors        |
|                                                             | At 15 000 meters altitude | 1000 Vrms 50 Hz mated connectors        |
|                                                             | At 30 000 meters altitude | 200 Vrms 50 Hz unmated connectors       |
| Shielding efficiency as per EN 2591-213                     |                           | 100 MHz to 1 GHz models RS - S - SE -WS |
| Current nominal rating (as per cables used see table below) |                           |                                         |

| contact<br>Type | Size    |        | Conductors sizes |      |                                         |      | External outer diameter<br>insulating sheath<br>(in mm) | Maximum permissible current<br>rating per contact (in Amp.)<br><br>Connector<br>Sealed      Hermetic |    |
|-----------------|---------|--------|------------------|------|-----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                 |         |        | Standards cables |      | Fire resistant cables<br>as per EN 2234 |      |                                                         |                                                                                                      |    |
|                 | Contact | Bucket | Code             |      | Code                                    |      |                                                         |                                                                                                      |    |
|                 |         |        | AECMA            | AWG* | AECMA                                   | AWG* |                                                         |                                                                                                      |    |
| Standard        | 20      | 20     | 006              | 20   | -                                       | -    | 0,85 à 2,10                                             | 7,5                                                                                                  | 5  |
|                 |         |        | 004              | 22   | 004                                     | 22   | 0,85 à 2,10                                             | 5,0                                                                                                  | -  |
|                 |         |        | 002              | 24   | -                                       | -    | 0,85 à 2,10                                             | 3,0                                                                                                  | -  |
|                 | 16      | 16     | 012              | 16   | -                                       | -    | 1,20 à 2,70                                             | 13,0                                                                                                 | 10 |
|                 |         |        | 010              | 18   | 010                                     | 18   | 1,20 à 2,70                                             | 11,0                                                                                                 | -  |
|                 |         |        | 006              | 20   | 006                                     | 20   | 1,20 à 2,70                                             | 7,5                                                                                                  | -  |
|                 | 12      | 12     | 030              | 12   | -                                       | -    | 1,90 à 4,00                                             | 23,0                                                                                                 | 17 |
|                 |         |        | 020              | 14   | 020                                     | 14   | 1,90 à 4,00                                             | 17,0                                                                                                 | -  |
| Specific        | 20      | 18     | 010              | 18   | -                                       | -    | 0,85 à 2,10                                             | 7,5                                                                                                  | -  |
|                 |         |        | 006              | 20   | -                                       | -    | 0,85 à 2,10                                             | 7,5                                                                                                  | -  |
|                 |         |        | 004              | 22   | 004                                     | 22   | 0,85 à 2,10                                             | 5,0                                                                                                  | -  |
|                 |         |        | 002              | 24   | -                                       | -    | 0,85 à 2,10                                             | 3,0                                                                                                  | -  |

\*AWG : " American Wire Gage".

Mécaniques

|                                                                                  |         |                                    | Modèles de connecteurs |   |    |   |    |   |   |   |    |    |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|------------------------|---|----|---|----|---|---|---|----|----|----|--|
|                                                                                  |         |                                    | A                      | W | WS | R | RS | K | S | Y | KE | SE | YE |  |
| Boîtier                                                                          | Matière | Acier inoxydable                   |                        |   |    |   |    | • | • | • | •  | •  | •  |  |
|                                                                                  |         | Aluminium nickelé                  |                        |   |    | • | •  |   |   |   |    |    |    |  |
|                                                                                  |         | Aluminium cadmié vert olive        |                        | • | •  |   |    |   |   |   |    |    |    |  |
|                                                                                  |         | Aluminium anodisé noir             | •                      |   |    |   |    |   |   |   |    |    |    |  |
| Isolant                                                                          | Matière | Résine thermodurcissable           | •                      | • | •  | • | •  | • | • |   | •  | •  |    |  |
|                                                                                  |         | Silicone                           | •                      | • | •  | • | •  | • | • |   | •  | •  |    |  |
|                                                                                  |         | Verre fritté                       |                        |   |    |   |    |   |   | • |    |    | •  |  |
| Contacts                                                                         | Type    | À sertir, doré, démontable         | •                      | • | •  | • | •  | • | • |   | •  | •  |    |  |
|                                                                                  |         | À souder, doré, non démontable     |                        |   |    |   |    |   |   | • |    |    | •  |  |
| Version                                                                          |         | Étanche                            | •                      | • | •  | • | •  | • | • |   | •  | •  |    |  |
|                                                                                  |         | Hermétique                         |                        |   |    |   |    |   |   | • |    |    | •  |  |
| Température d'utilisation                                                        |         | 175° C                             |                        | • | •  |   |    |   |   |   |    |    |    |  |
|                                                                                  |         | 200° C                             | •                      |   |    |   | •  | • | • | • | •  |    |    |  |
|                                                                                  |         | 260° C cyclique                    |                        |   |    |   |    |   |   |   | •  | •  | •  |  |
| Tenue au feu suivant EN2591-318                                                  |         |                                    |                        |   |    |   |    |   | • | • |    | •  | •  |  |
| Verrouillage à sens préférentiel                                                 |         |                                    | •                      | • | •  | • | •  | • | • |   | •  | •  |    |  |
| Endurance mécanique                                                              |         | 250 manoeuvres                     | •                      | • | •  | • | •  |   |   |   |    |    |    |  |
|                                                                                  |         | 500 manoeuvres                     |                        |   |    |   |    | • | • | • | •  | •  | •  |  |
| Continuité de masse                                                              |         | RFI sur plug                       |                        |   | •  |   | •  |   | • |   |    | •  |    |  |
| Tenue aux brouillard salin suivant EN 2591-307                                   |         | 48 heures                          | •                      |   |    | • | •  |   |   |   |    |    |    |  |
|                                                                                  |         | 500 heures                         |                        | • | •  |   |    | • | • | • | •  | •  | •  |  |
| Vibrations suivant EN 2591 essai D3, méthodes B<br>(de 10 à 2000 Hz dans 2 axes) |         |                                    | •                      | • | •  | • | •  | • | • | • | •  | •  | •  |  |
| Chocs suivant EN2591-402                                                         |         |                                    | •                      | • | •  | • | •  | • | • | • | •  | •  | •  |  |
| Etanchéité                                                                       |         | 16.10 <sup>-6</sup> m³/h / 100 kPa | •                      | • | •  | • | •  | • | • |   | •  | •  |    |  |

Electriques


|                                                                                          |                           |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| Résistance d'isolement                                                                   |                           | > 5000 MΩ à 260° C et 65% R.H             |
| Tension de tenue                                                                         | Au niveau de la mer       | 1500 V eff. 50 Hz connecteurs accouplés   |
|                                                                                          | A 15000 mètres d'altitude | 1000 V eff. 50 Hz connecteurs accouplés   |
|                                                                                          | A 30000 mètres d'altitude | 200 V eff. 50 Hz connecteurs désaccouplés |
| Efficacité du blindage suivant EN 2591-213                                               |                           | 100 MHz à 1 GHz modèles RS - S - SE -WS   |
| Intensité nominale admissible (En fonction des câbles utilisés, voir tableau ci-dessous) |                           |                                           |

| Type de contact |    |    | Taille des conducteurs |     |                                          |           | Diamètre extérieur sur gaine des câbles (en mm) | Intensité max. par contact (en Amp.) |           |
|-----------------|----|----|------------------------|-----|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
|                 |    |    | Câbles standards       |     | Câbles résistants au feu suivant EN 2234 |           |                                                 | Connecteur                           |           |
|                 |    |    | Contact                | Fit | Code AECMA                               | Code AWG* |                                                 | Code AECMA                           | Code AWG* |
| Standard        | 20 | 20 | 006                    | 20  | -                                        | -         | 0,85 à 2,10                                     | 7,5                                  | 5         |
|                 |    |    | 004                    | 22  | 004                                      | 22        | 0,85 à 2,10                                     | 5,0                                  | -         |
|                 |    |    | 002                    | 24  | -                                        | -         | 0,85 à 2,10                                     | 3,0                                  | -         |
|                 | 16 | 16 | 012                    | 16  | -                                        | -         | 1,20 à 2,70                                     | 13,0                                 | 10        |
|                 |    |    | 010                    | 18  | 010                                      | 18        | 1,20 à 2,70                                     | 11,0                                 | -         |
|                 |    |    | 006                    | 20  | 006                                      | 20        | 1,20 à 2,70                                     | 7,5                                  | -         |
|                 | 12 | 12 | 030                    | 12  | -                                        | -         | 1,90 à 4,00                                     | 23,0                                 | 17        |
|                 |    |    | 020                    | 14  | 020                                      | 14        | 1,90 à 4,00                                     | 17,0                                 | -         |
| Specific        | 20 | 18 | 010                    | 18  | -                                        | -         | 0,85 à 2,10                                     | 7,5                                  | -         |
|                 |    |    | 006                    | 20  | -                                        | -         | 0,85 à 2,10                                     | 7,5                                  | -         |
|                 |    |    | 004                    | 22  | 004                                      | 22        | 0,85 à 2,10                                     | 5,0                                  | -         |
|                 |    |    | 002                    | 24  | -                                        | -         | 0,85 à 2,10                                     | 3,0                                  | -         |


\*AWG : " American Wire Gage" la plus proche.

Deutsch part numbering system / Système de référence Deutsch

• Example of order / Exemple de commande : 983-6SE 12-03 SN



Plug front view / Fiche, vue face avant



| Keying<br>Position | Key/Keyway locations in degrees / Positionnement en degrés des clavettes |     |     |     |                 |     |     |     |                        |     |     |     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|-----|-----|-----|------------------------|-----|-----|-----|
|                    | Size/Taille 8                                                            |     |     |     | Size /Taille 10 |     |     |     | Size/Taille 12 to/à 28 |     |     |     |
|                    | A°                                                                       | B°  | C°  | D°  | A°              | B°  | C°  | D°  | A°                     | B°  | C°  | D°  |
| N-Normal           | 105                                                                      | 140 | 215 | 265 | 105             | 140 | 215 | 265 | 105                    | 140 | 215 | 265 |
| 6                  | 102                                                                      | 132 | 248 | 320 | 102             | 132 | 248 | 320 | 18                     | 148 | 192 | 259 |
| 7                  | 80                                                                       | 118 | 230 | 312 | 80              | 118 | 230 | 312 | 92                     | 152 | 222 | 342 |
| 8                  | 35                                                                       | 140 | 205 | 275 | 35              | 140 | 205 | 275 | 84                     | 152 | 204 | 334 |
| 9                  | 64                                                                       | 155 | 234 | 304 | 64              | 155 | 234 | 304 | 24                     | 135 | 199 | 240 |
| Y                  | -                                                                        | -   | -   | -   | 25              | 115 | 220 | 270 | 98                     | 152 | 268 | 338 |

Arrangements

Male insert, front face view / Vue face avant isolant mâle.

Disposition 08-03  
3 contacts size/taille 20

Disposition 08-98  
3 contacts size/taille 20

Disposition 10-05  
5 contacts size/taille 20

Disposition 10-06  
6 contacts size/taille 20

Disposition 12-03  
3 contacts size/taille 16

Disposition 12-12  
12 contacts size/taille 20

Disposition 14-04  
4 contacts size/taille 12

Disposition 14-07  
7 contacts size/taille 16

Disposition 14-12  
9 contacts size/taille 20  
3 contacts size/taille 16

Disposition 14-15  
15 contacts size/taille 20

Disposition 16-10  
10 contacts size/taille 16


Disposition 16-24  
24 contacts size/taille 20

Disposition 18-02  
2 contacts size/taille 16  
2 contacts size/taille 20


Disposition 18-08  
8 contacts size/taille 12

Disposition 18-14  
14 contacts size/taille 16


Male insert, front face view / Vue face avant isolant mâle.




Disposition 18-31  
31 contacts size/taille 20




Disposition 20-04  
4 contacts size/taille Quadrax




Disposition 20-16  
16 contacts size/taille 16




Disposition 20-25  
19 contacts size/taille 20  
6 contacts size/taille 12




Disposition 20-28  
24 contacts size/taille 20  
4 contacts size/taille 12




Disposition 20-39  
37 contacts size/taille 20  
2 contacts size/taille 16




Disposition 20-41  
41 contacts size/taille 20




Disposition 22-12  
12 contacts size/taille 12




Disposition 22-19  
19 contacts size/taille 16




Disposition 22-30  
24 contacts size/taille 20  
6 contacts size/taille 12




Disposition 22-32  
26 contacts size/taille 20  
6 contacts size/taille 12




Disposition 22-39  
27 contacts size/taille 20  
12 contacts size/taille 16




Disposition 22-55  
55 contacts size/taille 20




Disposition 24-30  
30 contacts size/taille 16




Disposition 24-57 (\*)  
55 contacts size/taille 20  
2 contacts size/taille 12



Disposition 24-61  
61 contacts size/taille 20



Disposition 28-06  
6 contacts size/taille Quadrax



Disposition 28-42  
42 contacts size/taille 16

\* : Available in hermetic version / Disponible en hermétique


▲ : Consult us / Nous consulter

① : Also available for K6 contacts, consult us / Egalement disponible pour contacts K6, nous consulter.

| Sizes and number of contacts / Tailles et nombre de contacts |    |    |    |                     |              |    |    |    |                     |              |    |    |    |                     |
|--------------------------------------------------------------|----|----|----|---------------------|--------------|----|----|----|---------------------|--------------|----|----|----|---------------------|
| Arrangements                                                 | 20 | 16 | 12 | Quadrax<br>or/ou K6 | Arrangements | 20 | 16 | 12 | Quadrax<br>or/ou K6 | Arrangements | 20 | 16 | 12 | Quadrax<br>or/ou K6 |
| 08-03                                                        | 3  | -  | -  | -                   | 16-24        | 24 | -  | -  | -                   | 22-12        | -  | -  | 12 | -                   |
| 08-98                                                        | 3  | -  | -  | -                   | 18-02        | -  | -  | -  | 2                   | 22-19        | -  | 19 | -  | -                   |
| 10-05                                                        | 5  | -  | -  | -                   | 18-08        | -  | -  | 8  | -                   | 22-30        | 24 | -  | 6  | -                   |
| 10-06                                                        | 6  | -  | -  | -                   | 18-14        | -  | 14 | -  | -                   | 22-32        | 26 | -  | 6  | -                   |
| 12-03                                                        | -  | 3  | -  | -                   | 18-31        | 31 | -  | -  | -                   | 22-39        | 27 | 12 | -  | -                   |
| 12-12                                                        | 12 | -  | -  | -                   | 20-04        | -  | -  | -  | 4                   | 22-55        | 55 | -  | -  | -                   |
| 14-04                                                        | -  | -  | 4  | -                   | 20-16        | -  | 16 | -  | -                   | 24-30        | -  | 30 | -  | -                   |
| 14-07                                                        | -  | 7  | -  | -                   | 20-25        | 19 | -  | 6  | -                   | 24-57        | 55 | -  | 2  | -                   |
| 14-12                                                        | 9  | 3  | -  | -                   | 20-28        | 24 | -  | 4  | -                   | 24-61        | 61 | -  | -  | -                   |
| 14-15                                                        | 15 | -  | -  | -                   | 20-39        | 37 | 2  | -  | -                   | 28-06        | -  | -  | -  | 6                   |
| 16-10                                                        | -  | 10 | -  | -                   | 20-41        | 41 | -  | -  | -                   | 28-42        | -  | 42 | -  | -                   |

Square flange / Colerette carrée

Mounting styles with 4 screws / Mode de fixation 4 vis




| Size<br>Taille | B<br>max. | C<br>± 0,05 | F<br>max. | G<br>max. | H<br>± 0<br>- 0,02 | V<br>Mini. | Weight max. (gr) *<br>Masse max. (gr) * |     |
|----------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------------------|------------|-----------------------------------------|-----|
|                |           |             |           |           |                    |            | Stainless steel<br>Acier inox           | Alu |
| 08             | 20,75     | 15,09       | 14,27     | 12,70     | 15,80              | 31,70      | 19                                      | 11  |
| 10             | 23,93     | 18,26       | 17,47     | 15,88     | 18,70              | 34,90      | 28                                      | 16  |
| 12             | 26,32     | 20,62       | 22,22     | 19,05     | 23,40              | 39,60      | 39                                      | 27  |
| 14             | 28,71     | 23,01       | 23,82     | 22,23     | 24,90              | 41,25      | 51                                      | 30  |
| 16             | 31,88     | 24,61       | 26,97     | 25,40     | 28,30              | 44,45      | 62                                      | 34  |
| 18             | 34,24     | 26,97       | 30,18     | 26,97     | 31,10              | 47,35      | 73                                      | 36  |
| 20             | 36,63     | 29,36       | 33,32     | 30,18     | 34,50              | 51,90      | 82                                      | 40  |
| 22             | 39,80     | 31,75       | 36,53     | 33,32     | 37,50              | 54,10      | 90                                      | 51  |
| 24             | 43,39     | 34,92       | 39,67     | 36,53     | 40,60              | 57,25      | 105                                     | 58  |
| 28             | 50,93     | 39,67       | 46,02     | 44,45     | 48,00              | 65,25      | 126                                     | 88  |

\* : Without contact / Sans contact


Jam-nut mounting / Colerette ronde

Mounting styles with panel cutout / Mode de fixation écrou



| Size<br>Taille | A<br>max. | B<br>max. | E<br>max. | F<br>max. | G<br>max. | H<br>± 0<br>± 0,2 | M<br>max. | N<br>+ 0<br>- 0,2 | V<br>Mini. | Weight max. (gr) *<br>Masse max. (gr) * |     | Tightening torque of<br>panel nut<br>Couple de serrage de<br>l'écrou de panneau |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|------------|-----------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
|                |           |           |           |           |           |                   |           |                   |            | Stainless steel<br>Acier inox           | Alu |                                                                                 |
| 08             | 27,38     | 24,89     | 3,48      | 14,27     | 12,70     | 16,26             | 21,06     | 15,50             | 31,70      | 32                                      | 15  | 7m.N max.                                                                       |
| 10             | 30,28     | 28,04     | 3,48      | 17,47     | 15,88     | 19,43             | 24,23     | 18,67             | 34,90      | 41                                      | 21  | 10m.N max.                                                                      |
| 12             | 35,05     | 32,79     | 3,48      | 22,22     | 19,05     | 24,18             | 29,01     | 23,42             | 39,60      | 58                                      | 30  | 12m.N max.                                                                      |
| 14             | 38,51     | 35,33     | 3,48      | 23,82     | 22,23     | 25,78             | 30,61     | 25,02             | 41,25      | 68                                      | 35  | 15m.N max.                                                                      |
| 16             | 41,68     | 38,51     | 3,48      | 26,97     | 25,40     | 28,96             | 33,75     | 28,20             | 44,45      | 82                                      | 46  | 18m.N max.                                                                      |
| 18             | 44,86     | 41,68     | 3,48      | 30,18     | 26,97     | 32,13             | 36,96     | 31,25             | 47,35      | 88                                      | 51  | 22m.N max.                                                                      |
| 20             | 49,63     | 44,86     | 3,48      | 33,32     | 30,18     | 35,31             | 40,11     | 34,42             | 51,90      | 100                                     | 56  | 25m.N max.                                                                      |
| 22             | 52,78     | 49,63     | 3,76      | 36,53     | 33,32     | 38,48             | 43,31     | 37,59             | 54,10      | 123                                     | 69  | 27m.N max.                                                                      |
| 24             | 55,42     | 52,81     | 3,76      | 39,67     | 36,53     | 41,65             | 46,46     | 40,77             | 57,25      | 137                                     | 82  | 29m.N max.                                                                      |
| 28             | 61,82     | 59,21     | 3,76      | 46,02     | 44,45     | 48,01             | 54,41     | 47,14             | 65,25      | 191                                     | 120 | 30m.N max.                                                                      |

\* : Without contact  
Sans contact




| Size<br>Taille | A<br>max. | G<br>max. | Weight max. (gr) *<br>Masse max. (gr) * |     |
|----------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|-----|
|                |           |           | Stainless steel<br>Acier inox           | Alu |
| 08             | 21,30     | 12,70     | 31                                      | 14  |
| 10             | 24,90     | 15,85     | 44                                      | 21  |
| 12             | 29,60     | 19,05     | 57                                      | 26  |
| 14             | 31,24     | 22,20     | 72                                      | 38  |
| 16             | 32,42     | 25,40     | 82                                      | 39  |
| 18             | 37,34     | 26,95     | 95                                      | 43  |
| 20             | 41,91     | 30,15     | 108                                     | 48  |
| 22             | 44,07     | 33,30     | 121                                     | 65  |
| 24             | 47,24     | 36,50     | 134                                     | 67  |
| 28             | 55,24     | 44,45     | 160                                     | 103 |

\* : Without contact / Sans contact




Square flange / Colletette carrée



| Size<br>Taille | B<br>max. | C<br>± 0,05 | F<br>max. | G<br>max. | H<br>± 0<br>- 0,2 | P max.        |          | V<br>mini. | Weight max. (gr) *<br>Masse max. (gr) * |
|----------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------------|---------------|----------|------------|-----------------------------------------|
|                |           |             |           |           |                   | Size / Taille | 20 16-12 |            |                                         |
| 08             | 20,75     | 15,09       | 14,27     | 12,70     | 15,80             | 4,93          | 5,69     | 31,70      | 18                                      |
| 10             | 23,93     | 18,26       | 17,47     | 15,88     | 18,70             | 4,93          | 5,69     | 34,90      | 24                                      |
| 12             | 26,32     | 20,62       | 22,22     | 19,05     | 23,40             | 4,93          | 5,69     | 39,60      | 31                                      |
| 14             | 28,71     | 23,01       | 23,82     | 22,23     | 24,90             | 4,93          | 5,69     | 41,25      | 40                                      |
| 16             | 31,88     | 24,61       | 26,97     | 25,40     | 28,30             | 4,93          | 5,69     | 44,45      | 49                                      |
| 18             | 34,24     | 26,97       | 30,18     | 26,97     | 31,10             | 4,93          | 5,69     | 47,35      | 54                                      |
| 20             | 36,63     | 29,36       | 33,32     | 30,18     | 34,50             | 4,93          | 5,69     | 51,90      | 62                                      |
| 22             | 39,80     | 31,75       | 36,53     | 33,32     | 37,50             | 4,93          | 5,69     | 54,10      | 77                                      |
| 24             | 43,39     | 34,92       | 39,67     | 36,53     | 40,60             | 4,93          | 5,69     | 57,25      | 88                                      |

\* : Without contact  
Sans contact


Jam-nut mounting / Colletette ronde



| Size<br>Taille | A<br>max. | B<br>max. | E<br>max. | F<br>max. | H<br>± 0<br>± 0,2 | M<br>max. | N<br>+ 0<br>- 0,2 | P max.        |          | V<br>mini. | Weight max. (gr) *<br>Masse max. (gr) * | Tightening torque of<br>panel nut<br>Couple de serrage de<br>l'écrou de panneau |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|---------------|----------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                |           |           |           |           |                   |           |                   | Size / taille | 20 16-12 |            |                                         |                                                                                 |
| 08             | 27,38     | 24,89     | 3,48      | 14,27     | 16,26             | 21,06     | 15,50             | 4,57          | 5,33     | 31,70      | 29                                      | 7m.N max.                                                                       |
| 10             | 30,28     | 28,04     | 3,48      | 17,47     | 19,43             | 24,23     | 18,67             | 4,57          | 5,33     | 34,90      | 37                                      | 10m.N max.                                                                      |
| 12             | 35,05     | 32,79     | 3,48      | 22,22     | 24,18             | 29,01     | 23,42             | 4,57          | 5,33     | 39,60      | 50                                      | 12m.N max.                                                                      |
| 14             | 38,51     | 35,33     | 3,48      | 23,82     | 25,78             | 30,61     | 25,02             | 4,57          | 5,33     | 41,25      | 58                                      | 15mN. max.                                                                      |
| 16             | 41,68     | 38,51     | 3,48      | 26,97     | 28,96             | 33,76     | 28,20             | 4,57          | 5,33     | 44,45      | 72                                      | 18mN. max.                                                                      |
| 18             | 44,86     | 41,68     | 3,48      | 30,18     | 32,13             | 36,96     | 31,25             | 4,57          | 5,33     | 47,35      | 79                                      | 22m.N max.                                                                      |
| 20             | 49,63     | 44,86     | 3,48      | 33,32     | 35,31             | 40,11     | 34,42             | 4,57          | 5,33     | 51,90      | 87                                      | 25m.N max.                                                                      |
| 22             | 52,78     | 49,63     | 3,76      | 36,53     | 38,48             | 43,31     | 37,59             | 4,29          | 5,05     | 54,10      | 108                                     | 27mN. max.                                                                      |
| 24             | 55,42     | 52,81     | 3,76      | 39,67     | 41,66             | 46,46     | 40,77             | 4,29          | 5,05     | 57,25      | 122                                     | 29mN. max.                                                                      |

\* : Without contact  
Sans contact

**Solder round flange / Colerette ronde à souder**




Stainless steel shell exempt of sulphur E.B. welding and laser.  
Boîtier en acier inox exempt de soufre pour soudure par bombardement électronique et laser.




■ Square flange / Colerette carrée

Sealed version / Version étanche




\* Nota : Maxi dimension given with panel seal. Côte maxi. donnée avec joint plat

■ Jam-nut mounting / Colerette ronde




■ Solder hole mounting / Collettte ronde à souder




■ Square flange / Collettte carrée

Hermetic version / Version hermétique



\* Nota : Maxi dimension given with panel seal. Côte maxi. donnée avec joint plat

■ Jam-nut mounting / Collettte ronde




Nut / Ecrou arrière




| Size<br>Taille                                    | Stainless steel<br>Acier inox | Part Number / Référence     |                             |                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
|                                                   |                               | Alu. nickel<br>Alu. nickelé | Alu. cadmium<br>Alu. cadmié | Alu. black anodize<br>Alu anodisé<br>Noir |
| 08                                                | 66240-08                      | 006-0909-08 A499            | 006-0909-08 A838            | 006-0909-08                               |
| 10                                                | 66240-10                      | 006-0909-10 A499            | 006-0909-10 A838            | 006-0909-10                               |
| 12                                                | 66240-12                      | 006-0909-12 A499            | 006-0909-12 A838            | 006-0909-12                               |
| 14                                                | 66240-14                      | 006-0909-14 A499            | 006-0909-14 A838            | 006-0909-14                               |
| 16                                                | 66240-16                      | 006-0909-16 A499            | 006-0909-16 A838            | 006-0909-16                               |
| 18                                                | 66240-18                      | 006-0909-18 A499            | 006-0909-18 A838            | 006-0909-18                               |
| 20                                                | 66240-20                      | 006-0909-20 A499            | 006-0909-20 A838            | 006-0909-20                               |
| 22                                                | 66240-22                      | 006-0909-22 A499            | 006-0909-22 A838            | 006-0909-22                               |
| 24                                                | 66240-24                      | 006-0909-24 A499            | 006-0909-24 A838            | 006-0909-24                               |
| 28                                                | 66240-28                      | 006-0909-28 A499            | 006-0909-28 A838            | 006-0909-28                               |
| Used for connectors / Utilisable pour connecteurs |                               |                             |                             |                                           |
| Models<br>Modèles                                 | K - KE<br>S - SE              | R - RS                      | W - WS                      | A                                         |

Straight cable clamp / Serre-câble droit




| Size<br>Taille                                    | Stainless steel<br>Acier inox | Part Number / Référence     |                             |                                            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
|                                                   |                               | Alu. nickel<br>Alu. nickelé | Alu. cadmium<br>Alu. cadmié | Alu. black anodize<br>Alu. anodisé<br>noir |
| 08                                                | 66241-08 A                    | 006-0910-08 A499            | 006-0910-08 A838            | 006-0910-08                                |
| 10                                                | 66241-10 A                    | 006-0910-10 A499            | 006-0910-10 A838            | 006-0910-10                                |
| 12                                                | 66241-12 A                    | 006-0910-12 A499            | 006-0910-12 A838            | 006-0910-12                                |
| 14                                                | 66241-14 A                    | 006-0910-14 A499            | 006-0910-14 A838            | 006-0910-14                                |
| 16                                                | 66241-16 A                    | 006-0910-16 A499            | 006-0910-16 A838            | 006-0910-16                                |
| 18                                                | 66241-18 A                    | 006-0910-18 A499            | 006-0910-18 A838            | 006-0910-18                                |
| 20                                                | 66241-20 A                    | 006-0910-20 A499            | 006-0910-20 A838            | 006-0910-20                                |
| 22                                                | 66241-22 A                    | 006-0910-22 A499            | 006-0910-22 A838            | 006-0910-22                                |
| 24                                                | 66241-24 A                    | 006-0910-24 A499            | 006-0910-24 A838            | 006-0910-024                               |
| 28                                                | 66241-28 A                    | 006-0910-28 A499            | 006-0910-28 A838            | 006-0910-28                                |
| Used for connectors / Utilisable pour connecteurs |                               |                             |                             |                                            |
| Models<br>Modèles                                 | K - KE<br>S - SE              | R - RS                      | W - WS                      | A                                          |

Elbowed cable clamp / Serre-câble coudé




| Size<br>Taille                                    | Stainless steel<br>Acier inox | Part Number / Référence     |                             |                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
|                                                   |                               | Alu. nickel<br>Alu. nickelé | Alu. cadmium<br>Alu. cadmié | Alu. black anodize<br>Alu anodisé<br>noir |
| 08                                                | 66332-08 A                    | 006-0908-08 A499            | 006-0908-08 A838            | 006-0908-08                               |
| 10                                                | 66332-10 A                    | 006-0908-10 A499            | 006-0908-10 A838            | 006-0908-10                               |
| 12                                                | 66332-12 A                    | 006-0908-12 A499            | 006-0908-12 A838            | 006-0908-12                               |
| 14                                                | 66332-14 A                    | 006-0908-14 A499            | 006-0908-14 A838            | 006-0908-14                               |
| 16                                                | 66332-16 A                    | 006-0908-16 A499            | 006-0908-16 A838            | 006-0908-16                               |
| 18                                                | 66332-18 A                    | 006-0908-18 A499            | 006-0908-18 A838            | 006-0908-18                               |
| 20                                                | 66332-20 A                    | 006-0908-20 A499            | 006-0908-20 A838            | 006-0908-20                               |
| 22                                                | 66332-22 A                    | 006-0908-22 A499            | 006-0908-22 A838            | 006-0908-22                               |
| 24                                                | 66332-24 A                    | 006-0908-24 A499            | 006-0908-24 A838            | 006-0908-24                               |
| 28                                                | 66332-28 A                    | 006-0908-28 A499            | 006-0908-28 A838            | 006-0908-28                               |
| Used for connectors / Utilisable pour connecteurs |                               |                             |                             |                                           |
| Models<br>Modèles                                 | K - KE<br>S - SE              | R - RS                      | W - WS                      | A                                         |

For receptacle / Pour embase



| Keying<br>Position                                | Part Number / Référence       |                             |                            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                                                   | Stainless steel<br>Acier inox | Alu. nickel<br>Alu. nickelé | Alu. cadmium<br>Alu. camié |
| N                                                 | 983-3KE-***                   | 983-3R-***                  | 983-3W-***                 |
| 6                                                 | 983-3KE-***                   | 983-3R-***                  | 983-3W-***                 |
| 7                                                 | 983-3KE-***                   | 983-3R-***                  | 983-43W-***                |
| 8                                                 | 983-3KE-***                   | 983-3R-***                  | 983-3W-***                 |
| 9                                                 | 983-3KE-***                   | 983-3R-***                  | 983-3W-***                 |
| Y                                                 | 983-3KE-***                   | 983-3R-***                  | 983-3W-***                 |
| Used for connectors / Utilisable pour connecteurs |                               |                             |                            |
| Models<br>Modèles                                 | K - KE<br>S - SE              | R - RS                      | W - WS                     |

For plug / Pour fiche



| Keying<br>Position                                | Part Number / Référence       |                             |                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                   | Stainless steel<br>Acier inox | Alu. nickel<br>Alu. nickelé | Alu. cadmium<br>Alu. cadmié |
| N                                                 | 983-4KE-***                   | 983-4R-***                  | 983-4W-***                  |
| 6                                                 | 983-4KE-***                   | 983-4R-***                  | 983-4W-***                  |
| 7                                                 | 983-4KE-***                   | 983-4R-***                  | 983-4W-***                  |
| 8                                                 | 983-4KE-***                   | 983-4R-***                  | 983-4W-***                  |
| 9                                                 | 983-4KE-***                   | 983-4R-***                  | 983-4W-***                  |
| Y                                                 | 983-4KE-***                   | 983-4R-***                  | 983-4W-***                  |
| Used for connectors / Utilisable pour connecteurs |                               |                             |                             |
| Models<br>Modèles                                 | K - KE<br>S - SE              | R - RS                      | W - WS                      |

| Size<br>Taille | A<br>max. | A1<br>max. | L1<br>± 6 mm |
|----------------|-----------|------------|--------------|
| 08             | 19,70     | 19,45      | 127          |
| 10             | 23,00     | 23,00      | 127          |
| 12             | 27,35     | 27,35      | 127          |
| 14             | 28,95     | 28,95      | 127          |
| 16             | 32,15     | 32,15      | 127          |
| 18             | 34,90     | 34,90      | 127          |
| 20             | 38,35     | 38,35      | 127          |
| 22             | 41,25     | 41,25      | 127          |
| 24             | 44,70     | 44,70      | 127          |
| 28             | 50,80     | 51,30      | 127          |

- \* C : With chain and small eyelet / Avec chaîne et petit oeillet
- \* D : With cord and small eyelet / Avec corde et petit oeillet
- \* N : Without chain or cord and with holes for locking wire / Sans chaîne ni corde et avec trous pour fil de freinage
- \*\* : Shell size / Taille boîtier




Panel seal / Joints plats


For square flange receptacle / Pour embase collerette carrée.

Panel seal is never delivered with the connector. Order it separately. Le joint plat n'est jamais livré avec le connecteur. Le commander séparément.  
Consult us / Nous consulter.

CONTACTS R - RS - K - S - W - WS MODELS  
CONTACTS MODÈLE R - RS - K - S - W - WS



CONTACTS KE - SE MODELS  
CONTACTS MODÈLE KE - SE




|                                        | CONTACTS                                |                                            |                      |                       |                                                                       | CABLES       |                                        |                               |                                     |                                                                                                    |                                                                                                    |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | New PN<br><i>Nouvelle<br/>Reference</i> | Former PN<br><i>Ancienne<br/>Reference</i> | Type<br><i>Genre</i> | Size<br><i>Taille</i> | Mark or Color<br><i>Couleur ou repère</i><br>1                      2 |              | Section<br><i>Section</i><br>in/en mm2 | AWG Wire<br><i>Taille Fil</i> | Ø over sheath<br><i>Ø sur gaine</i> | Observations                                                                                       |                                                                                                    |
| Models/Modèles R - RS - K - S - W - WS | 006-0937-20<br>006-0912-20              | 0641-10-2059-B<br>0603-34-2059-B           | P<br>S               | 20                    | Red/Rouge                                                             |              | 0,21 to/à 0,60                         | 20 to/à 24                    | 0,85 to/à 2,10                      | Standards contacts delivered with connector<br><i>Contacts standards livrés avec le connecteur</i> |                                                                                                    |
|                                        | 006-0937-16<br>006-0912-16              | 0641-12-1659-B<br>0603-33-1659-B           | P<br>S               | 16                    | Blue/Bleu                                                             |              | 0,60 to/à 1,34                         | 16 to/à 20                    | 1,20 to/à 2,70                      | Standards contacts delivered with connector<br><i>Contacts standards livrés avec le connecteur</i> |                                                                                                    |
|                                        | 006-0937-12<br>006-0912-12              | 0641-32-1259-B<br>0603-32-1259-B           | P<br>S               | 12                    | Yellow/Jaune                                                          |              | 1,93 to/à 3,18                         | 12 to/à 14                    | 1,90 to/à 4,00                      | Standards contacts delivered with connector<br><i>Contacts standards livrés avec le connecteur</i> |                                                                                                    |
|                                        | 006-0044-20<br>006-0055-20              | DF 06-044-20-B<br>DF 06-A-055-20-B         | P<br>S               | 20                    | Purple<br>Violet                                                      | Red<br>Rouge | 0,21 to/à 0,93                         | 18 to/à 24                    | 0,85 to/à 2,10                      | Contacts to be ordered separately<br><i>Contacts à commander séparément</i>                        |                                                                                                    |
|                                        | 006-0972-20<br>006-0973-20              | 0641-24-2059-B<br>0603-21-2059-B           | P<br>S               | 20                    | White<br>Blanc                                                        | Red<br>Rouge | 0,055 to/à 0,15                        | 26 to/à 30                    | 0,85 to/à 2,10                      | Contacts to be ordered separately<br><i>Contacts à commander séparément</i>                        |                                                                                                    |
|                                        | 006-1102-16<br>006-1104-16              | -                                          | P<br>S               | 16                    | Orange<br>Orange                                                      | Blue<br>Bleu | 0,93 to/à 1,91                         | 14 to/à 18                    | 1,20 to/à 2,70                      | Contacts to be ordered separately<br><i>Contacts à commander séparément</i>                        |                                                                                                    |
|                                        | 182-0450-16<br>182-0451-16              | -                                          | P<br>S               | 16                    | Red<br>Rouge                                                          | Blue<br>Bleu | 0,25 to/à 0,60                         | 20 to/à 24                    | 1,20 to/à 2,70                      | Contacts to be ordered separately<br><i>Contacts à commander séparément</i>                        |                                                                                                    |
|                                        | 025-0870-16<br>025-0871-16              | -                                          | P<br>S               | 16                    | Black<br>Noir                                                         | Blue<br>Bleu | 0,055 to/à 0,60                        | 26 to/à 30                    | 1,20 to/à 2,70                      | Contacts to be ordered separately<br><i>Contacts à commander séparément</i>                        |                                                                                                    |
|                                        | Models/Modèles KE - SE                  | 097-0015-20<br>097-0016-20                 | 45045-A<br>45109-A   | P<br>S                | 20                                                                    | Red/Rouge    |                                        | 0,22 to/à 0,60                | 20 to/à 24                          | 0,85 to/à 2,10                                                                                     | Standards contacts delivered with connector<br><i>Contacts standards livrés avec le connecteur</i> |
|                                        |                                         | 097-0047-20<br>097-0053-20                 | 47815-A<br>47816-A   | P<br>S                | 20                                                                    | Blue<br>Bleu | Red<br>Rouge                           | 0,22                          | 24                                  | 1                                                                                                  | Contacts to be ordered separately<br><i>Contacts à commander séparément</i>                        |
|                                        |                                         | 097-0014-16<br>097-0013-16                 | -                    | P<br>S                | 16                                                                    | Blue/Bleu    |                                        | 0,60 to/à 1,34                | 16 to/à 20                          | 1,20 to/à 2,70                                                                                     | Standards contacts delivered with connector<br><i>Contacts standards livrés avec le connecteur</i> |
|                                        |                                         | 097-0177-16<br>097-0178-16                 | -                    | P<br>S                | 16                                                                    | Blue<br>Bleu | Orange<br>Orange                       | 1,91                          | 14                                  | 1,20 to/à 2,70                                                                                     | Contacts to be ordered separately<br><i>Contacts à commander séparément</i>                        |
| 097-0165-12<br>097-0166-12             |                                         | -                                          | P<br>S               | 12                    | Yellow/Jaune                                                          |              | 1,91 to/à 3,18                         | 12 to/à 14                    | 1,90 to/à 4,00                      | Standards contacts delivered with connector<br><i>Contacts standards livrés avec le connecteur</i> |                                                                                                    |
| NRG band                               |                                         | 097-0234-20                                | 45109-A              | S                     | 20                                                                    | Red/Rouge    |                                        | 0,22 to/à 0,60                | 20 to/à 24                          | 0,85 to/à 2,10                                                                                     | NRG band contacts / Contacts NRG band                                                              |
|                                        | 097-0234-16                             | -                                          | S                    | 16                    | Blue/Bleu                                                             |              | 0,60 to/à 1,34                         | 16 to/à 20                    | 1,20 to/à 2,70                      | NRG band contacts / Contacts NRG band                                                              |                                                                                                    |
|                                        | 097-0234-12                             | -                                          | S                    | 12                    | Yellow/Jaune                                                          |              | 1,91 to/à 3,18                         | 12 to/à 14                    | 1,90 to/à 4,00                      | NRG band contacts / Contacts NRG band                                                              |                                                                                                    |

Power contacts K6 / Contacts de puissance K6

For arrangements 18-02, 20-04 and 28-06 only / Pour les arrangements 18-02, 20-04 et 28-06 uniquement

| KIT CONTACT / CONTACT KIT<br>(CONTACTS + SLEEVE)<br>(CONTACTS + MANCHON) |               |                           | COLOR CODE<br>BANDE DE COULEUR |              | TOOLS / OUTILS                  |                            | SEALING PLUG<br>OBTURATEUR            |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Commercial PN<br>Réf. commerciale                                        | Type<br>Genre | Wire size<br>Taille câble | 1                              | 2            | Crimping tool<br>Pince à sertir | Positioner<br>Positionneur | Extraction tool<br>Outil d'extraction | K6            |
| 182-0672-06                                                              | P             | 6                         | Green/Vert                     | Green/Vert   | M22520/23-01                    | M22520/23-03               | 025-0711-06                           | 182-8004-08 A |
| 182-0673-06                                                              | S             | 6                         | Green/Vert                     | Green/Vert   | M22520/23-01                    | M22520/23-03               | 025-0711-06                           | 182-8004-08 A |
| 182-0672-08                                                              | P             | 8                         | Green/Vert                     | Red/Rouge    | M22520/23-01                    | M22520/23-02               | 025-0711-06                           | 182-8004-08 A |
| 182-0673-08                                                              | S             | 8                         | Green/Vert                     | Red/Rouge    | M22520/23-01                    | M22520/23-02               | 025-0711-06                           | 182-8004-08 A |
| 182-0672-10                                                              | P             | 10-12                     | Green/Vertt                    | Brown/Marron | M22520/23-01                    | TP1498                     | 025-0711-06                           | 182-8004-08 A |
| 182-0673-10                                                              | S             | 10-12                     | Green/Vertt                    | Brown/Marron | M22520/23-01                    | TP1498                     | 025-0711-06                           | 182-8004-08 A |



| SEALING PLUG / <i>OBTURATEURS</i> |                                   |                                        | TOOLS / <i>OUTILLAGE</i>         |                                           |                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Part number<br><i>Référence</i>   | Color code<br><i>Code couleur</i> | Crimping tool<br><i>Pince à sertir</i> | Pilot stop<br><i>Butée</i>       | Tool/Outil<br><i>Insertion/Extraction</i> | Strip length in mm<br><i>Dénudage en mm</i> |
| 097-0140-20                       | Red/ <i>Rouge</i>                 | 057-0461-11                            | 057-0462-21                      | M 15570-20                                | 4,00 to/à 5,50                              |
| 097-0139-16                       | Blue/ <i>Bleu</i>                 | M22520/1-01 or/ou<br>057-0461-11       | M22520/1-02 or/ou<br>057-0462-21 | M 15570-16                                | 6,40 to/à 8,00                              |
| 097-0138-12                       | Yellow/ <i>Jaune</i>              | 057-0461-11                            | 057-0462-21                      | M 15570-12                                | 6,40 to/à 8,00                              |
| 097-0140-20                       | Red/ <i>Rouge</i>                 | 057-0461-11                            | 057-0462-21                      | M 15570-20                                | 4,00 to/à 5,50                              |
| 097-0140-20                       | Red/ <i>Rouge</i>                 | 057-0461-11                            | 057-0462-21                      | M 15570-20                                | 4,00 to/à 5,50                              |
| 097-0139-16                       | Blue/ <i>Bleu</i>                 | 057-0461-11                            | 057-0462-21                      | M 15570-16                                | 6,40 to/à 8,00                              |
| 097-0139-16                       | Blue/ <i>Bleu</i>                 | 057-0461-11                            | 057-0462-21                      | M 15570-16                                | 6,40 to/à 8,00                              |
| 097-0139-16                       | Blue/ <i>Bleu</i>                 | 057-0461-11                            | 057-0462-21                      | M 15570-16                                | 6,40 to/à 8,00                              |
| 097-0139-20                       | Red/ <i>Rouge</i>                 | 057-0461-11                            | 057-0462-21                      | M 15570-20                                | 4,00 to/à 5,50                              |
| 097-0139-20                       | Red/ <i>Rouge</i>                 | 057-0461-11                            | 057-0462-21                      | M 15570-20                                | 4,00 to/à 5,50                              |
| 097-0140-16                       | Blue/ <i>Bleu</i>                 | 057-0461-11                            | 057-0462-21                      | M 15570-16                                | 6,40 to/à 8,00                              |
| 097-0139-16                       | Blue/ <i>Bleu</i>                 | 057-0461-11                            | 057-0462-21                      | M 15570-16                                | 6,40 to/à 8,00                              |
| 097-0138-12                       | Yellow/ <i>Jaune</i>              | 057-0461-11                            | 057-0462-21                      | M 15570-12                                | 6,40 to/à 8,00                              |
| 097-0139-20                       | Red/ <i>Rouge</i>                 | 057-0461-11                            | 057-0462-21                      | M 15570-20                                | 4,00 to/à 5,50                              |
| 097-0140-16                       | Blue/ <i>Bleu</i>                 | 057-0461-11                            | 057-0462-21                      | M 15570-16                                | 6,40 to/à 8,00                              |
| 097-0138-12                       | Yellow/ <i>Jaune</i>              | 057-0461-11                            | 057-0462-21                      | M 15570-12                                | 6,40 to/à 8,00                              |

Quadrax contacts / *Contacts quadrax*

For arrangements 18-02, 20-04 and 28-06 only / *Pour les arrangements 18-02, 20-04 et 28-06 uniquement*

| CONTACT KIT (CONTACTS + SLEEVE) / <i>KIT CONTACT (CONTACTS + MANCHON)</i> |                                          |                      |                       | TOOLS / <i>OUTILLAGES</i>                                  |                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| Arrangements<br><i>Arrangements</i>                                       | Com. part number<br><i>Référence com</i> | Type<br><i>Genre</i> | Size<br><i>Taille</i> | For size 24 contacts<br><i>Pour les contacts taille 24</i> | For contact body<br><i>Pour le corps de contact</i> | Extraction  |
| 18-02                                                                     | 182-0611-08<br>182-0612-08               | P<br>S               | 8                     | M22520/2-01 + K709                                         | M22520/5-01<br>M22520/5-45B                         | 025-0711-06 |
| 20-04                                                                     | 182-0611-08<br>182-0612-08               | P<br>S               | 8                     | M22520/2-01 + K709                                         | M22520/5-01<br>M22520/5-45B                         | 025-0711-06 |
| 28-06                                                                     | 182-0611-08<br>182-0612-08               | P<br>S               | 8                     | M22520/2-01 + K709                                         | M22520/5-01<br>M22520/5-45B                         | 025-0711-06 |

Thermocouple contacts / *Contacts thermocouples*

| CONTACTS                                                      |                      |                                 |                                                  |     |    |                                   |              |   |                 |                          |             |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----|----|-----------------------------------|--------------|---|-----------------|--------------------------|-------------|
| Commercial<br>part number<br><i>Référence<br/>Commerciale</i> | Type<br><i>Genre</i> | Size<br><i>index<br/>Taille</i> | Old<br><i>Part number<br/>Ancienne Référence</i> | MIL | EN | Color code<br><i>Code couleur</i> |              |   | ind.            | Marking<br><i>Repère</i> | Observation |
|                                                               |                      |                                 |                                                  |     |    | 1                                 | 2            | 3 |                 |                          |             |
| 006-1186-20<br>006-1187-20                                    | P<br>S               | 20                              | 006-1131-20A<br>006-1134-20A                     | -   | -  | Red<br>Rouge                      | Red<br>Rouge | - | Yellow<br>Jaune | Ch                       | Ch          |
| 006-1188-20<br>006-1189-20                                    | P<br>S               | 20                              | 097-0173-20<br>097-0036-20                       | -   | -  | Red<br>Rouge                      | Red<br>Rouge | - | Noir<br>Black   | Al                       | Al          |
| 006-1131-20<br>006-1134-20                                    | P<br>S               | 20                              | 0641-14-2001<br>0603-16-2001                     | -   | -  | Black<br>Noir                     | -            | - | -               | Ch                       | Ch          |
| 006-1132-20<br>006-1133-20                                    | P<br>S               | 20                              | 0641-15-2001<br>0603-15-2001                     | -   | -  | Orange<br>Orange                  | -            | - | -               | Al                       | Al          |
| 025-0402-20<br>025-0403-20                                    | P<br>S               | 20                              | -                                                | -   | -  | Violet<br>Purple                  | Red<br>Rouge | - | Noir<br>Black   | Al                       | ■           |
| 025-0404-20<br>025-0405-20                                    | P<br>S               | 20                              | -                                                | -   | -  | Violet<br>Purple                  | Red<br>Rouge | - | Yellow<br>Jaune | Ch                       | ■           |
| 006-0982-16<br>097-0037-16                                    | P<br>S               | 16                              | -                                                | -   | -  | -                                 | -            | - | -               | Ch                       | Ch          |
| 006-0983-16<br>097-0036-16                                    | P<br>S               | 16                              | 097-0173-16<br>097-0175-16                       | -   | -  | -                                 | -            | - | -               | Al                       | Al          |

■ Standard barrel is the enlarged one. *Le fût standard est un fût agrandi.*

| CABLES                                 |                                | SEALING PLUG / <i>OBTURATEUR</i> |                          | CRIMPING TOOL / <i>PINCE A SERTIR</i> |                             | INSERTION AND EXTRACTION TOOL<br><i>OUTIL DE MONTAGE ET DE DEMONTAGE</i> |            |
|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| <i>Section<br/>mini - max.<br/>mm²</i> | <i>AWG<br/>Wire<br/>Taille</i> | MIL                              |                          | <i>Part number<br/>Référence</i>      | <i>Pilot stop<br/>Butée</i> | Wired contacts<br><i>Contacts câblés</i>                                 |            |
|                                        |                                | <i>Part number<br/>Référence</i> | <i>Color<br/>Couleur</i> |                                       |                             | Insertion                                                                | Extraction |
| 0,21 - 0,60                            | 24 - 20                        | 097-0140-20                      | Red/Rouge                | M 22520/1-01                          | M 22520/1-02                | M 15570-20                                                               | M 15570-20 |
| 0,21 - 0,60                            | 24 - 20                        | 097-0140-20                      | Red/Rouge                | M 22520/1-01                          | M 22520/1-02                | M 15570-20                                                               | M 15570-20 |
| 0,21 - 0,60                            | 24 - 20                        | 097-0140-20                      | Red/Rouge                | M 22520/1-01                          | M 22520/1-02                | M 15570-20                                                               | M 15570-20 |
| 0,21 - 0,60                            | 24 - 20                        | 097-0140-20                      | RedRouge                 | M 22520/1-01                          | M 22520/1-02                | M 15570-20                                                               | M 15570-20 |
| 0,38 - 0,93                            | 22 - 18                        | 097-0140-20                      | Red/Rouge                | M 22520/1-01                          | M 22520/1-02                | M 15570-20                                                               | M 15570-20 |
| 0,38 - 0,93                            | 22 - 18                        | 097-0140-20                      | Red/Rouge                | M 22520/1-01                          | M 22520/1-02                | M 15570-20                                                               | M 15570-20 |
| 0,60 - 1,34                            | 20 - 16                        | 097-0139-16                      | Blue/bleu                | M 22520/1-01                          | M 22520/1-02                | M 15570-16                                                               | M 15570-16 |
| 0,60 - 1,34                            | 20 - 16                        | 097-0139-16                      | Blue/bleu                | M 22520/1-01                          | M 22520/1-02                | M 15570-16                                                               | M 15570-16 |



DEUTSCH

[www.deutsch.net](http://www.deutsch.net)

## DEUTSCH GLOBAL SALES NETWORK

Contact your local sales office for further information:

### FRANCE

Connecteurs Electriques  
Deutsch  
17, rue Lavoisier BP 117  
27091 Evreux Cedex 09  
FRANCE  
Tel: +33 2 32 23 57 00

### GERMANY

Compagnie Deutsch GMBH  
Fraunhoferstrasse.11b  
82152 Martinsried  
GERMANY  
Tel: +49-89-8991570

### INDIA

DIPC  
104, Prestige Omega, EPIP Zone  
White Field Road  
BANGALORE 560066  
INDIA  
Tel: +91 80 40466501

### ISRAEL

Deutsch ECM  
P.O. Box 5082  
South Industrial Zone  
78150 Ashkelon  
ISRAEL  
Tel: +972-8-6719020

### ITALY

Deutsch Italia  
Viale Jenner 51  
20159 Milano  
ITALY  
Tel: +39-02-39322240

### JAPAN

Deutsch Japan Ltd.  
4-3-28 Nishidai  
Itabashi-ku  
Tokyo 175-0045  
JAPAN  
Tel: +81 (3) 5922-1345

### UNITED KINGDOM

Deutsch UK  
Stanier Road  
St Leonards on Sea  
East Sussex TN38 9RF  
UK  
Tel: +44 (0) 1424 852722

### USA

Deutsch DAO  
250 Eddie Jones Way  
Oceanside, CA 92054  
USA  
Tel: +1 (760) 757-7500

For more information, technical  
assistance or custom solutions:  
email [ced@deutsch.net](mailto:ced@deutsch.net)