

## ■ Isolierte Flachstecker 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>

■ Für fein- und feinstdrähtige Leiter

### Eigenschaften



- Isolierhülle: PVC / PA, halogenfrei
- Farbkodierung für Querschnittszuordnung

### Werkstoff

- CuZn (Messing)

### Oberfläche

- verzinkt



| Nennquerschnitt<br>mm <sup>2</sup> | Art.-Nr. | Farbe | Steck-<br>dicke | Steck-<br>breite | Abmessung mm |      |     | Isolier-<br>stoff | Gewicht/<br>100 St.<br>~ kg | VE/St. |
|------------------------------------|----------|-------|-----------------|------------------|--------------|------|-----|-------------------|-----------------------------|--------|
|                                    |          |       |                 |                  | l1           | l2   | s   |                   |                             |        |
| 0,5-1                              | 8201C    | ■     | 0,5             | 2,8              | 22,0         | 11,5 | 0,4 | PA                | 0,040                       | 100    |
|                                    | 8201B    | ■     | 0,8             | 2,8              | 14,6         | 5,5  | 0,4 | PVC               | 0,060                       | 100    |
|                                    | 8202B    | ■     | 0,5             | 4,8              | 22,0         | 11,5 | 0,5 | PA                | 0,070                       | 100    |
|                                    | 8203B    | ■     | 0,8             | 4,8              | 22,0         | 11,5 | 0,4 | PA                | 0,070                       | 100    |
|                                    | 820      | ■     | 0,8             | 6,3              | 22,0         | 8,0  | 0,4 | PVC               | 0,060                       | 100    |
| 1,5-2,5                            | 8302B    | ■     | 0,5             | 4,8              | 22,0         | 11,5 | 0,5 | PA                | 0,070                       | 100    |
|                                    | 8303B    | ■     | 0,8             | 4,8              | 22,0         | 11,5 | 0,4 | PA                | 0,070                       | 100    |
|                                    | 830      | ■     | 0,8             | 6,3              | 22,0         | 8,0  | 0,4 | PVC               | 0,065                       | 100    |
| 4-6                                | 8502B    | ■     | 0,5             | 4,8              | 24,5         | 10,5 | 0,4 | PA                | 0,120                       | 100    |
|                                    | 8503B    | ■     | 0,8             | 4,8              | 24,5         | 10,5 | 0,4 | PA                | 0,120                       | 100    |
|                                    | 850      | ■     | 0,8             | 6,3              | 22,0         | 8,0  | 0,4 | PVC               | 0,110                       | 100    |

► Werkzeug: siehe Tabelle Seite 178

## ■ Isolierte Endverbinder 1,5 - 6 mm<sup>2</sup>

■ Für fein- und feinstdrähtige Leiter

### Eigenschaften


- Isolierhülle: PA, halogenfrei
- Farbkodierung für Querschnittszuordnung

### Werkstoff

- Cu-ETP

### Oberfläche

- verzinkt



| Nennquerschnitt<br>mm <sup>2</sup> | Art.-Nr. | Farbe | Abmessung mm |     |    |    |     | Gewicht/<br>100 St.<br>~ kg | VE/St. |
|------------------------------------|----------|-------|--------------|-----|----|----|-----|-----------------------------|--------|
|                                    |          |       | d1           | d2  | l1 | l2 | s   |                             |        |
| 1,5-2,5                            | 1130     | ■     | 2,3          | 5,2 | 16 | 7  | 0,8 | 0,05                        | 100    |
| 4-6                                | 1150     | ■     | 3,6          | 7,0 | 18 | 7  | 1,0 | 0,14                        | 100    |

► Werkzeug: siehe Tabelle Seite 178