




DEUTSCH

BRANCHE CONNECTEURS AEROMILITAIRES



DTS series Normes MIL-C 38999 Series III


1 - 2	Introduction <i>Présentation</i>
3	Synoptic <i>Synoptique</i>
4 - 5	Technical characteristics <i>Caractéristiques techniques</i>
6 - 7	Part-numbering system <i>Système de référence</i>
8	Key orientation <i>Détrompage mécanique</i>
9	Arrangements <i>Arrangements</i>
10	Receptacles <i>Embases</i>
11	Hermetic receptacles <i>Embases hermétiques</i>
12	Hermetic receptacles and Plug <i>Embases hermétiques et Fiche</i>
13	Break adapter and Panel seal <i>Prise de repos et Joints plats</i>
14-15	Contacts and Tools <i>Contacts et Outillages</i>
16	Mating and unmating dimensions <i>Accouplements</i>
17	Mounting style <i>Modes de fixation</i>



- 1 - Deutsch proven dielectric retention system provides superior contact retention under severe vibration.
- 2 - The DTS series provides 100 % metal to metal bottoming for maximum EMI grounding protection.
- 3 - Grounding fingers provide excellent EMI protection.
- 4 - Non-reflective olive drab cadmium over nickel shell plating provides 500 hours salt spray corrosion protection.
- 5 - Threaded coupling with self locking.
- 6 - Elongated mounting holes permit the DTS connector to intermount with existing standard MIL-C 38999 box or wall mount receptacles, giving it a design replacement advantage.
- 7 - Cie Deutsch uses superior silicone seals providing maximum tear resistance and sealing memory.

- 1 - Clips moulés d'une seule pièce dans le bloc isolant réalisé en résine thermoplastique.
- 2 - Filetage trapézoïdale assurant une meilleure continuité électrique entre boîtiers.
- 3 - Continuité électrique entre fiche et embase, par couronne de masse (R.F.I.).
- 4 - Protection spéciale cadmié vert olive 500 heures brouillard salin.
- 5 - Verrouillage à vis auto-freinée à sens prépondérant au verrouillage.
- 6 - Colletette carrée avec 4 trous oblongs, permettant un montage en lieu et place des connecteurs existants, suivant MIL-C 38999.
- 7 - Elastomère de silicone et résine composite à haute résistance aux fluides.

- Threaded coupling with self locking.
- 100 % scoop-proof shells.
- High resistance mechanical aluminium shells.
- Stainless steel shells for hermetic version.
- Corrosion : 500 hours salt spray protection for class W.
- R.F.I. fingers.
- Plugs and receptacles are equipped with thermoplastic and elastomer insert.
- Thermoplastic clips molded directly with insert.
- Hermetic receptacle shells with glass insert.
- Removable crimping contacts (MIL-C 39029).
- Sealing receptacle with contacts for printed circuit.
- Hermetic receptacle with solder contacts, contacts for printed circuit.
- Connector in accordance with specifications MIL-C 38999 series III.
- Connector QPL (to order as per QPL).
- *Verrouillage rapide à vis 3 filets.*
- *Boîtier 100 % scoop-proof.*
- *Boîtier en alliage d'aluminium à haute résistance mécanique.*
- *Boîtier en inox pour les hermétiques.*
- *Protection 500 heures au brouillard salin en finition W pour la version étanche.*
- *Fiches avec couronne de masse R.F.I.*
- *Fiches et embases étanches avec isolant en résine et élastomère de synthèse.*
- *Clips thermoplastiques de rétention des contacts, moulés dans l'isolant central.*
- *Embases hermétiques à scellement verre métal.*
- *Contacts à sertir démontables (MIL-C 39029).*
- *Contacts à picots pour connecteur étanche.*
- *Contacts à souder et à picot pour embases hermétiques non démontables.*
- *Les connecteurs DTS répondent aux normes MIL-C 38999 série III.*
- *Connecteur QPL (commander suivant QPL)*



Mechanical

Shell	Material	Sealed version	: Aluminium alloy	
		Hermetic version	: Stainless steel	
	Plating	Sealed version	: W- Olive drab cadmium	F - Nickel
		Hermetic version	: Y - Passived	N - Nickel
RFI ring	Material		: Beryllium copper	
	Plating		: Nickel/cadmium	
Insert	Material	Sealed version	: Thermoplastic and fluorinated silicone elastomer	
		Hermetic version	: Sintered glass insert	
Flat gasket and 'o'ring	Material		: Fluoronited silicone elastomer	
Contact	Material	Sealed version	: Copper alloy	
		Hermetic version	: Ferrous and nickel	
	Plating		: Gold	
	Type	Sealed version	: Crimp type or printed circuit pin (consult us)	
		Hermetic version	: Solder type or printed circuit pin (consult us)	
Retention			: Size 22 D : 4,5 N	Size 12 : 11,1 N
			: Size 20 : 6,7 N	Size 8 : 11,1 N
			: Size 16 : 11,1 N	
			: As per MIL-C 38999	
Vibrations			: 300 g, 3 ms in the 3 axes	
Physical shocks			: 500 coupling and uncoupling cycles	
Durability				

Climatics

Service temperature	Sealed version	: Cadmium plating - 65° C to + 175° C	
		: Nickel plating - 65° C to + 200° C	
Thermal shocks	Hermetic version	: Passived plating - 65° C to + 200° C	
		: As per MIL-C 38999	
Sealing		: Leakage ≤ 16 cm³/h on mated connecting under 2.1 bars	
Salt spray resistance	Sealed version	: 500 hours class W, as per MIL-C 38999	
		: 48 hours class F, N and Y, as per MIL-C 38999	

Electrical

Withstanding voltage	at sea level	: Service M : 1300 V	
		: Service I : 1800 V	
		: Service II : 2300 V	
	at 21000 m altitude	: Mated connector	Unmated connector
		: Service M : 800 V	: Service M : 350 V
		: Service I : 1000 V	: Service I : 400 V
		: Service II : 1000 V	: Service II : 500 V
Insulation resistance		: ≥ 5000 MΩ to 25° C and 65 % HR max.	
Voltage drop		: Size 22 : test to 5 Amp. = 73 millivolts max.	
		: Size 20 : test to 7,5 Amp. = 55 millivolts max.	
		: Size 16 : test to 13 Amp. = 49 millivolts max.	
		: Size 12 : test to 23 Amp. = 42 millivolts max.	
		: Size 8 : test to 46 Amp. = 26 millivolts max.	
Shielding		: As per MIL-C 38999	

Size	Contacts current		Diameter over insulation sheath in mm	Permitted wire sizes Section in mm²
	Sealing version	Hermetic version		
22	5 A	3 A	0,76 to 1,37	0,095 to 0,38
20	7,5 A	5 A	1,01 to 2,10	0,21 to 0,60
16	13 A	10 A	1,65 to 2,77	0,60 to 1,34
12	23 A	17 A	2,46 to 3,61	1,91 to 3,18
8	46 A	40 A	4,50 to 5,80	5,30 to 8,98

For more information, see MIL-C 38999 series III

Mécaniques

Boîtier	Matière	Version étanche	: Alliage d'aluminium	
		Version hermétique	: Acier inoxydable	
	Revêtement	Version étanche	: W : Cadmié vert olive,	F : Nickelé
		Version hermétique	: Y : Passivé,	N : Nickelé
Couronne de masse RFI				
	Matière		: Cuivre au béryllium	
	Revêtement		: Nickelé / cadmié	
Isolant	Matière	Version étanche	: Thermoplastique et élastomère de silicone fluoré	
		Version hermétique	: Verre fritté monobloc	
Joint périphérique et torique				
	Matière		: Elastomère de silicone fluoré	
Contact	Matière	Version étanche	: Alliage de cuivre	
		Version hermétique	: Ferro-nickel	
	Revêtement		: Or	
	Type	Version étanche	: A sertir ou à picot (nous consulter)	
		Version hermétique	: A souder ou à picot (nous consulter)	
Rétention mécanique des contacts dans l'isolant			Taille 22 : 4,5 daN	Taille 12 : 11,1 daN
			Taille 20 : 6,7 daN	Taille 8 : 11,1 daN
			Taille 16 : 11,1 daN	
Vibrations			: Suivant MIL-C 38999	
Chocs			: 300 g, 3 ms dans les 3 axes	
Endurance mécanique			: 500 cycles accouplement / désaccouplement	

Climatiques

Température d'utilisation	Version étanche	: Revêtement cadmié - 65° C à + 175° C Revêtement nickelé - 65° C à + 200° C
	Version hermétique	: Revêtement passivé - 65° C à + 200° C
Chocs thermiques		: Suivant MIL-C 38999
Etanchéité		: Fuite ≤ 16 cm³/h sur connecteur accouplé sous 2.1 bars
Tenue au brouillard salin	Version étanche	: 500 heures classe W, suivant MIL-C 38999, 48 heures classe F, N et Y, suivant MIL-C 38999


Electriques

Tension de tenue	au niveau de la mer	: Service M : 1300 V eff. Service I : 1800 V eff. Service II : 2300 V eff.
	à 21000 mètres d'altitude	: Connecteur accouplé Connecteur désaccouplé Service M : 800 V eff. Service M : 350 V eff. Service I : 1000 V eff. Service I : 400 V eff. Service II : 1000 V eff. Service II : 500 V eff.
Résistance d'isolement		: ≥ 5000 MΩ à 25° C et 60% HR max.
Chute de tension		: Taille 22 : test à 5 Amp. = 73 millivolts max. Taille 20 : test à 7,5 Amp. = 55 millivolts max. Taille 16 : test à 13 Amp. = 49 millivolts max. Taille 12 : test à 23 Amp. = 42 millivolts max. Taille 8 : test à 46 Amp. = 26 millivolts max.
Blindage		: Suivant MIL-C 38999


Taille	Intensité max. des contacts		Ø sur gaine en mm	Câble utilisable Section en mm²
	Version étanche	Version hermétique		
22	5 A	3 A	0,76 à 1,37	0,095 à 0,38
20	7,5 A	5 A	1,01 à 2,10	0,21 à 0,60
16	13 A	10 A	1,65 à 2,77	0,60 à 1,34
12	23 A	17 A	2,46 à 3,61	1,91 à 3,18
8	46 A	40 A	4,50 à 5,80	5,30 à 8,98

Pour plus d'informations techniques, se reporter à la norme MIL-C 38999 série III.


DEUTSCH SYSTEM - SEALED VERSION SYSTEME DEUTSCH - VERSION ETANCHE



MIL-C 38999 SYSTEM - SEALED VERSION SYSTEME SUIVANT MIL-C 38999 - VERSION ETANCHE




DEUTSCH SYSTEM - HERMETIC VERSION
SYSTEME DEUTSCH - VERSION HERMETIQUE


**ATTENTION**

The square flange receptacle is never delivered with panel seal. For ordering panel seals see page 13. Les embases à collerette carrée, sont toujours livrées sans joint plat. Pour les commander, voir page 13.

MIL-C 38999 SYSTEM - HERMETIC VERSION
SYSTEME SUIVANT MIL-C 38999 - VERSION HERMETIQUE




Key orientation
Position angulaire des clés de détrompage




Size Taille	Orientation Position angulaire	Polarization in degrees Polarisation en degrés			
		A	B	C	D
9	N	105	140	215	265
	A	102	132	248	320
	B	80	118	230	312
	C	35	140	205	275
	D	64	155	234	304
	E	91	131	197	240
11 to/à 15	N	95	141	208	236
	A	113	156	182	292
	B	90	145	195	252
	C	53	156	220	255
	D	119	146	176	298
	E	51	141	184	242
17 to/à 25	N	80	142	196	293
	A	135	170	200	310
	B	49	169	200	244
	C	66	140	200	257
	D	62	145	180	280
	E	79	153	197	272

Male insert viewed from front face / Vu face avant isolant mâle



* Hermetic, consult us. *Hermétiques, nous consulter.*

Square flange / Colerette carrée - TYPE 20



With PCB contacts
Avec contacts à picots

Contact	R	S
Contact	+ 0 - 0,05	± 0,05
# 22	1	0,5
# 20	1,5	0,7
# 16	2,6	1,15


P/N PCB contacts
Référence contacts à picot
page 17

With protect sleeves, see pages 16 and 17
Manchon avec "tétine", voir pages 16 et 17

Size	B	C1	C2	D	E	F	G	P	PP	Mass/Masse
Taille	± 0,3			max.		± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,2	Alu *
09	23,80	18,26	15,09	20,90	2,50	15,75	11,90	3,25	5,49	10,00
11	26,20	20,62	18,26	20,90	2,50	18,90	14,90	3,25	4,93	16,00
13	28,60	23,01	20,62	20,90	2,50	22,10	17,90	3,25	4,93	22,00
15	31,00	24,61	23,01	20,90	2,50	25,25	21,90	3,25	4,93	31,00
17	33,30	26,97	24,61	20,90	2,50	29,95	24,90	3,25	4,93	46,00
19	36,50	29,36	26,97	20,90	2,50	31,55	27,90	3,25	4,93	51,00
21	39,70	31,75	29,36	20,10	3,20	34,70	30,90	3,25	4,93	65,00
23	42,90	34,93	31,75	20,10	3,20	37,90	33,90	3,91	6,15	78,00
25	46,00	38,10	34,93	20,10	3,20	41,10	36,90	3,91	6,15	97,00

* Mass without contact
Poids sans contact

Single hole mounting / Colerette ronde - TYPE 24



With PCB contacts
Avec contacts à picots

Contact	R	S
Contact	+ 0 - 0,05	± 0,05
# 22	1	0,5
# 20	1,5	0,7
# 16	2,6	1,15


P/N PCB contacts
Référence contacts à picot
page 17

With protect sleeves, see pages 16 and 17
Manchon avec "tétine", voir pages 16 et 17

Size	A	B	E	F	G	M	Mass/Masse
Taille	± 0,3	± 0,4	+ 0,7 - 0,1	± 0,1	± 0,1		Alu *
09	30,20	27,00	2,20	15,75	11,90	21,82	16,00
11	34,90	31,80	2,20	18,90	14,90	24,99	23,00
13	38,10	34,90	2,20	22,10	17,90	29,77	31,00
15	41,30	38,10	2,20	25,25	21,90	32,91	48,00
17	44,50	41,30	2,20	29,95	24,90	36,12	55,00
19	49,20	46,00	3,00	31,55	27,90	39,25	67,00
21	52,40	49,20	3,00	34,70	30,90	42,47	81,00
23	55,60	52,40	3,00	37,90	33,90	45,61	93,00
25	58,70	55,60	3,00	41,10	36,90	49,25	111,00


* Poids sans contact
Mass without contact

■ Square flange / Colerette carrée - **TYPE 21**




size	B	C1	C2	F	P	PP	Mass/Masse
Taille	± 0,3			± 0,1	± 0,2	± 0,2	max.
09	23,80	18,26	15,09	15,75	3,25	5,49	25,00
11	26,20	20,62	18,26	18,90	3,25	4,93	35,00
13	28,60	23,01	20,62	22,10	3,25	4,93	45,00
15	31,00	24,61	23,01	25,25	3,25	4,39	59,00
17	33,30	26,97	24,61	29,95	3,25	4,93	83,00
19	36,50	29,36	26,97	31,55	3,25	4,93	89,00
21	39,70	31,75	29,36	34,70	3,25	4,93	110,00
23	42,90	34,93	31,75	37,90	3,91	6,15	127,00
25	46,00	38,10	34,93	41,10	3,91	6,15	148,00

■ Colerette ronde / Single hole mounting - **TYPE 23**




Size	A	B	E	F	G	L	M	Mass/Masse
Taille	± 0,3	± 0,4	+ 0,3 - 0,1	± 0,1	+ 0,3 - 0,1	max.		Alu
09	30,20	27,00	2,60	15,75	16,30	29,20	21,82	38,00
11	34,90	31,80	2,60	18,90	19,40	29,20	24,99	49,00
13	38,10	34,90	2,60	22,10	22,70	29,30	29,77	67,00
15	41,30	38,10	2,60	25,25	25,90	29,30	32,91	76,00
17	44,50	41,30	2,60	29,95	29,00	29,30	36,12	108,00
19	49,20	46,00	3,40	31,55	32,20	30,10	39,25	128,00
21	52,40	49,20	3,40	34,70	35,40	30,10	42,47	148,00
23	55,60	52,40	3,40	37,90	38,60	30,10	45,61	154,00
25	58,70	55,60	3,40	41,10	41,70	30,10	49,25	190,00

Hard solder receptacle / Collettere à braser - TYPE 25



Soldered box mounting / Collettere à souder - TYPE 27




size	A	A1	E	F	G	H	H1	L	V	V1	ØT	Mass/Masse
Taille	max.	+ 0,3 - 0	± 0,2	± 0,1	max.	+ 0, - 0,25	mini.	max.	mini.	+ 0, - 0,25	+ 0, - 0,3	max.
09	19,40	24,70	3,20	15,75	17,10	17,58	25,06	23,80	22,60	27,00	23,90	25,00
11	21,80	27,80	3,20	18,90	19,90	20,35	28,16	23,80	25,80	29,50	27,00	35,00
13	25,10	31,00	3,20	22,10	23,10	23,52	31,36	23,80	30,20	32,50	30,20	45,00
15	28,10	34,20	3,20	25,25	26,20	26,70	34,56	23,80	33,30	35,60	33,40	59,00
17	31,30	36,40	3,20	29,95	29,40	29,87	36,76	23,80	36,50	37,80	35,60	83,00
19	33,60	40,10	3,20	31,55	31,80	32,26	40,46	23,80	39,30	41,50	39,30	89,00
21	36,80	43,70	3,20	34,70	35,00	35,43	44,06	23,80	42,50	45,10	42,90	110,00
23	40,00	47,90	4,00	37,90	38,20	38,60	48,26	24,60	45,70	49,30	47,10	127,00
25	43,20	50,10	4,00	41,10	41,30	41,80	50,46	24,60	48,80	51,50	49,30	148,00

Fiche / Plug

TYPE 26


Taille	F	G	S	Masse/Mass
Size	max.	max.	max.	Alu *
09	18,40	11,90	21,80	15,00
11	21,10	14,90	25,00	20,00
13	25,40	17,90	29,40	31,00
15	28,70	21,90	32,50	42,00
17	32,20	24,90	35,70	55,00
19	34,90	27,90	38,50	63,00
21	38,10	30,90	41,70	79,00
23	41,10	33,90	44,90	88,00
25	44,30	36,90	48,00	109,00



* Poids sans contact / Mass without contact

With protect sleeves, see pages 16 and 17
Manchon avec "tétine", voir pages 16 et 17


TYPE PR



Size Taille	B ± 0,3	C1	C2	E max.	F ± 0,1	P ± 0,2	PP	Mass/Masse max.
09	23,80	18,26	15,09	2,50	15,73	3,25	5,49	10,00
11	26,20	20,62	18,26	2,50	18,91	3,25	4,93	16,00
13	28,60	23,01	20,62	2,50	22,08	3,25	4,93	22,00
15	31,00	24,61	23,01	2,50	25,26	3,25	4,93	31,00
17	33,30	26,97	24,61	2,50	29,96	3,25	4,93	46,00
19	36,50	29,36	26,97	2,50	31,54	3,25	4,93	51,00
21	39,70	31,75	29,36	3,20	34,72	3,25	4,93	65,00
23	42,90	34,93	31,75	3,20	37,90	3,91	6,15	78,00
25	46,00	38,10	34,93	3,20	41,07	3,91	6,15	97,00

Panel seal / Joint plat

For square flange receptacle / Pour embase collerette carrée




Sealed version
Version Etanche

The panel seal is never delivered with receptacle. To be ordered separately.
Nota : Les joints plats ne sont jamais livrés avec les embases, les commander séparément.


Front flange mounting <i>Joint avant collerette</i>								Rear flange mounting <i>Joint arrière collerette</i>		
Size <i>Taille</i>	Part number <i>Référence</i>	H max.	B max.	C ± 0,10	E max.	E1 max.	T max.	H max.	Part number <i>Référence</i>	Size <i>Taille</i>
09	108-0003-10	15,40	24,30	18,30	3,00	5,92	3,30	14,10	108-0004-10	09
11	108-0001-12	18,40	26,70	20,60	3,00	5,92	3,30	17,20	108-0004-12	11
13	108-0001-14	22,70	29,10	23,00	3,00	5,92	3,30	20,40	108-0004-14	13
15	108-0001-16	25,90	31,30	24,60	3,00	5,92	3,30	23,60	108-0004-16	15
17	108-0003-18	29,10	33,70	27,00	3,00	5,92	3,30	26,80	108-0004-18	17
19	108-0003-20	32,30	36,90	29,40	3,00	5,92	3,30	30,60	108-0001-20	19
21	108-0003-22	35,40	40,10	31,75	3,00	5,16	3,30	33,50	108-0001-22	21
23	108-0003-24	38,60	43,30	34,90	3,00	5,16	4,30	36,30	108-0004-24	23
25	108-0001-25	41,10	46,00	38,10	3,00	4,87	3,90	37,70	108-0012-25	25

■ **Square flange / Colerette carrée - TYPES 20 - 26**





Size Taille	Coupling torque / Couple de serrage	
	Mating Verrouillage	Unmating Déverrouillage
	Nm mini.	Nm max.
09	0,2	0,9
11	0,2	1,4
13	0,2	1,8
15	0,3	2,3
17	0,3	2,7
19	0,3	3,2
21	0,6	3,6
23	0,6	4,1
25	0,6	4,6

■ **Single hole mounting / Colerette ronde - TYPES 24 - 26**





Size Taille	Coupling torque / Couple de serrage	
	Mating Verrouillage	Unmating Déverrouillage
	Nm mini.	Nm max.
09	0,2	0,9
11	0,2	1,4
13	0,2	1,8
15	0,3	2,3
17	0,3	2,7
19	0,3	3,2
21	0,6	3,6
23	0,6	4,1
25	0,6	4,6


■ For sealed receptacles / Pour embases étanches - TYPE 20 - 24



■ For hermetic receptacles / Pour embases hermétiques - TYPE 21 - 23





Panel cutout / Perçage panneau




Size Taille	C1	H mini.		H1 + 0,25 - 0	K + 0,25 - 0	V mini.	V1 mini.	Coupling torque / Couple de serrage	
		Front Avant	Rear Arrière					Nm mini.	Nm max.
09	18,26	13,11	16,66	17,70	16,99	24,60	27,80	3,40	4,00
11	20,62	15,08	22,22	20,88	19,53	27,00	32,60	4,50	5,20
13	23,01	19,05	23,42	25,58	24,26	30,20	36,00	6,20	6,80
15	24,61	23,01	26,59	28,80	27,53	33,30	39,60	7,90	8,50
17	26,97	25,81	30,96	31,98	30,68	36,50	43,30	9,00	9,60
19	29,36	28,98	32,94	35,15	33,86	39,30	47,00	10,20	10,70
21	31,75	32,16	36,12	38,28	37,06	42,50	50,60	11,30	12,40
23	34,93	34,93	39,29	41,50	40,01	45,70	54,20	12,40	13,50
25	38,10	37,69	42,47	44,68	43,41	48,80	59,70	13,60	14,70

Color code / Code couleur

For contact P as per / Pour contact P suivant MIL C 38999



Sealing plug / Obturateur



CONTACTS/CONTACTS							CABLES/CABLES			OBTURATEURS SEALING PLUG		
Commerciale Part number Référence Commerciale	Type Genre	Size Taille	Color code Code couleur			Observations Observations	Section Section in/en mm2	AWG wire gauge	Ø over sheath Ø sur gaine	L	Part number Référence	Color code Code couleur
724-0001-22 724-0007-22	P S	22	Orange Orange	Blue Bleu	Black Noir	Standard contact	0,10 to/à 0,38	22 - 28	0,76 to/à 1,37	5,00 à/to 5,80	028-0102-22	Yellow Jaune
			Orange Orange	Yellow Jaune	Grey Gris							
724-0001-20 724-0007-20	P S	20	Orange Orange	Blue Bleu	Orange Orange	Standard contact	0,21 to/à 0,60	20 - 24	1,02 to/à 2,11	5,80 à/to 6,60	006-0893-20	Red Rouge
			Orange Orange	Green Vert	Brown Marron							
724-0001-16 724-0007-16	P S	16	Orange Orange	Blue Bleu	Yellow Jaune	Standard contact	0,60 to/à 1,34	16 - 20	1,65 to/à 2,77	5,80 à/to 6,60	006-0893-16	Blue Bleu
			Orange Orange	Green Vert	Rouge Red							
724-0001-12 724-0007-12	P S	12	Orange Orange	Blue Bleu	Vert Green	Standard contact	1,93 to/à 3,18	12 - 14	2,46 to/à 3,61	5,80 à/to 6,60	006-0892-12	Yellow Jaune
			Orange Orange	Green Vert	Orange Orange							
182-0001-08 182-0003-08	P S	8	-	-	-	Power contact Contact de puissance	5,30 to/à 8,98	8	4,50 to/à 5,80	9,20 à/to 9,80	182-0064-08	-
182-0068-20 182-0009-20	P S	20	Yellow Jaune	Purple Violet	Vert Vert	Alumel contact	0,21 to/à 0,60	20 - 24	1,02 to/à 2,11	5,80 à/to 6,60	006-0893-20	Red Rouge
			Yellow Jaune	Grey Gris	Purple Violet							
182-0069-20 182-0010-20	P S	20	Yellow Jaune	Purple Violet	Bleu Bleu	Chromel contact	0,21 to/à 0,60	20 - 24	1,02 to/à 2,11	5,80 à/to 6,60	006-0893-20	Red Rouge
			Yellow Jaune	Grey Gris	Grey Gris							
182-0068-22 182-0279-22	P S	22	Yellow Jaune	Purple Violet	Brown Marron	Alumel contact	0,10 to/à 0,38	22 - 28	0,76 to/à 1,37	5,00 à/to 5,80	028-0102-22	Yellow Jaune
			Yellow Jaune	White Blanc	Green Vert							
182-0069-22 182-0280-22	P S	22	Yellow Jaune	Purple Violet	Rouge Red	Chromel contact	0,10 to/à 0,38	22 - 28	0,76 to/à 1,37	5,00 à/to 5,80	028-0102-22	Yellow Jaune
			Yellow Jaune	White Blanc	Blue Bleu							

DATA BUS CONTACTS # 8 (TWISTED PAIR) AS PER MIL-C 38999 SERIES I, III AND IV STANDARD CONTACT DATA BUS # 8 (PAIRE BLINDEE) CONFORME A LA NORME MIL-C 38999 SERIES I, III et IV

CONTACTS/CONTACTS				CABLES/CABLES			MANCHON/SLEEVE	OUTILLAGE/TOOLS		
Part number Référence	Type Genre	Size Taille	Color code Code couleur	Types Types	Conduct. max. section Section max. conduct.	Braid Ø max. tresse	Type Type	Pince à sertir Crimping tool		Outil Tool
182-0034-03 182-0035-03	P S	8	Brown-red Marron-rouge	Braid simple Simple tresse	0,86 mm²	3,48	Thermosetting and silicone Silicone et thermodurcissable	TDB-CT-08	TDB-CT-HEX Empreinte C Mark C	114-008 or/ou M 81969/14-06
182-0034-04 182-0035-04	P S	8	Red-red Rouge-rouge	Hight immunity double braid Double tresse haute immunité	0,86 mm²	3,91	Thermosetting and silicone Silicone et thermodurcissable	TDB-CT-08	TDB-CT-HEX Empreinte D Mark D	114-008 or/ou M 81969/14-06

Nota : Size 8 and Bus contacts are delivered with protect sleeve.

Les contacts taille 8 et Bus, sont livrés avec le manchon de protection arrière "Tétine".

Standards contacts delivered with connector.
Contacts standards livrés avec le connecteur



TOOLS/OUTILLAGE				CONTACTS STANDARDISATION NORMES DE REFERENCE DES CONTACTS
Insertion <i>d'insertion</i>	Outil/Tool Extraction <i>d'extraction</i>	Crimping tool <i>Pince à sertir</i>	Pilot stop for crimping tool <i>Butée pour pince à sertir</i>	MIL-C
M 81969/14-01		M 22520/2-01	M 22520/2-09	MIL-C 39029/58-360
			M 22520/2-07	MIL-C 39029/56-348
M 15570-20		M 22520/1-01	M 22520/1-04	MIL-C 39029/58-363
				MIL-C 39029/56-351
M 15570-16		M 22520/1-01	M 22520/1-04	MIL-C 39029/58-364
				MIL-C 39029/56-352
M 15570-12		M 22520/1-01	M 22520/1-04	MIL-C 39029/58-365
				MIL-C 39029/56-353
Manual <i>Manuel</i>	M 81969/14-06	M 22520/5-01	SP 593	-
M 15570-20		M 22520/1-01	M 22520/1-04	MIL-C 39029/87-475
				MIL-C 39029/88-487
M 15570-20		M 22520/1-01	M 22520/1-04	MIL-C 39029/87-476
				MIL-C 39029/88-488
M 81969/14-01		M 22520/2-01	M 22520/2-09	MIL-C 39029/87-471
			M 22520/2-07	MIL-C 39029/89-495
M 81969/14-01		M 22520/2-01	M 22520/2-09	MIL-C 39029/87-472
			M 22520/2-07	MIL-C 39029/89-496

PCB CONTACTS CONTACTS A PICOTS		
Type Genre	Size Taille	Part number Référence
P	22	724-0902-22
	20	724-0902-20
	16	724-0902-16
	12	724-0902-12
S	22	724-0904-22
	20	724-0904-20
	16	724-0904-16
	12	724-0904-12

COAXIAL CONTACTS CONTACTS COAXIAUX			
Size Taille	Type Genre	MIL C 39029	Part number Référence
16	P	76	724-0004-16
	S	77	182-0013-16
12	P	102	182-0100-12
	S	103	182-0101-12
8	P	59	182-0127-68
	S	60	182-0128-68

CONTACTS BLINDES SHIELDED CONTACTS			
Size Taille	Type Genre	MIL C 39029	Part number Référence
12	P	28	182-0098-12
	S	52	182-0099-12



CONNECTEURS ELECTRIQUES DEUTSCH

17, rue Lavoisier z.i. n° 2 B.P. 117 27091 EVREUX CEDEX 09 (FRANCE) - Tél.: +33 (0)2 32 23 57 00 - Fax : +33 (0)2 32 23 58 00
E-mail : ced@deutsch.net - Web : www.deutsch.net - Réf.: CC 750-41 G Edition Mars 2008