


LOC	DIST	REVISIONS					
A1	-	P	LTR	AENDERUNGEN DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
			B2	EG00-1595-00	13JUL2000	MS	DK

D

D

C

C



Bemerkungen
NOTES

- Massgebend ist der deutsche Text
ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING
- Kontakt siehe Zeichnung:
CONTACT SEE DRAWING:

MICRO QUADLOK SYSTEM: AMP Nr.929454
MICRO QUADLOK SYSTEM 1,5: AMP Nr.1241611
- Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER
- Verpackung:Schuettgut
PACKAGING:LOOSE PIECE
- DIN 16901-140
DIN 16901-140
- Drahtgroessenbereich fuer MQS,0.75mm² in allen Kammern moeglich
jedoch nur in 4 Kammern zulaessig
WIRE SIZE RANGE FOR MQS 0.75 mm² IN ALL CAVITIES POSSIBLE
BUT ONLY IN 4 CAVITIES PERMITTED
- Zulaessiger Regeneratanteil max. 25%
RECYCLED MATERIAL MAX. 25% PERMITTED

B


B

B2

A

A

1355093-2	B	Buchsengehäuse/SOCKET HOUSING	schwarz/BLACK	K	2.3	9-1355796-1 4-1355796-1 3-1355796-1 2-1355796-1 1-1355796-1	SERIES MOLD
1355093-1	A	Buchsengehäuse/SOCKET HOUSING	schwarz/BLACK	K	2.3	9-1355085-1 4-1355085-1 3-1355085-1 2-1355085-1 1-1355085-1	PILOT MOLD
AMP BESTELL-NR. ORDER NO.	REV.	BENENNUNG DESCRIPTION	OBERFLAECHE SURFACE FARBE/COLOUR	ART KIND	GRAMM GEWICHT	Passend zu: SUITABLE FOR: Abdeckkappe COVER	



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWELIS LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.		DWN C. Beu 28JUL99	AMP Deutschland GmbH D - 63225 Langen			
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm		CHK J. Hahn 28JUL99	NAME SOCKET HOUSING 18 POS.MQS+2 POS.1.5 CONTACT Buchsengeh., 18-p.MQS+2-p.1.5 Kontakt			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		APVD -	SIZE A2			
0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±° FINISH/OBERFLAECHE/FARBE		PRODUCT SPEC 108-18698	CAGE CODE 00779			
MATERIAL PBT-GF10		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. 1355093			
		WEIGHT GEWICHT -	RESTRICTED TO NUR FÜR -			
		CUSTOMER DRAWING	/KUNDENZEICHNUNG			
		SCALE MASSSTAB 2:1	SHEET BLATT 1			
			OF VON 1			
			REV B2			