



X
Kontaktanordnung
contact arrangement



160 Signal Kontakte
160 signal contacts

- ☒ = Kontaktposition belegt
= position with contact
- ☐ = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

Y (Lochbild)
(board drillings)



Reihe
row

z
a
b
c
d

Position
position

alle Löcher
all holes

1

32

94,8 ± 0,1

84,95 ± 0,05

X

Z

6,4 ± 0,1

2,9 ± 0,1


88,9 ± 0,1

93,8 ± 0,1

1

32

Position
position




Reihe
row

Fixierleiste
fixing plate

Leiterplatten - Auflage
PBC - surface

Z
2:1



har-bus 64
female connector

Zwischenplatte
intermediate plate

verschraubt
screwed

har-bus 64
transition connector

Mitte Befestigungsbohrung
centre line of mounting hole

W
10:1
Querschnitt der Lötanschlüsse:
cross-section of solder terminations:

Reihe / row z, a

0,18 - 0,21 mm²

0,76 ± 0,03

Reihe / row b, c, d

0,19 - 0,22 mm²

0,8 ± 0,03

02 07 160 1101

1

Au über/over Ni

Bestell-Nr.
part-no.

Anforderungsstufe nach IEC
performance level acc. to IEC

Kontaktoberfläche
contact plating



All Dimensions in mm
Original Size DIN A 3

Techn. Character.

Dat.

Name

Maßstab/Scale

Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances
ergänzend/complementary IEC 61076-4-113

Detail.

13.10.05

Leh.

Insp.

13.10.05

kfoe

Stand.

1:1
2:1
10:1

har-bus 64
Extender Card Connector Einlöt 160 pol.
extender card connector solder 160 pol.

35956	03.12.09	Hage.
33723	19.07.06	LehT
32907		
Mod.	Dat.	Name

HARTING Electronics GmbH & Co. KG
D-32339 ESPELKAMP



TB 02 07 160 x101
Sub. 02 07 160 x101 Mod. 31468 v. 10.07.03

Blatt/ page