





*a Bohrung der Leiterplatte Ø 1,2 mm
bore hole of printed circuit board Ø 1,2 mm
perçage de la carte imprimée Ø 1,2 mm



Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	VE PU UE	Abmessungen Dimensions Dimensions L (mm)
KRM C 02	2	500	7,0
KRM C 03	3	500	10,5
KRM C 04	4	250	14,0
KRM C 05	5	250	17,5
KRM C 06	6	250	21,0
KRM C 08	8	250	28,0

Verpackung: lose im Karton
Packaging: in bulk, in a cardboard box
Emballage: en vrac, dans un carton

KRM C

Mikro-Schraubanschlussklemme, Klemmkörper mit Drahtschutz, stehend, teilungsgerecht anreihbar

- Temperaturbereich** -25 °C/+100 °C
- Werkstoffe**
Kontaktträger PA, V2 nach UL 94
Klemmkörper CuZn, unternickelt und verzinkt
Drahtschutz CuSn, unternickelt und verzinkt
Schraube Stahl, verzinkt und chromatiert
- Mechanische Daten**
Schraube M2
Prüfdrehmoment 0,3 Nm max.
Anschließbare Leiter Schraubanschluss
max. Querschnitt 1,0 mm²
Leitungsaufbau und andere freigegebene Leiter auf Anfrage
- Elektrische Daten**
Bemessungsstrom 6 A
Bemessungsspannung¹ 250 V AC, ohne Leiterplatte
Isolationsgruppe B
Prüfspannung 2,5 kV eff./60 s
Kriechstrecke¹ ≥ 2,6 mm
Luftstrecke¹ ≥ 2,6 mm
Kriechstromfestigkeit CTI 600

¹ nach DIN EN 60664/IEC 60664

KRM C

Micro screw terminal block, clamp with wire protector, upright, consecutive placement without loss of pitch

- Temperature range** -25 °C/+100 °C
- Materials**
Insulating body PA, V2 according to UL 94
Clamp CuZn, pre-nickel and tinned
Wire protector CuSn, pre-nickel and tinned
Screw steel, zincked and chromated
- Mechanical data**
Screw M2
Test tightening torque/screw 0.3 Nm max.
Connectable conductors screw terminal
max. section 1.0 mm²
Cable construction and further approved cables on request
- Electrical data**
Rated current 6 A
Rated voltage¹ 250 V AC, without printed circuit board
Insulation group B
Test voltage 2.5 kV eff./60 s
Creepage distance¹ ≥ 2.6 mm
Clearance¹ ≥ 2.6 mm
Tracking resistance CTI 600

¹ according to DIN EN 60664/IEC 60664

KRM C

Bornier de raccordement micro à vis, cage avec protège-fil, droite, emboîtable sans perte de pas

- Température d'utilisation** -25 °C/+100 °C
- Matériaux**
Corps isolant PA, V2 suivant UL 94
Cage CuZn, sous-nickelé et étamé
Protège-fil CuSn, sous-nickelé et étamé
Vis acier, zingué et chromaté
- Caractéristiques mécaniques**
Vis M2
Couple de serrage de test 0,3 Nm max.
Conducteurs raccordables à la borne
Section max. 1,0 mm²
Composition du câble et autres câbles approuvés sur demande
- Caractéristiques électriques**
Courant assigné 6 A
Tension assignée¹ 250 V AC, sans carte imprimée
Groupe d'isolement B
Tension de claquage 2,5 kV eff./60 s
Distance d'isolement¹ ≥ 2,6 mm
Ligne de fuite¹ ≥ 2,6 mm
Tenue de claquage CTI 600

¹ suivant DIN EN 60664/CEI 60664