




Hinweis / Remark:

NC und NO dürfen bei gleichzeitigem Betrieb nur an gleichem Potential betrieben werden.
NC and NO shall only be used at the same electrically potential.

				Weitere Angaben siehe technische Spezifikation TS-D4-00001. Bei Abweichungen gelten die Zeichnungsangaben. Further details please refer to technical specification TS-D4-00001. In case there are any deviations, the details of the drawing have priority.				
41	09.01.07	Zu.	159476	max. 3.2 mm	min. 2.3 mm	max. 0.8 mm	max. 86 cN	min. 20 cN
40	10.12.02	WS	144359					
Index Rev.	Datum Date	Name Name	Änderung / Modification ÄM-Nr. / Document-No.	Vorlaufweg Pretravel	Nachlaufweg Overtravel	Differenzweg Movement Diff.	Betätigungskraft Operating Force	Rückschaltkraft Release Force
Werkstoffe / Materials:				Schaltleistung nach / Electrical Rating according to EN 61058: 0.1(0.05)A, 250V~ 5E4				
Gehäuse, Deckel: PET, UL 94 V-0 Case, Cover				Kontaktöffnungsweite : µ Contact Disconnection				
Betätiger : POM, UL 94 HB Button				Umgebungstemperatur : 40T85 Temperature Rating				
Anschluß COM : CuZn37, gal. Ag/silver plated Terminal				Kriechstromfestigkeit: PTI 300 Proof Tracking Index				
Anschluß NC, NO: CuZn37, gal. Ag/silver plated Terminal				Prüfzeichen: Approvals				
Kontakte : AuAg25Pt6 Contacts				Bauform nach / Type of Construction according to DIN 41635 Form A				
Zusatzbetätiger: St3, gal. Ni/nickel plated Aux. Actuator				Benennung / Description: Miniaturschalter D41Y Miniature Switch				
Allgemeintoleranzen nach / General tolerances according to DIN ISO 2768-m				Maßstab/Scale: 2:1				
Winkeltoleranzen / Angle tolerances: ±2°				Cherry GmbH Cherrystraße D-91275 Auerbach/Opf.				
				Ersatz für / Replace for: Index / Rev. 22				
				Kunde / Customer :				
				Teile-Nr. / Part No. :				
				D413 - B8LD				