




注記 NOTES

1. 使用材料 MATERIAL

ハウジング : 46ナイロン, UL 94V-0
HOUSING 46NYLON

アクチュエータ : PPS, UL 94V-0
ACTUATOR

ターミナル : リン青銅, 錫メッキ (t=0.2)
TERMINAL PHOS-BRO, TIN-PLATED

金具 : リン青銅, 錫メッキ (t=0.2)
FITTING NAIL PHOS-BRO, TIN-PLATED

△ パターンはくり止め用金具
FITTING NAIL FOR PREVENTION OF PEELING OF P.C.B. PATTERN.

△ ソルダータール半田付け面のズレ量、及び金具半田付け面のズレ量は、基準面 Y に対し上方向 0.05 MAX. 下方向 0.2 MAX. とし、相互のバラッキ量は、0.1 MAX. とする。

MISALIGNMENT OF SOLDER TAILS AND FITTING NAILS FROM Y

UPPER DIRECTION: 0.05 MAX. , LOWER DIRECTION: 0.2 MAX.

MISALIGNMENT BETWEEN SOLDER TAILS AND FITTING NAILS : 0.1 MAX.

△ 偶数極に適用。

APPLY FOR EVEN CIRCUIT.

△ 18極以上は2ヶ所、10~17極はハウジングセンター上に1ヶ所とする。

18 CKTS & MORE THAN 18 CKTS PLACED 2 POINT.

10~17 CKTS PLACED 1 POINT ON HOUSING CENTER.



19.6	15.5	15.3	14.5	52893-3017	30
18.6	14.5	14.3	13.5	-2817	28
17.6	13.5	13.3	12.5	-2617	26
16.6	12.5	12.3	11.5	-2417	24
15.6	11.5	11.3	10.5	-2217	22
15.1	11.0	10.8	10.0	-2117	21
14.6	10.5	10.3	9.5	-2017	20
14.1	10.0	9.8	9.0	-1917	19
13.6	9.5	9.3	8.5	-1817	18
13.1	9.0	8.8	8.0	-1717	17
12.6	8.5	8.3	7.5	-1617	16
12.1	8.0	7.8	7.0	-1517	15
11.6	7.5	7.3	6.5	-1417	14
11.1	7.0	6.8	6.0	-1317	13
10.6	6.5	6.3	5.5	-1217	12
10.1	6.0	5.8	5.0	-1117	11
9.6	5.5	5.3	4.5	-1017	10
8.6	4.5	4.3	3.5	52893-0817	8
D	C	B	(A)	ENG. NO.	極数 CIRCUIT

記号 LTR	変更 REVISION	変更内容 REVISION RECORD	日付 DATE	材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES
R	変更 REVISED	(J2003-2262)	03/2/28	h.i. S.A	
P	変更 REVISED	(J2002-1229)	01/11/19	M.H. S.K	
N	変更 REVISED	(JC2001-0148)	00/9/5	N.Y. S.K	
M	変更 REVISED	(JC2000-0592)	00/3/10	N.Y. S.K	
L	変更 REVISED	(JC90464)	99/11/27	Y.M. S.K	
K	変更 REVISED	(JC80390)	98/5/26	T.Y. T.I	
J	変更及び再作図 REDRAWN & REVISED	(JC80385)	97/10/23	S.M. S.K	
DR.	一般公差 GENERAL TOLERANCES			日付 DATE	


角度 ANGLE	公差 TOLERANCE
30°以上 OVER	±3°
10°以上 30°未満 OVER UNDER	±0.3
10°未満 UNDER	±0.25
10°未満 UNDER	±0.2

仕上げ FINISH	注記参照 SEE NOTES
適用電線範囲 WIRE RANGE	—
被覆外径 INS. RANGE	—
DRAWN BY	CHK'D BY
S.MATSUZAKI	S.AIHARA
APP'D BY	尺度 SCALE
M.SASAO	—

molex	MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称	
0.5 FPC Conn Assy ZIF	
SMT RA (Btm Cont)	
E/O Type	
DWG. NO. (SHEET 1 OF 2)	REV
SD-52893-**-17	R


引き出し方向
PULL OUT
DIRECTION

DETAIL "F"




注記 NOTES

- 製品詳細寸法については図面 SD-52893-**-17 を参照下さい。
RE DETAILED DIMENSION, SEE SD-52893-**-17
- 梱包数量：1000個/リール
NUMBER OF CONNECTORS：1000PCS/REEL
- リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH



- トップテープの剥離強度：0.1N ～ 0.7N(10.2gf ～ 71.4gf)
(剥離方向は下図参照)



尚、本規格値は出荷時に適用。(但し、輸送時に剥離が発生しないこと。)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE：0.1N ～ 0.7N(10.2gf ～ 71.4gf)
(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT.
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED, DURING TRANSPORTATION.




- 材料
キャリアテープ：ポリプロピレン (PP)
トップテープ：PET, PE, PEF
リール：ポリスチレン (PS) <リサイクル材を含む>

MATERIAL CARRIER TAPE:POLYPROPYLENE
TOP TAPE:PET,PE,PEF
REEL:POLYSTYRENE(PS)
<RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

		材料 MATERIAL		注記参照 SEE NOTES	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
角度 ANGLE	±3°	M	変更 REVISED (JC2003-2262)	仕上げ FINISH	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
	30°以上 OVER	L	変更 REVISED (JC2001-0551)	適用電線範囲 WIRE RANGE	TITLE 名称
	10°以上 OVER 30°未満 UNDER	K	変更 REVISED (JC2001-0148)	被覆外径 INS. RANGE	0.5 FPC Conn Assy ZIF SMT
	10°未満 UNDER	J	変更 REVISED (JC2000-0771)		RA E0 Type Embstp pkg
	±0.2	H	変更及び再作図 REDRAWN & REVISED (JC80385)		
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	日付 DATE	DWG. NO. (SHEET 1 OF 2) REV SD-52893-**-90 M



32	33.5	21.6	19.9	16.1	15.9	52893-3090	30	
		20.6	18.9	15.1	14.9	△ -2890	28	
		19.6	17.9	14.1	13.9	-2690	26	
		18.6	16.9	13.1	12.9	-2490	24	
		17.6	15.9	12.1	11.9	-2290	22	
		17.1	15.4	11.6	11.4	-2190	21	
24	25.5	16.6	14.9	11.1	10.9	-2090	20	
		16.1	14.4	10.6	10.4	-1990	19	
		15.6	13.9	10.1	9.9	-1890	18	
		15.1	13.4	9.6	9.4	-1790	17	
		14.6	12.9	9.1	8.9	-1690	16	
		14.1	12.4	8.6	8.4	-1590	15	
		13.6	11.9	8.1	7.9	-1490	14	
		13.1	11.4	7.6	7.4	-1390	13	
		12.6	10.9	7.1	6.9	-1290	12	
		12.1	10.4	6.6	6.4	▽ -1190	11	
		11.6	9.9	6.1	5.9	-1090	10	
		10.6	8.9	5.1	4.9	52893-0890	8	
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH		E	(D)	(C)	(B)	(A)	ENG. NO.	極数 CIRCUIT



角度 ANGLE	±3°
30°以上 OVER	±0.5
10°以上 30°未満 OVER	±0.25
10°未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	日付 DATE
M	変更 REVISD JC2001-2262	03/2/28
L	変更 REVISD JC2001-05511	01/1/17
K	変更 REVISD JC2001-01481	00/9/5
J	変更 REVISD JC2000-07711	00/5/23
H	変更及び再作図 REDEANN & REVISD JC80385	97/10/23

材料 MATERIAL	仕上げ FINISH	適用電線範囲 WIRE RANGE	被覆外径 INS. RANGE	DRAWN BY 97/10/23 S.MATSUZAKI	CHK'D BY 03/2/28 S.AIHARA
SHEET 1 OF 2 参照 SEE SHEET 1 OF 2	—	—	—	APP'D BY 03/2/28 M.SASAO	尺度 SCALE

材料 MATERIAL	仕上げ FINISH	適用電線範囲 WIRE RANGE	被覆外径 INS. RANGE	DRAWN BY 97/10/23 S.MATSUZAKI	CHK'D BY 03/2/28 S.AIHARA
SHEET 1 OF 2 参照 SEE SHEET 1 OF 2	—	—	—	APP'D BY 03/2/28 M.SASAO	尺度 SCALE
モレックス MOLEX	モレックス株式会社 MOLEX-JAPAN CO.,LTD.	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	TITLE 名称 0.5 FPC Conn Assy ZIF SMT RA E0 Type Embstp pkg	DWG. NO. (SHEET 2 OF 2) SD-52893-**-90	REV M