




|     |      |           |     |                           |  |           |     |      |
|-----|------|-----------|-----|---------------------------|--|-----------|-----|------|
| 2   |      | 1         |     |                           |  |           |     |      |
| LOC | DIST | REVISIONS |     |                           |  |           |     |      |
| J   | —    | 変更        |     |                           |  |           |     |      |
|     |      | P         | LTR | DESCRIPTION               |  | DATE      | DWN | APVD |
|     |      |           | D3  | REVISED PER ECR-16-010553 |  | 07AUG2017 | BW  | SG   |

D



C

B

A



- 1 使用端子型番は 170359, 170360, 170361, 170362
- 2 嵌合相手ハウジング型番は 172165
- 3 適用パネル厚 0.8~2.0mm
- 4 取付穴打抜方向とハウジングの挿入方向は同じとする。
- 5 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI




- 1 APPLICABLE CONT P/N: 170359, 170360, 170361, 170362
- 2 MATING HSG P/N: 172165
- 3 APPLICABLE PANEL THICKNESS: 0.8~2.0mm
- 4 HOUSING INSERTION INTO THE PANEL CUT-OUT MUST BE DONE IT THE SAME DIRECTION WITH PUNCH KNOCKING.
- 5 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

寸法公差は±0.20  
(TOLERANCE: ±0.20)

パネル取付穴  
(RECOMMENDED PANEL OPENING DIRECTION)

|            |               |            |
|------------|---------------|------------|
| 5 OBSOLETE | 黒 (BLACK)     | 1-172157-9 |
|            | 青 (BLUE)      | 1-172157-6 |
|            | 緑 (GREEN)     | 1-172157-5 |
|            | 赤 (RED)       | 1-172157-2 |
|            | 自然色 (NATURAL) | 172157-1   |
|            | 色 (COLOR)     | 型番 (P/N)   |

|                                                                                       |  |                                                   |  |                                          |  |                                                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                       |  | INSTRUCTION SHEET<br>取扱説明書<br>IS-105J             |  | WIRE RANGE<br>抱合電線断面積<br>mm <sup>2</sup> |  | INSULATION DIA<br>被覆外径<br>mmφ                                                                                      |  |
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |  |                                                   |  | DWN<br>N.YAMASAKI<br>08JUN1998           |  | <div>TE</div> TE Connectivity                                                                                      |  |
|                                                                                       |  |                                                   |  | CHK<br>M.SHINDO<br>15JUN1998             |  |                                                                                                                    |  |
| DIMENSIONS:<br>単位： 耗<br>mm                                                            |  | TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED:<br>一般公差 |  | APVD<br>M.SHINDO<br>15JUN1998            |  | NAME<br>名称<br>2 POS MINI UNIVERSAL MATE-N-LOCK CONN.<br>CAP HOUSING UL94V-0<br>2極ミニユニバーサルメイトンロック キャップハウジング UL94V-0 |  |
|  |  | 0 PLG ±                                           |  | PRODUCT SPEC<br>製品規格<br>108-5138         |  |                                                                                                                    |  |
|                                                                                       |  | 1 PLG ± ±0.3                                      |  |                                          |  |                                                                                                                    |  |
|                                                                                       |  | 2 PLG ±                                           |  |                                          |  |                                                                                                                    |  |
|                                                                                       |  | 3 PLG ±                                           |  |                                          |  |                                                                                                                    |  |
| 4 PLG ±                                                                               |  | ANGLES ±                                          |  | APPLICATION SPEC<br>取付適用規格               |  | SIZE<br>A3                                                                                                         |  |
| MATERIAL<br>材料<br>66NYLON UL94-0<br>66ナイロン UL94V-0                                    |  | FINISH<br>仕上                                      |  | WEIGHT                                   |  |                                                                                                                    |  |
| CUSTOMER DRAWING                                                                      |  |                                                   |  | DRAWING NO<br>番号<br>C=172157             |  | RESTRICTED TO<br>—                                                                                                 |  |
|                                                                                       |  |                                                   |  | SCALE<br>尺度<br>2:1                       |  | SHEET<br>1 OF 1                                                                                                    |  |
|                                                                                       |  |                                                   |  | REV<br>D3                                |  |                                                                                                                    |  |