


Buchsen / sockets

BUG 10 / BUG 10 Au



Produktbeschreibung	Product description		
Beschreibung	Description	Buchse mit ovalem Isolierkopf, Durchmesser 4 mm aus Messing verzinkt / vergoldet, mit Lötanschluss und M6 Gewinde. Zum Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln bis 8 mm Wandstärke	Socket with oval insulated head, 4 mm diameter tin-plated / gold-plated brass socket, with solder connection and M6 thread. For installation in equipment chassis and switch panels up to 8 mm wall thickness.
Typ	Type	BUG 10 / BUG 10 Au	BUG 10 / BUG 10 Au
Gehäusefarbe / Artikel-Nr.	Housing color / article-no.	● 930 175-x00 ● 930 175-x01 ● 930 175-x02 ● 930 175-x03 ● 930 175-x04 ● 930 175-x05 ● 930 175-x06 ● 930 175-x07 ● 930 175-x09	x = Kontaktoberflächenmaterial / contact surface material 1 = Nickel / nickel 7 = Gold / gold
Zeichnung	Drawing		
Technische Daten	Technical data		
Kontaktart	Type of contact	ungefederte Buchse Ø 4mm	unsprung socket Ø 4mm
Anschlußart	Type of termination	löten, M6 Gewinde	solder / M6 thread
Bemessungsspannung	Rated voltage	30 VAC / 60 VDC	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	Measurement cat. acc. to IEC61010	CAT I	CAT I
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	Rated current (please consider derating curve)	16 A	16 A
Durchgangswiderstand	Contact resistance	5 mOhm	5 mOhm
Gehäusebefestigung	Mounting	schrauben	screw
Werkstoff	Material		
Kontaktmaterial	Contact material	Messing	brass
Kontaktoberflächenmaterial	Contact surface material	Zinn / Gold	tin / gold
Gehäusematerial	Housing material	PA	PA
Umgebungsbedingungen	Environmental conditions		
Temperaturbereich	Temperature range	-25°C bis +85°C	-25°C to +85°C
Brennbarkeitsklassen	Inflammability class		
Gehäuse (Grundmaterial)	Housing (basic material)	UL 94 V-2	UL 94 V-2