

D

C

B

A

D



C

B


A

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG		RELEASED FOR PUBLICATION. FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG	
© COPYRIGHT - By -		ALL RIGHTS RESERVED. ALLE RECHTE VORBEHALTEN	

Pos.	L -0.9
-	-
3	7.62
4	10.16
5	12.7
6	15.24
7	17.78
8	20.32
9	22.86
10	25.4
11	27.94
12	30.48
13	33.02
14	35.56
15	38.1
16	40.64
17	43.18



EMPFOHLENES LEITERPLATTEN LAYOUT
RECOMMENDED PCB-LAYOUT




1 MATING SIDE: MIN 0.7µm PdNi + MIN 0.1µm GOLD FLASH IN ZONE "F" OVER 1.27µm NICKEL
SOLDER SIDE: 3.0 TO 5.0 µm TIN OVER 1.27µm NICKEL

2 PAY ATTENTION THE POSITION 1 CONTACT.

KONTAKTSTIFT / CONTACT PIN	CuZn	1	2
STIFTGEHÄUSE / PIN HOUSING	PCT	SCHWARZ / BLACK	1
BENENNUNG EINZELTEIL PART DESCRIPTION	WERKSTOFF MATERIAL	OBERFLÄCHE / FARBE SURFACE / COLOR	SI No

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.		DWN T.BERGNER 29-SEP-98	TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSENGHEITEN mm		CHK M.SCHAARSCHMIDT 29-SEP-98		
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN TOL. ± 0.2	APVD G.FELDMER	NAME	
		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18012	AMPMODU II PIN HEADER, SINGLE ROW, SMD, PACKED IN BLISTER	
MATERIAL SEE TABLE SIEHE TABELLE	FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE SEE TABLE SIEHE TABELLE	APPLICATION SPEC. VERARBEITUNGSSPEZ. -	SIZE A2	RESTRICTED TO NUR FÜR -
CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG		WEIGHT GEWICHT -	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-1241150
		SCALE MASSSTAB 1:5	SHEET BLATT 1 OF 3	REV C



△₈ VERALTETE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.		OWN T.BERGNER 29-SEP-98		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSENHEITEN: mm		CHK M.SCHAARSCHMIDT 29-SEP-98			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		APVD G.FELDMER		NAME	
		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18012		AMPMODU II PIN HEADER, SINGLE ROW, SMD, PACKED IN BLISTER	
0 PLC ± 0.2 1 PLC ± 0.1 2 PLC ± 0.1 3 PLC ± — 4 PLC ± — ANGLES / WINKEL ± —		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. —		SIZE	RESTRICTED TO NUR FUER
MATERIAL		WEIGHT GEWICHT —		CAGE CODE	
FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE		A2		DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	
SEE TABLE SIEHE TABELLE		00779		G=1241150	
CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG				SCALE MASSSTAB 1:2	SHEET BLATT 2 OF 3
				REV	C

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

RELEASED FOR PUBLICATION.
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG

© COPYRIGHT - By -

ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN


LOC	DIST	REVISIONS					
		ÄNDERUNGEN					
IR	—	P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
			—	SEE SHEET 1	—	—	—

D

C

B

A




1241150-7

1241150-6

1241150-5

1241150-4



1-1241150-7


1-1241150-6

1-1241150-5


1-1241150-4

1-1241150-3

1-1241150-2



1241150-3



1-1241150-1

1-1241150-0

1241150-9

1241150-8

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS:
MASSENGHEITEN
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC ± 0.2
1 PLC ± 0.1
2 PLC ± 0.1
3 PLC ± -
4 PLC ± -
ANGLES / WINKEL ± -
FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE -

LOC
IR

DIST
—

DWN
T.BERGNER
29-SEP-98

CHK
M.SCHAARSCHMIDT
29-SEP-98

APVD
G.FELDMER

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ
108-18012

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.
—

WEIGHT
GEWICHT
—

CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG

SCALE
MASSSTAB 1:1

SHEET
BLATT 3 OF 3

REV
C

TE Connectivity

NAME
AMPMODU II PIN HEADER, SINGLE ROW,
SMD, PACKED IN BLISTER

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
ZEICHNUNGS-NR.
C-1241150

RESTRICTED TO
NUR FÜR
—

1471-9 (3/11)