




Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zum Schadensersatz. Für den Fall der Anmeldung eines Patentes oder Gebrauchsmusters bleiben alle Rechte vorbehalten. ANSMANN betreibt eine Politik der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns daher das Recht vor, das auf diesem Datenblatt beschriebene Produkt jederzeit ohne Vorankündigung zu verändern oder zu verbessern. / This drawing/these CAD data must not be multiplied nor made accessible to third parties without our explicit approval. Their use is only permitted for those purposes for which we made them available expressly. On request this drawing/CAD data have to be returned to use at any time. Any contravention is punishable and leads to compensation. In case of application of a patent or a utility model all rights are reserved. ANSMANN pursues a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product described in this data sheet without prior notice.

Technische Daten/
technical data


Eingangsspannung/ input voltage	: 100–240V ±10% 60/50Hz 250mA
Ausgangsspannung/ output voltage	: 3–4.5–5–6–7.5–9–12V ±10% stabilisiert/regulated
Ausgangsstrom/ output current	: 1000mA
Leistungsaufnahme im Leerlauf/ stand-by power consumption	: <0,3W
Ausgangs-Schutz output electrical protection	: Kurzschluss/ short circuit
Schutzart/ protection	: IP 40
Isolation/ insulation	: 4 kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Betriebstemperatur/ operating temperature	: 0°C.....+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	: –25°C.....+70°C
Gewicht/ weight	: 144g inkl. Zubehör, ohne Verpackung/ 144g incl. accessories, without package
Gehäuse/ case	: Steckergehäuse schwarz/ plug-in case black
Gehäusematerial/ case material	: ABS plastic
Verpackung/ packaging	: Blisterverpackung inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung blister shell incl. multilingual operating instruction
Approbation/ approval	: CE; GS




Einstell-Schlüssel
für Sekundär-Spannung/
key for adjustment
of secondary voltage




Hohlstecker/
hollowplug
ø1,35xø3,5x10mm




Hohlstecker/
hollowplug
ø2,1xø5x12mm




Klinkenstecker/
jackplug
ø2,5x12mm




Hohlstecker/
hollowplug
ø0,75xø2,35x10mm




Hohlstecker/
hollowplug
ø1,7xø4x10mm



Hohlstecker/
hollowplug
ø2,5xø5,5x12mm



Klinkenstecker/
jackplug
ø3,5x15mm



Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN10708				Zul. Abweichung/ Allowable deviation		Oberfläche/ Surface		Maßstab/Scale 1:1		Gewicht/Weight		
								Werkstoff/Work material, Modell-Nr.				
				2009	Datum/Date	Name		Zeichnungsname/Drawing name				
				Erstellt/ Drawn by	16.07.	J.STUMPF		APS 1000				
V2	GS approval added	27.12.10	ML									
V1	efficiency level updated	27.12.10	ML									
V0	"Made in China" added	29.03.10	MF									
V0	protection changed	23.03.10	TAR					Zeichnungsnummer/Drawing number				Blatt/ Sheet
V0	date code added	20.01.10	PK					Artikelnummer/Part number				
V0	---	16.07.09	JST					5111243				
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin	Proj. 090/24/09	Ersatz für/Replaced by				Ersatz durch/Replacement through:		