



K

重量用
キャスター
キャスター
双輪
キャスター
緩衝器付
キャスター
アジャスター付
キャスター

戸車

ボール
キャスターモニター
アームレバーブル
アジャスターペダル
ロック

ステップ



スライド
レール

低床重量用自在キャスター

LOW-PROFILE HEAVY-DUTY SWIVEL CASTERS

全高140mmの低床型で9800Nの重荷重
Low 140mm profile supports heavy 9800N load

K-1570J-100

ステンレス
CADK-1570J
ステンレス製K-570J
鉄製

特徴 Feature

- コンパクトサイズで許容荷重9.8kNの重荷重キャスターです。
- 耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120°C)に優れたMCナイロンを使用
- 旋回部はグリスフリーの密閉型ボールベアリングと高荷重スラストベアリングの2重構造(通常の使用ではグリスの流出はありません。)
- 車輪軸にローラーベアリングを使用し回転性能に優れています。
- Compact size high load castors, with an allowable load of 9.8kN.
- MC-nylon is oil-resistant, chemicals-resistant, wear-resistant and heat-resistant (-40°C to +120°C)
- The revolving part is a double structure of a grease-free enclosed ball bearing and a high load thrust bearing (in normal use the grease does not flow out)
- Roller bearings are incorporated in the wheel axle so wheel turns smoothly.

仕様

〔K-1570J〕 材質:本体/ステンレス鋼板(SUS304)
車輪/MCナイロン(ブルー)〔K-570J〕 材質:本体/熱間圧延鋼板(SPHC)
車輪/MCナイロン(ブルー)

・表面仕上:本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

用途

・大型・中型の各種機器

納期:標準品・・・納期お問合せください

備考:導電性樹脂車輪も製作します。

・ストッパー付きも製作します。(鉄製のみ)

・K-570Jは固定車もあります。

Specifications

〔K-1570J〕 材質: Main body: Stainless steel plate (SUS304)
Wheel: MC-nylon (Blue)

〔K-570J〕 Material: Main body: Hot rolled steel plate (SPHC)

Wheel: MC-nylon (Blue)

Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

Specific use: Large or middle-sized equipment

Remarks: Rigid casters also available for K-570J.

商品番号 Product No.	RoHS 10项 CAD	ΦD	H	許容荷重kN Allowable load	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity	単価 Price
K-1570J-80	2D/3D	80	140	9.8	2,180	31522	¥43,000	4個～	¥41,280
K-1570J-100	2D/3D	100	150	9.8	2,320	31523	¥44,000	4個～	¥42,240
K-570J-80	2D/3D	80	140	9.8	2,240	31506	¥11,500	4個～	¥11,155
K-570J-100	2D/3D	100	150	9.8	2,370	31507	¥12,000	4個～	¥11,640

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

高さと荷重の比較 Comparison of height and load

ワンランク許容荷重が増えるとこんなにも大型になります。
When the allowable load is increased by one rank, the castor becomes this large !?全高315mm
Total height 315mm

12,250N

K-1570J-80


同じ高さで、次に重荷重キャスターは荷重は3割減になります。
For the same height, the load of the next high load castor is reduced by 30%.全高140mm
Total height 140mm

9,800N

6,860N

-

K-590J-100



※掲載資料はタキゲンラインナップでの比較です。
※The document is a comparison for the Takigen line up of products.