



P 129 S

Modularstecker, 8p8c (RJ45), mit Schirmung

1. Werkstoffe

Kontaktträger	PC, V2 nach UL 94
Kontakt	CuSn, unternickelt und vergoldet

2. Mechanische Daten

Kontaktierung mit	Modularkupplungen P 133, P 136, P 137 S
-------------------	---

Anschließbare Leiter Eindringkontakt

Typ	Flachbandkabel
Querschnitt	AWG 26

3. Elektrische Daten

Durchgangswiderstand	35 mΩ
Strombelastbarkeit	2 A max.
Betriebsspannung	250 V
Isolationswiderstand	$5 \cdot 10^8 \Omega$

P 129 S

Modular plug, 8p8c (RJ45), with shielding

1. Materials



Body	PC, V2 according to UL 94
Contact	CuSn, pre-nickeled and gilded

2. Mechanical data

Mating with	modular sockets P 133, P 136, P 137 S
Connectable conductors piercing terminal	
Type	flat cable
Section	AWG 26

3. Electrical data

Contact resistance	35 mΩ
Nominal power	2 A max.
Nominal voltage	250 V
Insulation resistance	$5 \cdot 10^8 \Omega$



P 129 S

Connecteur mâle modulaire, 8p8c (RJ45), avec blindage

1. Matériaux

Corps isolant	PC, V2 suivant UL 94
Contact	CuSn, sous-nickelé et doré

2. Caractéristiques mécaniques

Raccordement avec	connecteurs modulaires femelles P 133, P 135, P 136
-------------------	---

Conducteurs raccordables par perçage

Type	câble plat
Section	AWG 26

3. Caractéristiques électriques

Résistance de contact	35 mΩ
Courant nominal	2 A max.
Tension nominale	250 V
Résistance d'isolement	$5 \cdot 10^8 \Omega$

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
--	---------------------------	---

P 129 S

8

100

Verpackung: im Tablett
Packaging: in tray
Emballage: en tableau