


B-1864
ステンレス製B-864
鉄製

スライドヒンジ

SLIDE HINGES



B-864-1-R



特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。(B-1864-1)
- 開扉時は、扉が前方に突き出しますので、本体を傷つけません。
- 扉は180°開きます。
- 右用・左用(写真・図面共右用です。)
- Corrosion-resistant stainless steel is used. (B-1864-1)
- When opened, the door extends forward, so that the main unit won't be damaged.
- The door opens 180°.
- The left type or right type.
(drawing and photo show the right type)

仕様 • 材質: B-1864-1/ステンレス鋼板(SUS304)
B-864-1/冷間圧延鋼板(SPCC)

• 表面仕上: B-864-1/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

用途 • 特装車・振動機器・バス


納期 • 標準品...納期お問い合わせください
⚠ • 上開き扉をご使用ください。

Specifications • Material: B-1864-1: Stainless steel plate (SUS304)
B-864-1: Cold rolled steel plate (SPCC)

• Finish: B-864-1: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

Specific use • Specially equipped vehicles, oscillation devices and busses
⚠ • Use it at the upper side open door.

使用例 Example of application




商品番号 Product No.	RoHS 10项	CAD	(L)	t	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
								数量 Quantity	単価 Price
B-1864-1-L	●	2D/3D	39.5	2.5	560	11854	¥3,000	6個~	¥2,880
B-1864-1-R	●	2D/3D	39.5	2.5	560	12445	¥3,000	6個~	¥2,880
B-864-1-L	●	2D/3D	39.8	2.6	560	11813	¥2,800	6個~	¥2,688
B-864-1-R	●	2D/3D	39.8	2.6	560	12438	¥2,800	6個~	¥2,688

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。


※大量のご注文は更にお安くなります。

作動図 Operating diagram



1.--- ヒンジの回転軌跡
The rotational track of the hinge

2.--- 扉の回転軌跡
The rotational track of the door



B

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜差し蝶番

段付蝶番

クリーンヒンジ

特装車蝶番

フリーザーヒンジ

トルクヒンジ

ステー

周辺機器(B)

SPECIAL HINGES