


WAR NR. 80-9572
PASSEND ZU -

CAD-ORIGINAL
ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN

VERWENDET FÜR -
NUMMER 926850





REELRICHTUNG



- 8 OBSOLETE
- 8 OBSOLETE
- 8 OBSOLETE

-	-	-	-	926 850-7	CuNiSi	Gold über Nickel
				926 850-6	CuNiSi	blank
				926 850-5	CuNiSi	nachverzinnt
				926 850-4	CuNiSi	vorverzinnt
				-	-	-
				926 850-2	BRASS	nachverzinnt
-	-	-	-	926 850-1	BRASS	vorverzinnt
GEZ. Tud.		26.9.80	Gepr.	29.9.80	GEPR.	23.8.83
			Ege.		Jakobeit	
POS.		STÜCK	LOOSE PIECE NR.	BESTELL-NR.	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE FARBE

NICHT VERMASSTE KANTEN SIND NICHT MAßSTÄBLICH	ÄNDERUNGEN DIE DEM TECH- NISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, BEHALTEN WIR UNS VOR	VERTRAULICH UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. Vervielfältigung und Weitergabe NUR MIT GENEHMIGUNG DURCH TE DEUTSCHLAND GMBH	ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH © COPYRIGHT 1980 TE DEUTSCHLAND GMBH ALLE RECHTE VORBEHALTEN	REV.	ÄNDERUNG		DATUM	NAME
				T	Änd.-Index von Prod.Zchnng. angepaßt		10.06.96	RUDOLPH
				T1	REVISED PER ECO-09-024717		10NOV09	AEG
				U	MATERIAL INFO UPDATED		16OCT13	PKS



M 5:1

- 1 Siehe Zchnng.Nr.77-9597 für pass.Kammermaße
SEE DWG.NO.77-9597 FOR MATING CAVITY DIMENSIONS
- 2 Schlitz geeignet f. Kupferlackdraht 0,18-0.265mm
SLOT ACCEPTS COPPER MAGNET WIRE AWG 33-31
- 3 Kennziffer für Lackdraht-bereich (4)
IDENTIFICATION NO.FOR MAGNET WIRE RANGE (4)
- 4 Kontakt geeignet für Flachstecker 3.4 x 0.5mm
TERMINAL ACCEPTS TAB 3.4 X 0.5 MM
- 5 Geeignet für zwei Lackdrähte gleichen Durchmessers
TWO MAGNET WIRES MAY BE TERMINATED IN SAME TERMINAL IF DIAMETERS ARE EQUAL
- 6 Ausführung betrifft nur -7
VERSION ONLY REF. -7
- 7 mit Vorstrichzahl (1-) entgegengesetzte Reelrichtung
WITH PREFIX (1-) REVERSE REEL DIRECTION
- 8 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING
PER D.RENAUD/D.SINISI

ZEICHNUNG GÜLTIG AB 49/88...		
 TE Connectivity		
BENENNUNG MAG-MATE LEAF TERMINAL		
NICHT TOLERIERTE MASSE ± 0.2mm ± -	FORMAT A3	ZEICHNUNGS-NR. C-926850
MASSTAB 10:1(5:1)	BLATT 1 VON 1	REV. U