



ファスナー

ラッチ錆

ドア
キャッチスナッチ
ロックコントロール
センター

DOOR CATCHES

パイプ
関連金具グレーチング
ロック工業用
錆前電磁波
対策

パッキン

窓枠・カード
ホルダー

ゴム脚・

ローラーキャッチ

ROLLER CATCHES



C-1051-1




C-1051-3




C-51-1


[C-1051-1]



[C-1051-3/C-51-2]



[C-1051-2/C-51-1]

RoHS
10指令

ステンレス



CAD

C-1051

ステンレス製

C-51

鉄製

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。(C-1051)
- ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。
- Corrosion-resistant stainless steel is used. (C-1051)
- Roller is made of polyethylene so insertion and removal are smooth.

[C-1051]

仕様

- 材質: 本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)
ローラー部/ポリエチレン(PE)
- 表面仕上: 本体/鏡面バフ研磨

[C-51]

仕様

- 材質: 本体/冷間圧延鋼板(SPCC)
ローラー部/ポリエチレン(PE)
- 表面仕上: 本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
- キッチンドア・家具
- 標準在庫品
- つめ無しの受けも製作致します。

[C-1051]

- Specifications
- Material: Main body: Cold rolled stainless steel plate (SUS430).
Roller: Polyethylene (PE)
 - Finish: Main body: Mirror surface buffering

[C-51]

Specifications

- Specifications
- Material: Main body: Cold rolled steel plate (SPCC).
Roller: Polyethylene (PE)
 - Finish: Main body: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
 - Kitchen doors and furniture

Specific use

商品番号 Product No.	RoHS 10指令	CAD	(L ₁)	(L ₂)	参考抜き荷重 N Removal load(reference)	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity	単価 Price
C-1051-1	●	2D/3D			29	15	20828	¥100	60個～	¥97
C-1051-2	●	2D/3D	28.6	14.5	27	10	20829	¥75	120個～	¥73
C-1051-3	●	2D/3D	24		10.8	9.3	23789	¥75	120個～	¥73
C-51-1	●	2D	29	14.7	27	16	20283	¥35	120個～	¥34
C-51-2	●	2D	24.2		12	10	20284	¥30	120個～	¥29

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。