




016001RS
('ON 0NIMVHD)台裏図

版 数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承認 APPD.
2	8.May.2009	067866	ADD A NOTE		H.NAKAJIMA	T.OKAMURA	M.MATSUMOTO
3	3.Jun.2009	068015	REVISED NOTE		H.NAKAJIMA	T.OKAMURA	M.MATSUMOTO



DESIGNATION
命名法
N / MS 3057 - * A - (※)
SERIES シリーズ
CONFIGURATION 形状
CABLE ENTRY SIZE (NOTE3) △
ケーブルエントリーサイズ (注3) △
CABLE CLAMP SIZE
ケーブルクランプサイズ



GLAND NUT REAR VIEW
グランドナット背面図

TABLE 1 DIMENSIONS
表1. 寸法

PART NUMBER 品 名	APPLICABLE SHELL SIZE 適合シェルサイズ	CLAMP WIDTH クランプ幅 A±0.8	DIAMETER ABOVE RIB リブの上 φ B±0.8	O±0.8	TOTAL LENGTH 全長 (D)	ALLOWABLE CABLE DIAMETER 最大許容ケーブル径 φ E	SCREW SIZE ねじサイズ W THREAD Wねじ	BUILT-IN BUSHING 内蔵ブッシング(N/MS3420) (NOTE1)			
								QTY. 個数	BUSHING PART NUMBER ブッシング品名	φ F	φ G
N/MS3057- 4A	10SL, 12S, 12	22.2	20.6	20.6	78.6	7.9	5/8-24UNEF-2B	1	N/MS3420-4	5.6	7.7
N/MS3057- 6A	14S, 14	27.0	24.6	22.2	75.4	11.1	3/4-20UNEF-2B	1	N/MS3420-6	7.9	10.9
N/MS3057- 8A	16S, 16	29.4	27.8	23.8	71.9	14.3	7/8-20UNEF-2B	1	N/MS3420-8	11.1	14.0
N/MS3057-10A	18	31.8	30.2	23.8	68.8	15.9	1-20UNEF-2B	1	N/MS3420-10	14.3	15.6
N/MS3057-12A	20, 22	36.7	34.9	23.8	65.7	19.0	1-3/16-18UNEF-2B	1	N/MS3420-12	15.9	18.8
N/MS3057-16A	24, 28	42.4	42.1	26.2	63.7	23.8	1-7/16-18UNEF-2B	2	N/MS3420-12, -16	15.9	23.6
N/MS3057-20A	32	51.6	51.6	27.8	62.2	31.8	1-3/4-18UNS-2B	2	N/MS3420-16, -20	19.1	31.5
N/MS3057-24A	36	57.9	56.4	29.4	60.6	34.9	2-18UNS-2B	2	N/MS3420-20, -24	23.8	34.7
N/MS3057-28A	40	68.3	63.5	42.9	59.4	41.3	2-1/4-16UN-2B	3	N/MS3420-20, -24, -28	23.8	41.0
N/MS3057-40A	48	88.9	83.3	44.4	56.5	60.3	3-16UN-2B	3	N/MS3420-28, -32, -40	34.9	60.1

NOTE1. IN N/MS 3057-16~40A, TWO OR THREE BUSHINGS SHALL BE USED.
DIA. F, AND DIA. G REPRESENT RESPECTIVELY THE DIMENSION OF ALL BUSHINGS ASSEMBLED.
REFER SJ100911 FOR THE DEMENSIONS OF SINGLE BUSHING.

2. ABRIDGED PART NUMBER IS MARKED AS INDICATED.
△ 3. (*) DENOTES THE CABLE ENTRY DIAMETER. THIS (*) MARK IS DESIGNATED FOR SPECIAL BUSHING ITEM.
△ THIS (*) MARK IS NOT DESIGNATED FOR STANDARD ITEMS. (SEE SPECIAL BUSHING ITEMS BELOW.)

※	SPECIAL BUSHING ITEMS	φ F	φ G
19	N/MS3057-16A-(19)	19.1	23.6
21	N/MS3057-16A-(21)	20.5	23.5


THE PARTS OTHER THAN BUSHING ARE THE SAME PARTS USED IN THE SAME SIZE STANDARD ITEMS.

注1. N/MS3057-16~40Aには、ブッシングが2~3枚組み合わせてある。
φ F, φ Gは全てのブッシングを組み合わせた時の寸法を示す。
尚、ブッシング単体の寸法はSJ100911を参照のこと。
2. 図示の位置に品名略称を表示する。
△ 3. (※)はケーブルエントリー径を示し、特殊ブッシング品のみ(※)印は明記される。
△ 但し、標準品に(※)印は明記されない。(アイテムは下記参照)

※	特殊ブッシング品	φ F	φ G
19	N/MS3057-16A-(19)	19.1	23.6
21	N/MS3057-16A-(21)	20.5	23.5

尚、ブッシング以外の部品は標準品同サイズと同じである。

5	BUSHING	TABLE1	SYNTHETIC RUBBER		COLOR:DARK GREEN
4	CLAMP SADDLE	2	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
3	WASHER	2	STEEL	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
2	SCREW	2	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
1	GLAND NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION) J A H L - 5 0 0 0 3		第1版 (ORIGINAL DATE) 7. Dec. 2005		尺度 (SCALE) —	シリーズ (SERIES) N / MS	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.  図面番号 (DRAWING NO.) SJ100910
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	—	名称 (TITLE) N / MS 3057 - * A (C A B L E C L A M P) ケーブルクランプ		
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	T. SUZUKI			
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.	T. OKAMURA			
		承認 APPD.	A. ONOGAWA			
. ± 0. 8				質量 (MASS) — 		
. X ± 0. 4						
. XX ± 0. 1						
. XXX ±						