

# 密閉式アジャストハンドル

## ADJUSTABLE HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

A

クレモン

ローラー  
締り特装密閉  
ハンドルフリーザー  
密閉平面  
スイング

ギア式

平面  
ハンドルポップ  
ハンドルリフト  
ハンドルアジャスト  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック  
ハンドルL型  
ハンドルT型  
ハンドル丸型  
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金  
ロッド棒ジョイント  
リンク

ワイヤ

総合 23★

348

A-209  
亜鉛合金製

## 特徴 Feature

- 密閉性を必要とする扉に最適
- 振動のある機器に最適
- 調節ねじでグリップ位置の微調整が可能
- 防水タイプ(Oリング使用)
- 粉体塗装で耐食性に優れています。
- 取付けが簡単
- Suitable for doors that require airtight closure.
- Suitable for vibration equipment.
- Grip position can be adjusted with the adjusting screw.
- Waterproof (using O-ring)
- Corrosion-resistant due to powder coating.
- Easy installation.

仕様

- 材質: 亜鉛合金(ZDC)

- 表面仕上: 黒色粉体塗装

- 鍵番号: CH751

- 付属品: キー2本

用途

- 工作機械・気密扉・木製家具・アクリル製試験機・エンジン発電機

納期

- 標準品・・・納期お問合せ下さい

Specifications

- Material: Zinc alloy (ZDC)

- Finish: Black powder coating

- Key No.: CH751






- Accessories: Two keys

Specific use

- Machine tools, airtight doors, wooden furniture and acrylic resin inspection equipment, engine dynamo.



A-209

キーNo.CH751  
Keyパネル穴明け寸法  
Panel drilling dimension

商品番号 Product No.	RoHS 20/20	CAD 20/20	H	t <sub>1</sub> (適用扉) (applicable door)		t <sub>2</sub> (適用板厚) (applicable panel thickness)		製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
				最小 Min.	最大 Max.	最小 Min.	最大 Max.				数量 Quantity	単価 Price
A-209-1	20/20	20/20	29	1	11	1	14	370	02220	価格はお問合せ下さい		
A-209-2						14	29	375	02221			
A-209-3						29	45	380	02222			

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。