

5		4		3		2		1																																																																																																																																			
① Kennzeichnung für 0,75mm² identification for 0,75mm² Buchsenkontakt female contact Kennzeichnung identification Stiftkontakt male contact ① Kennzeichnung für 0,75mm² identification for 0,75mm²																																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Bestell-Nummer /PART NO</th> <th rowspan="2">Ø</th> <th colspan="2">Leiterquerschnitt</th> <th rowspan="2">Abisolierlänge der Lilze</th> <th rowspan="2">Kennzeichnung identification</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>versilberl silverplated</th> <th>vergoldet goldplated</th> <th>mm²</th> <th>AWG</th> <th>stripping length</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="9" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Stiftkontakt male contact</td> <td>09 33 000 6127</td> <td>09 33 000 6117</td> <td>0,90</td> <td>0,14-0,37</td> <td>26-22</td> <td rowspan="9" style="text-align: center; vertical-align: middle;">7,5</td> <td>keine Rille /no groove</td> <td>1)</td> </tr> <tr> <td>09 33 000 6121</td> <td>09 33 000 6122</td> <td>1,15</td> <td>0,5</td> <td>20</td> <td>keine Rille /no groove</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 33 000 6114</td> <td>09 33 000 6115</td> <td>1,3</td> <td>0,75</td> <td>18</td> <td>1 Rille /1 groove ①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 33 000 6105</td> <td>09 33 000 6118</td> <td>1,45</td> <td>1</td> <td>18</td> <td>1 Rille /1 groove</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 33 000 6104</td> <td>09 33 000 6116</td> <td>1,75</td> <td>1,5</td> <td>16</td> <td>2 Rillen /2 grooves</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 33 000 6102</td> <td>09 33 000 6123</td> <td>2,25</td> <td>2,5</td> <td>14</td> <td>3 Rillen /3 grooves</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 33 000 6106</td> <td></td> <td>2,55</td> <td>3</td> <td>12</td> <td>1 breite Rille /1 wide groove</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 33 000 6107</td> <td>09 33 000 6119</td> <td>2,85</td> <td>4</td> <td>12</td> <td>keine Rille /no groove</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="9" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Buchsenkontakt female contact</td> <td>09 33 000 6227</td> <td>09 33 000 6217</td> <td>0,90</td> <td>0,14-0,37</td> <td>26-22</td> <td rowspan="9" style="text-align: center; vertical-align: middle;">7,5</td> <td>keine Rille /no groove</td> <td>1)</td> </tr> <tr> <td>09 33 000 6220</td> <td>09 33 000 6222</td> <td>1,15</td> <td>0,5</td> <td>20</td> <td>keine Rille /no groove</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 33 000 6214</td> <td>09 33 000 6215</td> <td>1,3</td> <td>0,75</td> <td>18</td> <td>1 Rille /1 groove ①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 33 000 6205</td> <td>09 33 000 6218</td> <td>1,45</td> <td>1</td> <td>18</td> <td>1 Rille /1 groove</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 33 000 6204</td> <td>09 33 000 6216</td> <td>1,75</td> <td>1,5</td> <td>16</td> <td>2 Rillen /2 grooves</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 33 000 6202</td> <td>09 33 000 6223</td> <td>2,25</td> <td>2,5</td> <td>14</td> <td>3 Rillen /3 grooves</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 33 000 6206</td> <td></td> <td>2,55</td> <td>3</td> <td>12</td> <td>1 breite Rille /1 wide groove</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 33 000 6207</td> <td>09 33 000 6221</td> <td>2,85</td> <td>4</td> <td>12</td> <td>keine Rille /no groove</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Bestell-Nummer /PART NO		Ø	Leiterquerschnitt		Abisolierlänge der Lilze	Kennzeichnung identification		versilberl silverplated	vergoldet goldplated	mm ²	AWG	stripping length	Stiftkontakt male contact	09 33 000 6127	09 33 000 6117	0,90	0,14-0,37	26-22	7,5	keine Rille /no groove	1)	09 33 000 6121	09 33 000 6122	1,15	0,5	20	keine Rille /no groove		09 33 000 6114	09 33 000 6115	1,3	0,75	18	1 Rille /1 groove ①		09 33 000 6105	09 33 000 6118	1,45	1	18	1 Rille /1 groove		09 33 000 6104	09 33 000 6116	1,75	1,5	16	2 Rillen /2 grooves		09 33 000 6102	09 33 000 6123	2,25	2,5	14	3 Rillen /3 grooves		09 33 000 6106		2,55	3	12	1 breite Rille /1 wide groove		09 33 000 6107	09 33 000 6119	2,85	4	12	keine Rille /no groove		Buchsenkontakt female contact	09 33 000 6227	09 33 000 6217	0,90	0,14-0,37	26-22	7,5	keine Rille /no groove	1)	09 33 000 6220	09 33 000 6222	1,15	0,5	20	keine Rille /no groove		09 33 000 6214	09 33 000 6215	1,3	0,75	18	1 Rille /1 groove ①		09 33 000 6205	09 33 000 6218	1,45	1	18	1 Rille /1 groove		09 33 000 6204	09 33 000 6216	1,75	1,5	16	2 Rillen /2 grooves		09 33 000 6202	09 33 000 6223	2,25	2,5	14	3 Rillen /3 grooves		09 33 000 6206		2,55	3	12	1 breite Rille /1 wide groove		09 33 000 6207	09 33 000 6221	2,85	4	12	keine Rille /no groove	
	Bestell-Nummer /PART NO		Ø	Leiterquerschnitt		Abisolierlänge der Lilze	Kennzeichnung identification																																																																																																																																				
	versilberl silverplated	vergoldet goldplated		mm ²	AWG				stripping length																																																																																																																																		
Stiftkontakt male contact	09 33 000 6127	09 33 000 6117	0,90	0,14-0,37	26-22	7,5	keine Rille /no groove	1)																																																																																																																																			
	09 33 000 6121	09 33 000 6122	1,15	0,5	20		keine Rille /no groove																																																																																																																																				
	09 33 000 6114	09 33 000 6115	1,3	0,75	18		1 Rille /1 groove ①																																																																																																																																				
	09 33 000 6105	09 33 000 6118	1,45	1	18		1 Rille /1 groove																																																																																																																																				
	09 33 000 6104	09 33 000 6116	1,75	1,5	16		2 Rillen /2 grooves																																																																																																																																				
	09 33 000 6102	09 33 000 6123	2,25	2,5	14		3 Rillen /3 grooves																																																																																																																																				
	09 33 000 6106		2,55	3	12		1 breite Rille /1 wide groove																																																																																																																																				
	09 33 000 6107	09 33 000 6119	2,85	4	12		keine Rille /no groove																																																																																																																																				
	Buchsenkontakt female contact	09 33 000 6227	09 33 000 6217	0,90	0,14-0,37		26-22	7,5	keine Rille /no groove	1)																																																																																																																																	
09 33 000 6220		09 33 000 6222	1,15	0,5	20	keine Rille /no groove																																																																																																																																					
09 33 000 6214		09 33 000 6215	1,3	0,75	18	1 Rille /1 groove ①																																																																																																																																					
09 33 000 6205		09 33 000 6218	1,45	1	18	1 Rille /1 groove																																																																																																																																					
09 33 000 6204		09 33 000 6216	1,75	1,5	16	2 Rillen /2 grooves																																																																																																																																					
09 33 000 6202		09 33 000 6223	2,25	2,5	14	3 Rillen /3 grooves																																																																																																																																					
09 33 000 6206			2,55	3	12	1 breite Rille /1 wide groove																																																																																																																																					
09 33 000 6207		09 33 000 6221	2,85	4	12	keine Rille /no groove																																																																																																																																					
1) Nur für Buchanan Crimpwerkzeug Einstell Ø1,0 only for Buchanan crimping tool adjusting Ø1,0																																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"> All Dimensions in mm Original Size DIN A 4 </td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Techn. Character.</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Nicht tolerierte Masse / Free size tolerances</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="3"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td>Dat.</td> <td>Name</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 2em;">2:1</td> </tr> <tr> <td>Detail.</td> <td>11.12.92</td> <td>PENNER</td> </tr> <tr> <td>Insp.</td> <td></td> <td>HERB</td> </tr> <tr> <td>Stand.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> <td colspan="3" rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> Han E Kontakte gedreht 16A/ Han E contacts twisted 16A </td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"> 411037 18.05.04 Loe. 19122 24.11.95 KR 15087 24.03.93 ZILK </td> <td colspan="3" style="text-align: center;"> HARTING Electric GmbH & Co. KG D-32339 Espelkamp </td> <td colspan="3" style="text-align: center;"> TB 09 33 000 6... </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"> Bestell Nr/ Part No </td> <td colspan="3" style="text-align: center;"> Mod. Dat. Name </td> <td colspan="3" style="text-align: center;"> Sub. TB 09 33 000 6... v.17.03.92 </td> </tr> </table>										All Dimensions in mm Original Size DIN A 4				Techn. Character.			Nicht tolerierte Masse / Free size tolerances							<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td>Dat.</td> <td>Name</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 2em;">2:1</td> </tr> <tr> <td>Detail.</td> <td>11.12.92</td> <td>PENNER</td> </tr> <tr> <td>Insp.</td> <td></td> <td>HERB</td> </tr> <tr> <td>Stand.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Dat.	Name	2:1	Detail.	11.12.92	PENNER	Insp.		HERB	Stand.			Han E Kontakte gedreht 16A/ Han E contacts twisted 16A															411037 18.05.04 Loe. 19122 24.11.95 KR 15087 24.03.93 ZILK				HARTING Electric GmbH & Co. KG D-32339 Espelkamp			TB 09 33 000 6...			Bestell Nr/ Part No				Mod. Dat. Name			Sub. TB 09 33 000 6... v.17.03.92																																																																			
All Dimensions in mm Original Size DIN A 4				Techn. Character.			Nicht tolerierte Masse / Free size tolerances																																																																																																																																				
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td>Dat.</td> <td>Name</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 2em;">2:1</td> </tr> <tr> <td>Detail.</td> <td>11.12.92</td> <td>PENNER</td> </tr> <tr> <td>Insp.</td> <td></td> <td>HERB</td> </tr> <tr> <td>Stand.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Dat.	Name	2:1	Detail.	11.12.92	PENNER	Insp.		HERB	Stand.			Han E Kontakte gedreht 16A/ Han E contacts twisted 16A																																																																																																																							
	Dat.	Name	2:1																																																																																																																																								
Detail.	11.12.92	PENNER																																																																																																																																									
Insp.		HERB																																																																																																																																									
Stand.																																																																																																																																											
411037 18.05.04 Loe. 19122 24.11.95 KR 15087 24.03.93 ZILK				HARTING Electric GmbH & Co. KG D-32339 Espelkamp			TB 09 33 000 6...																																																																																																																																				
Bestell Nr/ Part No				Mod. Dat. Name			Sub. TB 09 33 000 6... v.17.03.92																																																																																																																																				