


Capteur de niveau INOX Horizontal

Horizontal Stainless Steel level sensor

PTFA4002

- Capteur de niveau INOX. Montage par l'extérieur.
- Contact REED 230VAC/0,5A-70VA.
- Inversion de la fonction NO ou NF par rotation du capteur.


- *Horizontal level sensor in Stainless steel. External Mounting.*
- *250VAC/0,5A-70VA REED switch*
- *Possible to invert the functions by rotation of the level sensor (normally open or normally close)*



Matière /Material:
inox 316 / 316 stainless steel

Dimensions / Outlines:

mm / (")



CARACTERISTIQUES / DATA

GENERALES / MECHANICAL and ENVIRONMENTAL

Matière du Corps / Housing Material

inox 316 / 316 Stainless Steel

Matière du Flotteur / Float Material

inox 316L / 316L S. S.

Température de fonctionnement / Operating temperature

-40 / +200°C

Pression max. / Working pressure

12 bars

Densité mini du liquide / Suitable sp. gravity :

0,7

ELECTRIQUE / ELECTRICAL

Inversion de la fonction par rotation du capteur /
Reverse function by using the sensor upside down

N.O. or N.C.

Courant maximum commutable/ Max switching current

500 mA

Tension maximale commutable/ Max switching voltage

300 Vac / 350Vdc

Puissance maximum commutable/ Max switching power

50 W-70 VA

Courant passant maximum / Maximum Carry current

2,5 A

Fils (type et Longueur) / Type & length of wires

500mm - UL1332 AWG22

XLPE



ISO 9001
N° 1993/1106a

Proud to serve you

celduc®
r e l a i s

All technical characteristics are subject to change without previous notice.
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.