



Schemazeichnung mit Hauptabmessungen/Drawing with principal dimensions



Anschlusschema/Scheme:




Elektrische Daten/Electrical Data:

prim.: 230V 50–60Hz 1–5
sek.: 12V 2,1VA 7–9
Temp.–Klasse/class: ta 70°C/F
unbedingt kurzschlussfest/inherently short–circuit–proof
Eup 2013 Verlustleistung Po <0,4W

Raster/Grid:
Ansicht:Stiftseite/View:pin side

Kennzeichnung/Identification:
Tampondruck/Pod printing



prim 230V 50–60Hz 1–5
BV EI 304 8005
HAHN to 70°C/F
CE 12V 2,1VA 7–9
EUP 10

 HAHN GmbH & Co. KG			
---	--	--	--

Transformator		BV EI 304 8005	
Maße ohne Toleranzangabe ±0,3/Dimensions without tolerances ±0,3mm Unterliegt nicht dem Änderungsdienst/is not liable to the changing service			
Erstellt:	11.03.2010	Beurmann	Kunde
Geprüft:	11.03.2010	Krötschmer	Ort:
Maßstab:	1:1	Z.Nr.:	6190
Typ:	EI 30/15,5	–0–	Projekt/Mt-Nr.:
F:\QM\CAD\TRAFO–EI\VERG\EI–30\304\8000\BV–EI–304–8005–Serie			