

SQIP (交直分離型)

Bridge Diode

Square In-line Package (Input/Output In-line Package)

S3WB

600V 2.3A


特長

- 耐湿性に優れ高信頼性
- 高耐熱性
- 低 I_R
- 交直分離型

Feature

- High-Reliability
- Heat Resistance
- Low I_R
- Input/Output In-line

■外観図 OUTLINE



外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

■定格表 RATINGS





●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_l = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	S3WB20	S3WB60	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	T_{stg}			- 40 ~ 150		$^\circ\text{C}$
接合部温度 Operation Junction Temperature	T_j			150		$^\circ\text{C}$
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V_{RM}			200	600	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I_O	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, プリント基板実装, $T_a = 40^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Resistance load, On glass-epoxy substrate, $T_a = 40^\circ\text{C}$		2.3		A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I_{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, $T_j = 25^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, $T_j = 25^\circ\text{C}$		120		A
電流二乗時間積 Current Squared Time	I^2t	$1\text{ms} \leq t < 10\text{ms}$ at $T_j = 25^\circ\text{C}$, 1素子当たりの規格値 per diode		60		A^2s

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_l = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	S3WB20	S3WB60	単位 Unit
順電圧 Forward Voltage	V_F	$I_F = 2\text{A}$, パルス測定, 1素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode		MAX 1.05		V
逆電流 Reverse Current	I_R	$V_R = V_{RM}$, パルス測定, 1素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode		MAX 10		μA
熱抵抗 Thermal Resistance	$\theta_{j/l}$	接合部・リード間 Junction to Lead		MAX 5.5		$^\circ\text{C}/\text{W}$
	$\theta_{j/a}$	接合部・周囲間 Junction to Ambient		MAX 26.5		

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine wave は 50Hz で測定しています。
 * 50Hz sine wave is used for measurements.
 * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。
 Typical は統計的な実力を表しています。
 * Semiconductor products generally have characteristic variation.
 Typical is a statistical average of the device's ability.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Shindengen:](#)

[S3WB60-7000](#) [S3WB60-4000](#)