



A4

PART FROM MOLD TOOL IN CHINA


Teil von Werkzeug in China




CLOSED (MOUNTED) CONDITION AS SHOWN
Geschlossener (montierter) Zustand wie gezeigt





DELIVERY CONDITION AS SHOWN
Lieferzustand wie gezeigt



SECTION A-A
Schnitt
SCALE 5:1
Maßstab



L+ = ADD LENGTH FOR CORRUGATED TUBE
zus. Länge des Wellrohres




NOTES
Bemerkungen

- 1 DEUTSCH LOGO / TE LOGO
DEUTSCH Logo / TE Logo
- 2 DEUTSCH PART-NO
DEUTSCH Teil-Nr.
- 3 PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- 4 BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schuettgut im Karton
- 5 MALFUNCTION CAUSED BY LAQUER IS
NOT COVERED BY TE WARRANTY
Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren liegt
nicht im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE
- 6 MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
- 7 FOR HEAT-SHRINK TUBING AND TUBE WITH TIE WRAP
Fuer Schrumpfschlauch und Schlauch mit Kabelschelle
FROM / von Ø5.2 UP TO / bis Ø7.6
- 8 FOR CORRUGATED TUBES: NW 6/7.5/8.5/10
Fuer Wellrohre: NW 6/7.5/8.5/10
- 9 MOULD CAVITY MARKING (IF NECESSARY)
Nestmarkierung (falls notwendig)
- 10 CAVITY MARKING
Kammerbezeichnung
- 11 MATED WITH ALL MODIFICATION OF DT06-02S
(WITHOUT ANY WELDED / MOUNTED PARTS)
Passend zu allen Varianten von DT06-02S
(ohne verschweißte / montierte Teile)
- 12 BASED ON THE HINGE MECHANISM OF THE CAP,
THE DELIVERY CONDITION CAN BE DIFFERENT
TO THE SHOWN STATUS.
Basierend auf dem Klappmechanismus der Kappe, kann der
Lieferzustand von der dargestellten Ansicht abweichen
- A4 13 >CN< MARKING FOR CHINA TOOL DUPLICATION PARTS
>CN< Markierung für China Tool Duplizierung Teile

PART FROM MOLD TOOL IN EUROPE

Teil von Werkzeug in Europa



SCALE 1:1
Maßstab

1011-227-0205	A	4.3	NYLON 6/6	BLACK schwarz	COVER WITHOUT STRAIN RELIEF Kappe ohne Zugentlastung	1
ORDER-NO. Bestell-Nr.	REV.	WEIGHT (g)	MATERIAL	COLOUR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	ITEM

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION, EDITION 1992-11 SHALL APPLY. Freimaßtoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1992-11.					
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMÄSS GPS (ISO STANDARDS).					
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.			DWN	15JUL2013	
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).			CHK	16JUL2013	
DIMENSIONS: MASSENHEITEN: (mm)			APVD	16JUL2013	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN			NAME	COVER, DT06-02S-BS180 Kappe, DT06-02S-BS180 BACKSHELL STRAIGHT (180 DEGREE)	
D-PLC 1-PLC 2-PLC 3-PLC 4-PLC			PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	SIZE	
ANGLES/SHARPLINES FINKESCHÄRFE/FAHRE			APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	CAGE CODE	
DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR.			WEIGHT GEWICHT	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR.	
SEE TABLE siehe tabelle			CUSTOMER DRAWING	1011-227-0205	
				/KUNDENZEICHNUNG	
				SCALE MASSSTAB	
				2:1	
				SHEET BLATT	
				1 OF VON 1	
				REV A4	