

10

9

8

7

6

5


4

3

2

1

4 POL. FE



OBUDOWA ZENSKA 4 POŁOWA
WIDOK OD STRONY DRUTÓW
FEMALE INSERT 4P
VIEW FROM WIRES SIDE

Pin	Kolor przew.	Wire color
1	Zółty	YE
2	Biały	WH
3	Pomarańczowy	OG
4	Niebieski	BU



Table of lenght tolerances/ Tablica tolerancji dlugosci mm		
Over/Od	Up to and including/ Do-włącznie	Tolerance/Tolerancja +
0	305	+19
305	915	+45
915	1830	+56
1830	3660	+89
3660	7320	+165
7320	14640	+317
14640	30500	+610
30500		+2% of lenght/dlugosci

TABELA 1
CHART 1

MOLEX PN	WOODHEAD PN	L(mm)
1201088061	E16A03010M005	500
1201088062	E16A03010M010	1000
1201088063	E16A03010M020	2000
1201088064	E16A03010M030	3000
1201088065	E16A03010M050	5000



WIDOK OD
STRONY CZOLA
VIEW FROM
FRON SIDE



WIDOK OD
STRONY CZOLA
VIEW FROM
FRON SIDE

Pin 1 - Żółty/YE
Pin 2 - Pomarańczowy/OG
Pin 3 - Biały/WH
Pin 6 - Niebieski/BU

UWAGI:

1. DŁUGOŚĆ CIECIA PRZEWODÓW I
SPECYFIKACJE NABIJANIA WEDŁUG LISTY CIECIA.

NOTES:

1. FOR WIRES CUTTING LENGTHS AND CRIMPING
SPECIFICATION SEE THE CUTTING LIST.

ORIGINAL RELEASE
EC NO: WEU2011-0508
DRWN:MDABROWSKA 2011/03/24
CHKD:
APPR:MWOLSZCZAK 2011/04/29

QUALITY
SYMBOLS
▽=0
◻=0
DESCRIPTION
REV

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)

	mm	INCH
4 PLACES	±---	±---
3 PLACES	±---	±---
2 PLACES	±---	±---
1 PLACE	±---	±---

ANGULAR ±---°

DRAFT WHERE APPLICABLE
MUST REMAIN
WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE
MM ONLY

DRAWN BY	DATE
MDABROWSKA	2011/03/24
CHECKED BY	DATE
APPROVED BY	DATE
MWOLSZCZAK	2011/04/29
MATERIAL NO.	

SEE CHART 1

SCALE

DESIGN UNITS
METRIC

FIRST ANGLE
PROJECTION

M12-4P(D)-FE
ST/RJ45-M-XM-PUR

MOLEX INCORPORATED

DOCUMENT NO. SD-120108-040

SHEET NO. 1 OF 1

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX
INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

9

8

7

6

5

4

3

2

1