


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und
Mittellung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Alle Rechte vorbehalten nach DIN34

A
B
C
D
E



GD-Zn Al 4 Cu1 / Zn 8 cB
zinc-plated / verzinkt, blau chromatiert, 8my

 [mm]				Roh- / Ausgangsteil				Zul. Abw. ISO 2768-mK ISO 8015				Oberflächen ISO 1302				Werkstoff STUV Mat.-Nr. --- G-ZnAl4Cu1 (Z410), DIN 1774 - zinc diecast Zink-Blockmaterial Abmessung								0 g 0, cm³							
												Datum				Name				Benennung key								Maßstab 1:1			
								Bearb.				1.06.07				t.mai															
								Gepr.																				Format A4H			
								Norm																							
												Steinbach & Vollmann GmbH + Co. KG 42579 Heiligenhaus www.stuv.de 								Zeichnungsnummer 08700570								Blatt 01 von 1 Bl.			
Zust.		Änderung						Datum		Name		Urspr.: 087005700000						Ers. f.:				Ers. d.:									
ISO 2768 mK		Längenmaße					Winkelmaße					Fasen / Rundungsradien					Geradheit u. Ebenheit					Rechtwinkligk.			Symmetrie			Lauf			
		0,5 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	120 bis 400	400 bis 1000	bis 10	10 bis 50	50 bis 120	120 bis 400	über 400	0,5 bis 3	3 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	bis 10	10 bis 30	30 bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	300 bis 1000					
mittel / K		± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'	± 0,2	± 0,5	± 1	± 2	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,2				