




C-1577-BH
ステンレス製

ハードヒンジチェーン

HARD HINGE CHAIN

ヒンジ破壊対策チェーン強化タイプ


C-1577-BH-4


使用例
Example of application

ヒンジ側に取付けます。
Installs near hinge.

C-1577-BH
ステンレス製

特徴 Feature

PAT.PEND.

- 取付け簡単、コンパクトで頑丈です。
- チェーン仕様により、取付け位置を任意に設定できます。
- $\phi 12.5$ 焼入れチェーンを使用しています。
- チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ
- オプションで取付け金具を破壊に強いステンレス焼入れ鋼に交換できます。
- Easy-to-install compact and durable.
- The installing location can be set freely with the chain specifications.
- The $\phi 12.5$ hardened chains.
- The chains are given Disgo treatment to increase corrosion resistance.
- Optionally the stainless hardened steel strong enough to resist breaking is available for the fixing plate.

仕様

- 製品質量: 580g
- 材質: 取付け金具/ステンレス鋼鋳物(SUS304)
チェーン/鉄焼入れ材
- 表面仕上: 取付け金具/電解研磨
チェーン/ディスゴ処理(特殊塗装)

用 途

- 付属品: ナット・S.W.
- 自動販売機・各種機器
- 特注品...納期お問合せ下さい
- チェーンの長さを変更できます。お問合せ下さい。

Specifi-cations

- Mass: 580g
- Material: Installation plate: Stainless steel cast (SUS304)
Chain: Iron quenched
- Finish: Installation plate: Electrolytic polishing.
Chain: Disgo treatment (special coating)
- Accessories: Nuts and S.W.

Specific use

- Vending machines and other various equipment.

商品番号 Product No.	RoHS CAD	(L)	リンク数 No. of links	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
C-1577-BH-4	●	160	4	23250	¥5,600	5個~ ¥5,376
C-1577-BH-5	●	210	5	23251	¥6,000	5個~ ¥5,760

●: RoHS指令対応品

▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

 ラッチ
錠前
装置
周辺
機器
一
C

ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチスナッチ
ロックコントロール
センターグレーチング
ロック工業用
錠前電磁波
対策

パッキン

窓枠・カード
ホルダーゴム脚・
グロメット周辺機器
(C)フリーザー
金具ラッシング
システム

INDUSTRIAL LOCKS