




D

C

B

A



D


C

B


A

- △ [A] 面より2mmの範囲で測定。
△ 相手ハウジングと所定の機能を満足して嵌合できること
3. プリント基板への取付は、JIS B1115又は1122 M3×6ナベ (2種又は4種) のタッピンネジで締付けた後ハンダ付する (締付けトルク : 0.4N-m 以下)
△ 回路番号 : 下図参照のこと。
5. 製品規格 ; 108-5216

- △ TO BE MEASURED BETWEEN [A] AND 2
△ TO BE MATE WITH PLUG HSG SMOOTHLY
3. TO BE USE M3 TAPPING SCREW JIS B1115 OR 1122 (TYPE 2 OR 4) BEFORE SOLDER
△ CIRCUIT NUMBER.



5. PRODUCT SPEC. ; 108-5216



TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差	
0<≦ 10	: ±0.2
10<≦ 30	: ±0.25
30<≦ 100	: ±0.3
ANGLE	: ±3°
角度	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN T.SHINOHARA 19SEP03	TE Connectivity		
DIMENSIONS: 単位: 純 mm		CHK K.BETSUI 19SEP03			
		APVD K.BETSUI 19SEP03	NAME 070 SERIES MULTI-LOCK I/O CONNECTOR 24POSITION CAP HOUSING ASSEMBLY		
		PRODUCT SPEC 製品規格 108-5216			
MATERIAL 材料		APPLICATION SPEC 取付適用規格	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 番号 C=173864
FINISH 仕上		WEIGHT —	RESTRICTED TO —		
SEE TABLE		CUSTOMER DRAWING	SCALE 尺度 2:1	SHEET 1 of 1	REV E2