

# Die Wera „Bit-Ratsche“.

Gibt es eine filigrane Bit-Ratsche, die auch noch unglaublich robust ist?  
Gibt es eine Bit-Ratsche, mit der man auch in engen Arbeitssituationen besonders schnell schrauben kann? **Ja, die Wera Bit-Ratsche.**

Durch direkte Bitaufnahme im Knarrenkopf kleinster Werkzeugaufbau für beengte Arbeitsräume.

Mit dem Wera Adapter 870/1 ist auch der Einsatz von 1/4"-Nüssen möglich.



Rändelrad mit hohem Beschleunigungsfaktor




Für 1/4" Bit- und Nuss-Aufnahme



Einfache Links/Rechtsumschaltung



Feinzahnmechanik mit 60 Zähnen



Ergonomisch geformter Knarrenkopf und -hebel



Rapidaptor kann ebenfalls eingesetzt werden und dient zusätzlich als Verlängerung mit Freilaufhülse

Einfaches Umschalten von Recht- auf Linksanzug (und umgekehrt) über den Schalthebel.

Durch das Drehen des Rändelrads mit dem Daumen lässt sich der Schraubvorgang beschleunigen.

# Eine starke Schönheit.



## Welche Vorteile sprechen für die Bit-Ratsche?

### Beschleunigt die Arbeit:

- Schnelles Umschalten von Links- in Rechtslauf und umgekehrt über den Umschalthebel.
- Schnelles Drehen (mit dem Daumen) über die Rändelung am Knarrenkopf.
- Einfachste Bedienung auch mit nur einer Hand.

### Löst Probleme:

- Immer dann, wenn das Verschrauben per Maschine oder herkömmlichem Handwerkzeug aus Platzgründen nicht möglich ist, kommt die Wera Bit-Ratsche zum Einsatz.
- Ergonomischer Knarrenkopf/-hebel: Kraftform-Geometrie mit perfekt geformten Anlageflächen für die Finger.
- Einfaches Arbeiten auf engstem Raum.
- Durch die direkte Bitaufnahme im Knarrenkopf kleinster Werkzeugaufbau für geringe Arbeitshöhen.
- Über Adaptierung mit Wera Adapter 870/1 ist auch der Einsatz von 1/4"-Nüssen möglich.
- Kleiner Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten.

### Unglaublich robust

- Gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung.
- Drehmomente von über 65 Nm.



Markante Wera Kraftform-Optik

Hohe Ergonomie

Perfekte Anlageflächen für die Hand

# Nicht nur einzeln ein Hit:

Im Set im bewährten Wera Bit-Check mit Nussadapter und Gürtelclip

- Einfache Werkzeugauf- und -entnahme
- Hohe Robustheit und lange Lebensdauer

## 8001 A Bit-Ratsche 1/4" SB mit 1/4"-Antrieb

**Anwendung:** Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4; über Adaptierung mit Wera Adapter 870/1 ist auch der Einsatz von 1/4"-Nüssen möglich

**Ausführung:** Gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung; feinverzahnte Knarrenmechanik, kleiner Rückholwinkel 6°; Umschalten von Links- in Rechtslauf und umgekehrt über den Umschalthebel

**Griff:** Kraftform-Griff mit bewährter Kraftform-Geometrie bietet perfekt geformte Anlageflächen für die Finger; ergonomisch geformter Knarrenkopf und-hebel

| Code        |        |                    |   |
|-------------|--------|--------------------|---|
| 05073230001 | 8001 A | 1 x 1/4"x87,0      | 1 |
|             | 870/1  | 1 x 1/4"x1/4"x25,0 |   |

## BC BR 30 Universal + 8001 A 1/4" SB

28 Bits, 1 Rapidaptor-Bit-Halter, 1 Adapter 870/1 (1/4"-Sechskant auf 1/4"-Vierkant). 1 Wera-Bit-Ratsche, gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung; geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4; über Adaptierung mit Wera Adapter 870/1 ist auch der Einsatz von 1/4"-Nüssen möglich

| Code        |             |                                           |   |
|-------------|-------------|-------------------------------------------|---|
| 05073640001 | 8001 A      | 1 x 1/4"x87,0                             | 1 |
|             | 889/4/1 K   | 1 x 1/4"x50,0                             |   |
|             | 870/1       | 1 x 1/4"x1/4"x25,0                        |   |
|             | 800/1 TZ    | 1 x 1,0x5,5x25                            |   |
|             | 840/1 Z     | 1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25;       |   |
|             | Hex-Plus    | 1 x 6,0x25; 1 x 8,0x25                    |   |
|             | 851/1 TZ PH | 2 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 1 x PH 3x25     |   |
|             | 855/1 TZ PZ | 1 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25     |   |
|             | 867/1 TZ    | 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; |   |
|             | TORX®       | 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25  |   |
|             | 867/1 Z     | 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; |   |
|             | TORX® B0    | 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25                |   |

## Wand-/Thekendisplay

### 8001 A Bit-Ratsche 1/4" SB mit 1/4"-Antrieb

| Code        |                     |  |   |
|-------------|---------------------|--|---|
| 05133295001 | 10 x 8001 A 1/4" SB |  | 1 |

## Wand-/Thekendisplay

### BC BR 30 Universal + 8001 A 1/4" SB

| Code        |                                          |  |   |
|-------------|------------------------------------------|--|---|
| 05133296001 | 10 x BC BR 30 Universal + 8001 A 1/4" SB |  | 1 |



Der Bit-Adapter mit Rapidaptor-Technologie und Schnellrehhülse lässt sich auch als Verlängerung einsetzen.



Der Wera Bit-Check lässt sich am Gürtel befestigen. So ist das Werkzeug immer am Mann/an der Frau.



Einfachste Bedienung auch mit nur einer Hand.



Einfaches Arbeiten auf engstem Raum.



Kleiner Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten.



Wera Werk  
Hermann Werner GmbH & Co. KG  
Korzerter Straße 21-25  
42349 Wuppertal ■ Germany  
Phone: +49 (0)2 02 / 40 45-311  
Fax: +49 (0)2 02 / 40 36 34  
E-Mail: info@wera.de  
Internet: www.wera.de

D=02.10=05500500001

# Die Wera „Bit-Ratsche“. Eine starke Schönheit.

