

F/DG 105 P

Buzzer

Technische Daten

Techn. Terms

Bedingungen


Conditions

Wert

Value

Betriebsspannungsbereich <i>Operating Voltage</i>	DC	1...2V
Nennspannung <i>Rated Voltage</i>	DC	1.5V
Max. Stromaufnahme <i>Current Consumption</i>	Rechteck/square 2048Hz Signal ½ duty	10 mA
Lautstärke <i>SPL at 10cm</i>	Rechteck/square 2048Hz Signal ½ duty	≥70 dB
Resonanzfrequenz <i>Frequency</i>		2048 Hz
Spulenwiderstand / <i>Coil resistance</i>		50 Ω ± 7.5
Spulenimpedanz / <i>Coil impedance</i>	Sinusspannung <i>sine</i> 2048 Hz Meßstrom <i>measured curr.</i> 60µA	140 Ω
Betriebstemperatur <i>Operating Temperature</i>		-25... + 70 °C
Lagertemperatur <i>Storage Temperature</i>		-30... + 85°C
Gewicht <i>weight</i>		2g

Zeichnungen *Drawings*



DIGISOUND

Halbzeug, Werkstoff

Untolerierte Maße

Zeichn.-Nr.

930535.1B

Maßstab

Ersatz f. Zeichn. Page/Blatt 2 of/von 2

	Tag	Name	And. zust.	And.-Mittlg. Nr.	Tag	Name
gezeichnet			01	Temp	01.02.95	Kub
bearbeitet	25.05.93	Kub				
geprüft						
normgepr.						

F/DG 105 P

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und Schadensersatzpflichtig

Vervielfält.-Pause Nr.

Arbeitspause Nr.