


F/DGX-05P

Characteristics <i>Kennwerte</i>	Condition/Remark <i>Bedingungen/Kommentar</i>	Value <i>Wert</i>
Rated voltage <i>Nennspannung</i>	V	6
Operating voltage <i>Betriebsspannung</i>	V	4...8
Rated current <i>Nennstrom</i>	Note 1 (mA)	≤ 40
Coil resistance <i>Spulen-Widerstand</i>	(Ω)	45 ± 5
Coil impedance <i>Spulen-Impedanz</i>	Note 2 (Ω)	80
Sound pressure level at 10cm distance <i>Lautstärke in 10cm Abstand</i>	Note 1 (dB)	≥ 85
Resonant frequency <i>Resonanzfrequenz</i>	(Hz)	2400 ± 100
Operating temperature <i>Betriebstemperatur</i>	(°C)	-40...+85
Storage temperature <i>Lagertemperatur</i>	(°C)	-40...+85
Weight <i>Gewicht</i>	(g)	2

Note 1: Value applying rated voltage, frequency 2400 Hz, 1/2 duty square-wave
mit angelegter Nennspannung, Rechtecksignal, Impulsverhältnis 1 : 1 mit 2400Hz

Note 2: Value applying 2400Hz, sine wave, measuring current 60 µA. This value is for reference only.
Sinusspannung 2400Hz, Meßstrom 60 µA. Dieser Wert ist nur für Hinweiszwecke.

Frequency response *Frequenzgang*



Halbzeug, Werkstoff

Untolerierte Maße

Zeichn.-Nr.

961112.2B

Maßstab

Ersatz f. Zeichn. Page/Blatt 1 of/von 2

	Tag	Name	And. zust.	And.-Mittlg. Nr.	Tag	Name
gezeichnet			01	Freq. Res	19.04.01	RH
bearbeitet	29.11.96	Rei				
geprüft						
normgepr.						


F/DGX-05P

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und Schadensersatzpflichtig

Vervielfält.-Pause Nr.

Arbeitspause Nr.

Drawing / Zeichnung



Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung
unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist
strafbar und Schadensersatzpflichtig

DIGISOUND

Halbzeug, Werkstoff

Untolerierte Maße

Zeichn.-Nr.

961112.2B

Maßstab

Ersatz f.
Zeichn.

Page/Blatt 2 of/von 2

	Tag	Name	And. zust.	And.-Mittlg. Nr.	Tag	Name
gezeichnet			01	Fred. Res	19.04.01	RH
bearbeitet	29.11.96	Rei				
geprüft						
normgepr.						

F/DGX-05P

Vervielfält.-Pause
Nr.

Arbeitspause Nr.