


DCF-C-212H(12.08)

SSSLLLLPS
('ON 0NIMVHD) 台 器 理 図



版 数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
2	25.Oct.2012	004125	REVISED PATTERN DIMENSION	—	H.MATSUZAKI	T.NISHIMURA	H.OBIKANE




TABLE 1

名 称 (T I T L E)	A	B	C
WP3-P016VA1	2.8	4.5	2.0
WP3-P020VA1	3.6	5.3	2.0
WP3-P022VA1	4.0	5.7	2.0
WP3-P024VA1	4.4	6.1	2.0
WP3-P030VA1	5.6	7.3	2.0
WP3-P036VA1	6.8	8.5	2.0
WP3-P040VA1	7.6	9.3	2.0
WP3-P042VA1	8.0	9.7	2.0
WP3-P050VA1	9.6	11.3	2.0
WP3-P064VA1	12.4	14.1	4.0
WP3-P070VA1	13.6	15.3	4.0
WP3-P080VA1	15.6	17.3	4.0

DESIGNATION


命名法

WP3-P***VA1	
SERIES シリーズ	MODIFY CODE モディファイコード
CONNECTOR FORM P: PLUG コネクタ形状 P: プラグ	CONTACT FINISH A: GOLD PLATING (0.1μm MIN) コンタクト仕上げ A: 金0.1μm以上
NUMBER OF CONTACTS 芯数	V: SMT, STRAIGHT TYPE, WITH HOLD DOWN V: SMT, ストレートタイプ, ホールドダウン有り

- NOTE 1. CAVITY MARK IS MARKED.
2. APPEARANCE FORM CHANGES WITH ITEM.
3. THE DRAWING SJ111596 SHOWS THE VIA-HOLE ARRANGEMENT LOCATED INSIDE OF THE CONNECTOR FOR REFERENCE.
4. RECOMMEND SIZE IS 3.6 ± 0.1 IN CASE OF REPAIRING.

△

- 注1. キャビティマークを表示する。
2. 外観形状は芯数により異なる。
3. 参考として、コネクタの内側にビアを構成する場合の例をSJ111596に示す。
- △ 4. リペアーを考慮する場合、 3.6 ± 0.1 を推奨寸法とする。

3	INSULATOR インシュレータ	1	HEAT RESISTING PLASTICS 耐熱プラスチック		UL94V-0 COLOR: BLACK 色相: 黒
2	HOLD DOWN ホルルドダウン	4	COPPER ALLOY 銅合金	GOLD PLATING OVER NICKEL	CONTACT AREA: GOLD(0.1μmMIN) TERMINAL AREA: GOLD(0.05μmMIN)
1	CONTACT コンタクト	N	COPPER ALLOY 銅合金	GOLD PLATING OVER NICKEL	CONTACT AREA: GOLD(0.1μmMIN) TERMINAL AREA: GOLD(0.05μmMIN)
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-10780		第1版 (ORIGINAL DATE) 7.May.2011		尺 度 (SCALE) 5 : 1	シリーズ (SERIES) WP3
		製図 DR.		名 称 (TITLE) WP3 -P***VA1 PLUG	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.	Y.HONMA		
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	査閲 APPD.	H.OBIKANE		
		承認 APPD.	Y.YAHIRO		
		単位 (UNIT) : mm			
. ± . × ± . × × ± . × × × ±		×° ± ×° × ' ±		質量 (MASS) _____	
					
				日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.  図面番号 (DRAWING NO.) SJ111555	