




Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to mating life
coupling torque

Components

centre contact
outer contact
insulator

Electrical characteristics

impedance
frequency
return loss
insertion loss
working voltage
voltage proof
insulation resistance
contact resistance
centre contact
outer contact

Environmental

operating temp.
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach Steckzyklen
Kupplungsdrehmoment (SMA)

Bauteile

Innenkontakt
Aussenkontakt
Isolierung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Rückflussdämpfung
Einfügedämpfung
Betriebsspannung
Prüfspannung
Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

Umgebung

Betriebstemperatur
RoHS konform

(BNC) IEC 61169-8 / (SMA) IEC 60169-15
>500
79-113 Ncm

Materials / Material CuBe
brass / Messing
PTFE
Finish / Oberfläche Au plated / vergoldet
nickel plated / vernickelt

50 Ω
0-4 GHz
typ.: 1 GHz - 36 dB ; 4 GHz - 23 dB
< 0,1 dB
≤ 335 V_{eff} / 50 Hz
1 kV_{eff} / 50 Hz
≥ 5 GΩ
≤ 3 mΩ
≤ 2 mΩ

-40°C / +155°C
2002/95/EC

				2010	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)	Oberfläche/ surface (mm²)	Werkstoff/ material
				gez./ drawn	20.12.	VM			
				gepr./ appr.	21.12.10	BJ			Oberfläche/ finish
				Norm/ stand.					
				Maßstab/ scale 2:1	Benennung/ title Adaptor BNC-SMA (f-f) Adapter BNC-SMA (f-f)				
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untertl./doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01008A0019		 Maße/ dimensions: mm	
Änd./ rev. Index	Änderungsmittelteilung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces	Original : DIN A4				
					Blatt/ sheet 1 von/ of 1				