

Steckzungen für gedruckte Schaltungen

Masse im Steckbereich
DIN 46342, Teil 1

Languettes plates pour circuits imprimés

Dimensions zone d'emboîtement selon
DIN 46342, partie 1

Mounting tabs for printed circuitry

Dimensions in the tab sector
DIN 46342, part 1

2,8 mm

Werkstoff:

BZ = Bronze
MS = Messing

Matériau:

BZ = bronze
MS = laiton

Material:

BZ = bronze
MS = brass

Oberflächenbehandlung:

bl = blank (0)
ag = versilbert (1)
au = vergoldet (2)
sn = verzinkt (8)

Traitements de surface:

bl = brut (0)
ag = argenté (1)
au = doré (2)
sn = étamé (8)

Surface-plating:


bl = clean (0)
ag = silver-plated (1)
au = gold-plated (2)
sn = tin-plated (8)

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:


378005.68 lose / en vrac / in bulk
(3780/0.5 MS sn)

magaziniert / emmagasiné / wired

0378005.68
(03780/0.5 MS sn)



lose
en vrac
in bulk



magaziniert
emmagasiné
wired

Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	3775W05.6() MS	03775W05.6() MS	378005.2() BZ 378005.6() MS	0378005.2() BZ 0378005.6() MS	3775K.6() MS	03775K.6() MS	3779T.6() MS
Print Bohrung Trou Hole	Ø 0.8 T 1.8 L 11.3 L1 13.1 B1 2.8 B2 2.8 D 1 B 0.8 S 0.5	Ø 0.8 T 1.8 L 11.3 L1 13.1 B1 2.8 B2 2.8 D 1 B 0.8 S 0.5	Ø 0.9 T 3.8 L 6.7 L1 10.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.4 B 1 S 0.5	Ø 0.9 T 3.8 L 6.7 L1 10.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.4 B 1 S 0.5	Ø 1 T 1.3 L 7.8 L1 18.8 B1 3.6 B2 2.8 D 1.3 B 1 S 0.5	Ø 1 T 1.3 L 7.8 L1 18.8 B1 3.6 B2 2.8 D 1.3 B 1 S 0.5	Ø 1 T 2.8 L 6.7 L1 9.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.4 B 1 S 0.8
Stand.-Packg.	2000	4800	2000	4800	2000	4800	2000
Werkzeuge Outils / Tools	1035/17	1041W05	1035/13	104105	1035/17	1048K	1035/16

Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	03779T.6() MS	378008.2() BZ 378008.6() MS	0378008.2() BZ 0378008.6() MS	3780B08.6() MS	03780B08.6() MS	3779S.6() MS	03779S.6() MS
Print Bohrung Trou Hole	Ø 1 T 2.8 L 6.7 L1 9.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.4 B 1 S 0.8	Ø 1 T 3.8 L 6.7 L1 10.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.4 B 1 S 0.8	Ø 1 T 3.8 L 6.7 L1 10.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.4 B 1 S 0.8	Ø 1 T 3.8 L 6.7 L1 10.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.5 B 1 S 0.8	Ø 1 T 3.8 L 6.7 L1 10.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.5 B 1 S 0.8	Ø 1.1 T 2 L 10 L1 12 B1 2.8 B2 2.8 D 1.4 B 1 S 0.8	Ø 1.1 T 2 L 10 L1 12 B1 2.8 B2 2.8 D 1.4 B 1 S 0.8
Stand.-Packg.	5000	2000	5000	2000	5000	2000	5000
Werkzeuge Outils / Tools	104108	1035/16	104108	1035/16	104108	1035/16	104708