





B6

PART FROM MOLD TOOL IN CHINA

Teil von Werkzeug in China




CLOSED (MOUNTED) CONDITION AS SHOWN
Geschlossener (montierter) Zustand wie gezeigt




SCALE 1:1
Maßstab

DELIVERY CONDITION AS SHOWN

Lieferzustand wie gezeigt





SECTION A-A
Schnitt
SCALE 5:1
Maßstab



PART FROM MOLD TOOL IN EUROPE


Teil von Werkzeug in Europa



NOTES

Bemerkungen

- 1 DEUTSCH LOGO/TE LOGO
DEUTSCH Logo/TE Logo
- 2 DEUTSCH PART-NO
DEUTSCH Teil-Nr.
- 3 PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- 4 BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schüttgut im Karton
- 5 MALFUNCTION CAUSED BY LAQUER IS
NOT COVERED BY TE WARRANTY
Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren liegt
nicht im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE
- 6 MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
- 7 FOR HEAT-SHRINK TUBING AND TUBE WITH TIE WRAP
Fuer Schrumpfschlauch und Schlauch mit Kabelschelle
- 8 STRAIN RELIEF FOR SHEATED CABLES
Zugentlastung fuer Mantelkabel
FROM / von Ø6.0 UP TO / bis Ø8.2
- 9 FOR CORRUGATED TUBES: NW 6/7.5/8.5/10
Fuer Wellrohre: NW 6/7.5/8.5/10
- 10 CAVITY MARKING
Kammerbezeichnung
- 11 MATED WITH ALL MODIFICATION OF DT06-4S
(WITHOUT ANY WELDED / MOUNTED PARTS)
Passend zu allen Varianten von DT06-4S
ohne verschweißte / montierte Teile
- 12 BASED ON THE HINGE MECHANISM OF THE CAP.
THE DELIVERY CONDITION CAN BE DIFFERENT
TO THE SHOWN DELIVERY CONDITION.
Basierend auf den Klappmechanismus der Kappe, kann der
Lieferzustand von der dargestellten Ansicht abweichen.
- 13 >CN< MARKING FOR CHINA TOOL DUPLICATION PARTS
>CN< Markierung für China Tool Duplizierung Teile



SCALE 1:1
Maßstab

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION, EDITION 1992-11 SHALL APPLY. Freimaßtoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1992-11.				DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).			
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).				DWN 18FEB2013 D.RAJASHEKAR CHK 19FEB2013 C.F.INZER			
DIMENSIONS: MASSENHEITEN: [mm]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN [mm]		APVD 19FEB2013 C.FERWEIN		NAME	
[Symbol]		[Symbol]		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.		COVER, DT06-4S-BS180 Kappe, DT06-4S-BS180 BACKSHELL STRAIGHT (180DEG)	
[Symbol]		[Symbol]		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.		SIZE	
[Symbol]		[Symbol]		WEIGHT GEWICHT		A 1 00779	
[Symbol]		[Symbol]		SEE TABLE Siehe Tabelle		DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR.	
[Symbol]		[Symbol]		Customer Drawing		RESTRICTED TO NUR FÜR	
[Symbol]		[Symbol]		[Symbol]		SCALE MASSSTAB	
[Symbol]		[Symbol]		[Symbol]		SHEET BLATT	
[Symbol]		[Symbol]		[Symbol]		OF VON	
[Symbol]		[Symbol]		[Symbol]		REV. REV.	
[Symbol]		[Symbol]		[Symbol]		B6	