

Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C RD - 3037863

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Sicherungsreihenklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm²- 6 mm², AWG: 28 - 10, Nennstrom: 30 A, Nennspannung: 400 V, Breite: 8,2 mm, Sicherungstyp: C, Art der Sicherung: Flach, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: rot

Abbildung zeigt Variante in schwarz

Produkteigenschaften

- ✓ Die Sicherungsklemme ST 4-FSI/C nimmt als Sicherungselement Flachsicherungen nach ISO/DIS 8820/DIN 72581-3 oder wahlweise den thermischen Sicherungsautomat TCP .../DC32V auf
- ✓ Varianten mit Leuchtanzeige zur Signalisierung einer ausgelösten Sicherung

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918910860

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Montageart	NS 35/7,5
Farbe	rot
Überspannungskategorie	III
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Elektrische Daten

Sicherung	C
Art der Sicherung	Flach
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-3
Verlustleistung	(auf Anfrage)
Strom maximal bei Einzelanordnung	30 A

Maße

Breite	8,2 mm
--------	--------

Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C RD - 3037863

Technische Daten

Maße

Höhe NS 35/7,5	43,5 mm
Höhe NS 35/15	51 mm

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,08 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	6 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,08 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	4 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	28
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	10
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	4 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	1 mm ²
Anschlussart	Zugfederanschluss
Lehrdorn	A4

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141116
eCl@ss 4.1	27141116
eCl@ss 5.0	27141116
eCl@ss 5.1	27141116
eCl@ss 6.0	27141116
eCl@ss 7.0	27141116
eCl@ss 8.0	27141116

ETIM

ETIM 2.0	EC000899
ETIM 3.0	EC000899
ETIM 4.0	EC000899
ETIM 5.0	EC000899

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410

Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C RD - 3037863

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Approbationsdetails

CSA 		
Usegroups	B	C
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	10 A	10 A
mm ² /AWG/kcmil	28-10	28-10

UL Recognized 		
Usegroups	B	C
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	30 A	30 A
mm ² /AWG/kcmil	28-10	28-10

cUL Recognized 	
Nennspannung UN	300 V
Nennstrom IN	30 A
mm ² /AWG/kcmil	28-10

cULus Recognized 

Zubehör

Schraubwerkzeug

Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C RD - 3037863

Zubehör

SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Documentation

ST-IL - 3039900



Brücke

FBS 2-8 - 3030284



FBS 3-8 - 3030297



FBS 4-8 - 3030307



Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C RD - 3037863

Zubehör

FBS 5-8 - 3030310



FBS 10-8 - 3030323



FBSRH 2-8 - 3033802



FBSRH 3-8 - 3033803



FBSRH 4-8 - 3033804



Tragschiene

Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C RD - 3037863

Zubehör

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C RD - 3037863

Zubehör

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Klemmenmarker unbeschriftet

ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002



UC-TM 8 - 0818072



Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C RD - 3037863

Zubehör

UCT-TM 8 - 0828740



ZBF 8:UNBEDRUCKT - 0808781



UC-TMF 8 - 0818137



UCT-TMF 8 - 0828748



Klemmenmarker beschriftet

ZB 8 CUS - 0825011



Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C RD - 3037863

Zubehör

UC-TM 8 CUS - 0824597



UCT-TM 8 CUS - 0829616



ZBF 8 CUS - 0825030



UC-TMF 8 CUS - 0824654



UCT-TMF 8 CUS - 0829672



Prüfstecker

Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C RD - 3037863

Zubehör

MPS-MT - 0201744



PS-6 - 3030996



PS-6/2,3MM RD - 3038736



PAI-4-FIX BU - 3032729



PAI-4-FIX OG - 3034455



PAI-4-FIX YE - 3032745



Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C RD - 3037863

Zubehör

PAI-4-FIX RD - 3032732



PAI-4-FIX GN - 3032758



PAI-4-FIX BK - 3032774



PAI-4-FIX GY - 3032790



PAI-4-FIX VT - 3032761



Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C RD - 3037863

Zubehör

PAI-4-FIX BN - 3032787



Isolierhülse

MPS-IH WH - 0201663



MPS-IH RD - 0201676



MPS-IH BU - 0201689



MPS-IH YE - 0201692



Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C RD - 3037863

Zubehör

MPS-IH GN - 0201702



MPS-IH GY - 0201728



MPS-IH BK - 0201731



ISH 4/0,5 - 3002885



ISH 4/1,0 - 3002898



Abschlussdeckel

Sicherungsreihenklemme - ST 4-FSI/C RD - 3037863


Zubehör

DP PS-6 - 3036738



Zeichnungen

Schaltplan



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>