

Datenblatt für AGF 2  
Artikelnummer: 931272100



| Produktbeschreibung:               | Bestellnummer: 931 272-100                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung:</b>               | Feinstabgreifklemme, besonders geeignet zum Abgreifen kleinster Kontaktstellen bei hoher Packungsdichte. Kontaktzungen auf ihrer Außenseite isoliert, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Steckanschluss über 2 mm Durchmesser und 4 mm Durchmesser. |
| <b>Typ:</b>                        | AGF 2 schwarz/black                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>System:</b>                     | 2 mm und 4 mm System                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Bestellnummer:</b>              | 931 272-100                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Klemmbereich:</b>               | 4 mm                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Farbe:</b>                      | ●                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>weitere Farbvarianten:</b>      | ● ●                                                                                                                                                                                                                                            |
| Technische Daten                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kontaktart:</b>                 | 2 mm und 4 mm Buchse                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Anschlussart:</b>               | 2 mm Durchmesser, 4 mm Durchmesser                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Litzenaufbau:</b>               | 42 x 0,1                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Bemessungsspannung:</b>         | DC 60 V                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Durchgangswiderstand:</b>       | 300 mOhm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Werkstoff                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kontaktmaterial:</b>            | Edelstahl                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kontaktoberflächenmaterial:</b> | Edelstahl                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kontaktträgermaterial:</b>      | PA                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Gehäusematerial:</b>            | PVC-P                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Überwurfmuttermaterial:</b>     | Zn Al/Ni                                                                                                                                                                                                                                       |
| Umgebungsbedingungen               |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Temperaturbereich:</b>          | -25 °C bis +80 °C                                                                                                                                                                                                                              |
| Brennbarkeitsklasse                |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Gehäuse:</b>                    | 94 HB                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zeichnung                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |