







REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
C2		0-2141264-2 has been reactivated	31MAR2021	SK	TS
D		Part Rev Marking Updated	07DEC2023	VR	KPY
D1		9-2141264-3 VARIANT IS OBSOLETE	04APR2024	JJH	KP
E		Pin hole design change for -3 and -4 variants	26SEP2024	JJH	KPY





2141264-4	C (3 DOTS)	SINGLE WIRE SEAL, AMP MCP6.3/4.8K Kabeldichtung einzeln, AMP MCP6.3/4.8K	11.5	12.2 - 12.8	SILICON	3	YELLOW
2141264-3	D (5 DOTS)		9.4	10.7 - 11.3			BLUE
2141264-2	A (1 DOT)		8.2	9.3 - 9.9			GREEN
2141264-1	-		8.7	9.9 - 10.5			WHITE
TE ORDER NO.	REV 4	DESCRIPTION	DIMENSION A	FOR WIRE ISOLATION DIAMETER (mm)	MATERIAL	WEIGHT (g)	COLOUR





NOTE Bem.	FEATURE Merkmal	TE-PART-NO. Teil-Nr.
1	ENTIRE ASSEMBLY SEE Gesamtzusammenbau siehe	114-94100-1
2	PRODUCT-SPEC. Produkt-Spez.	108-94264
3	APPLICATION SPEC. Verarbeitungsspez.	114-94100
4	REVISION LEVEL ACC. TO TABLE, WELL READABLE LETTERED	-

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).		DWN: Vishwa A 08FEB2011 CHK: U.Hoedchner 28APR2011 APVD: T.Reissenberger 04MAY2011	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±1°	PRODUCT SPEC 2 APPLICATION SPEC 3	NAME: SINGLE WIRE SEAL, AMP MCP6.3/4.8K Kabeldichtung einzeln, AMP MCP6.3/4.8K	RESTRICTED TO
MATERIAL: SEE TABLE Siehe Tabelle	FINISH: SEE TABLE Siehe Tabelle	WEIGHT: SEE TABLE CUSTOMER DRAWING	SIZE: A 00779 C=2141264	SCALE: 5:1 SHEET: 1 OF 2 REV: E

P		LTR	REVISIONS ÄNDERUNGEN DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	-		SEE SHEET 1	-	-	-



2:1



NOTES

- 1 ONLY THE ENGLISH LANGUAGE IS AUTHORITATIVE
Massgebend ist der englischen Text
- 2 PACKAGING: BULK PACKAGING IN AIRTIGHT PE-PACKET
Verpackung: Schuettgut in PE-Beutel luftdicht verpackt

3 SUPPLIER-MARK
Lieferanten Kennzeichnung

NOTE Bem.	FEATURE Merkmal	TE-PART-NO. Teil-Nr.
4	ENTIRE ASSEMBLY SEE Gesamtzusammenbau siehe	114-94100-1
5	PRODUCT-SPEC. Produkt-Spez.	108-94264
6	APPLICATION SPEC. Verarbeitungsspez.	114-94100

OBSOLETE	9-2141264-4	A	SINGLE WIRE SEAL, AMP MCP6.3/4.8K Kabeldichtung einzeln, AMP MCP6.3/4.8K	11.5	12.2 - 12.8	SILICON	3	YELLOW
	9-2141264-3	A		10	10.7 - 11.3			NATURAL
	9-2141264-2	A		8.6	9.3 - 9.9			GREEN
	9-2141264-1	A		9.2	9.9 - 10.5			WHITE
	TE ORDER NO.	REV	DESCRIPTION	DIMENSION A	FOR WIRE ISOLATION DIAMETER [mm]	MATERIAL	WEIGHT [g]	COLOUR

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION, EDITION 1992-11 SHALL APPLY.
Freimassstoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1992-11.

PRODUCT CHARACTERISTICS ALC - DMP_EMA_012
BESONDERE MERKMALE NACH DMP_EMA_012

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
Dieses Zeichnungsmerkmal wird durch AMP-Regelungen kontrolliert.
ÄNDERUNGEN, DIE DIES TECHNISCHEM ANFORDERUNG FOLGEN, SIND VERBODEN.
DIE ZUR LETZTEN IZUSATZGEBEN ANGEKUNDIGTEN VERÄNDERUNGEN SIND BEFOLGT.

DIMENSIONS
MASSENWEITEN
[mm]

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION, EDITION 1992-11 SHALL APPLY.
Freimassstoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1992-11.

0 PLC
1 PLC
2 PLC
3 PLC
4 PLC

FINISH/SURFACE/FARBE
SEE TABLE
Siehe Tabelle

MATERIAL
SEE TABLE
Siehe Tabelle

WEIGHT
GEWICHT
SEE TABLE
Siehe Tabelle

CUSTOMER DRAWING

TOLERANCING ISO 8015
TOLERIERUNG ISO 8015

DWN: Vishwa A
CHK: U.Hoedpner
APVD: T.Reissenberger

08FEB2011
28APR2011
04MAY2011

PRODUCT SPEC.
PRODUKTSPEZ.

APPLICATION SPEC.
VERARBEITUNGSSPEZ.

WEIGHT
GEWICHT
SEE TABLE
Siehe Tabelle

CUSTOMER DRAWING

NAME: SINGLE WIRE SEAL, AMP MCP6.3/4.8K
Kabeldichtung einzeln, AMP MCP6.3/4.8K

SIZE: -
CAGE CODE: 00779
DRAWING NO.: 2141264

RESTRICTED TO
NUR FÜR
-

REV: E

TE Connectivity

SCALE: 5:1
MASSSTAB

SHEET: 2
BLATT

OF: 2
VON

REV: E