




**Miniature fuse-links
Type A12BK****quick-acting F**
high breaking capacity
Ceramic tube**Standards / Normen**

UL 248-14 (formerly / früher 198.G)

CSA C22.2 No. 248.14 (formerly / früher 59.2 M)

Approvals / Approbationen

Lists / Listen: NNO

**G-Sicherungseinsätze
Typ A12BK****flink F**
grosses Ausschaltvermögen
KeramikrohrMultiple of rated current I_n
Vielfaches des Nennstromes I_n **Pre-arcing time/current
characteristic (at T_a 23 °C)**

$n \cdot I_n$	$1,1 \cdot I_n$	$1,35 \cdot I_n$	$2 \cdot I_n$
Rated current I_n / Nennstrom I_n	min.	max.	max.
0,125 – 16 A	1 h	1 h	120 s

**Zeit-Strom-Charakteristik
(bei T_u 23 °C)****Technical data**

Weight 2,8 g

Technische Daten

Gewicht 2,8 g

Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I_n / Rated voltage U_n / Nennstrom I_n / Nennspannung U_n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I_n	Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei $1,1 \cdot I_n$	Pre-arcing I^2t / Schmelz I^2t at / bei $10 \cdot I_n$	Approvals / Approbationen
			max. mV	max. W	A^2s	CSA UL NNO
7023.0110	0,125 A / 250 V	10 000 A / 125 V AC p.f. / cos φ 0,7–0,8	2450	0,42	$4,3 \cdot 10^{-3}$	• • •
7023.0330	0,160 A / 250 V		1600	0,34	$1,1 \cdot 10^{-2}$	• • •
7023.0340	0,200 A / 250 V		1950	0,54	$1,6 \cdot 10^{-2}$	• • •
7023.0120	0,250 A / 250 V		2100	0,72	$2,7 \cdot 10^{-2}$	• • •
7023.0130	0,310 A / 250 V		2050	0,93	$4,7 \cdot 10^{-2}$	• • •
7023.0140	0,400 A / 250 V		3150	1,55	$5 \cdot 10^{-2}$	• • •
7023.0150	0,500 A / 250 V		2650	1,65	$7 \cdot 10^{-2}$	• • •
7023.0160	0,630 A / 250 V		2450	1,9	$2 \cdot 10^{-1}$	• • •
7023.0170	0,800 A / 250 V		2200	2,2	$3,9 \cdot 10^{-1}$	• • •
7023.0180	1 A / 250 V		820	1,1	$1,6 \cdot 10^{-1}$	• • •
7023.0190	1,25 A / 250 V	10 000 A / 250 V AC p.f. / cos φ 0,7–0,8	725	1,25	$3,7 \cdot 10^{-1}$	• • •
7023.0210	1,60 A / 250 V		445	0,93	$8,3 \cdot 10^{-1}$	• • •
7023.0220	2 A / 250 V		405	1,1	1,5	• • •
7023.0230	2,50 A / 250 V		365	1,25	3,2	• • •
7023.0240	3,15 A / 250 V		320	1,35	6,5	• • •
7023.0250	4 A / 250 V		285	1,55	12	• • •
7023.0260	5 A / 250 V		255	1,7	26	• • •
7023.0270	6,3 A / 250 V		280	2,35	43	• • •
7023.0280	8 A / 250 V		95	0,96	10	• • •
7023.0290	10 A / 250 V		90	0,99	22	• • •
7023.0310	12,5 A / 250 V		100	1,5	20	• • •
7023.0320	16 A / 250 V		115	2,30	92	• • •